

在庫 20アイテム **配管工具セット**

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

工具セット

キャビネットタイプ

ボードタイプ

チェストタイプ

手揚げタイプ

電設・配管工具セット

ツールキット

トラスコ **TRUSCO** 日本

Ductwork Pro Tools Set PIKAICHI
“ピカイチ プロ用配管工具セット”

同商品群在庫数 5 アイテム

24点セット



PK-H1



TRUSCO **MCC Mokuba** **SUPER**

VESSEL

LOBSTER

KSK

MERARY

OLFA (セットメーカー)

セット内容

ブランド名	商品名	品番	ブランド名	商品名	品番
TRUSCO	バンパーボックス	TFP-530	ベッセル	スーパークッションドライバー ㊦3 × 150	700-3-150
MCC	アルミパイプレンチ 300mm	PW-AL30	ベッセル	スーパークッションドライバー ㊦5.5 × 75	700-5.5-75
スーパーツール	スーパーラチェット式ワイドモンキー 0 ~ 36mm	MWRN36	ベッセル	スーパークッションドライバー ㊦6 × 100	700-6-100
スーパーツール	早送りワイドモータレンチ 0 ~ 80mm	MFV280S	ベッセル	スーパークッションドライバー ㊦8 × 150	700-8-150
エビ印	強力型プライヤー 250mm	P250	KSK	プラマーソーマル手型	PM18
エビ印	ハイブリッドポンププライヤー 225 mm	UU4150	オルファ	ハイパー AL 型 (オートロック)	193B
メリー印	塩ビパイプカッター	PIP-19	TRUSCO	チューブカッター 4 ~ 28mm	GFC-111N
TRUSCO	ネジザウルス GT ブラック	TPZ-58	TRUSCO	パイプリーマー 4 ~ 38mm	GFR-214
OH工業	石刃ハンマー 1.3kg	SH-13	TRUSCO	違い番目盛コンベックス 19 幅	TRC-1955OB
モクパ印	チス 22mm × 240mm	A3-22	TRUSCO	アルミレベル 300mm	LAH-300
ベッセル	スーパークッションドライバー ㊦1 × 75	700-1-75	TRUSCO	木柄 3 行ブラシ硬鋼線	TB-5001
ベッセル	スーパークッションドライバー ㊦2 × 100	700-2-100	TRUSCO	木柄真鍮ブラシ 4 行	TB-5008-10

発注単位1セット

トラスコ中山株 [805605]

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望小売価格 (1セット)	ケース寸法 (mm) 間口 × 奥行 × 高さ	セット内容 (点)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
365-5831	PK-H1	¥46,500	¥62,000	576 × 256 × 185	24	1	9.3	50 (186)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ **TRUSCO** 日本

Plumbing Tool Set
“プロ用配管工具セット”

同商品群在庫数 5 アイテム

19点セット



TR-H18



TRUSCO

ARM

Tsunoda (セットメーカー)

特長 ●工具箱から手袋まで、配管作業に適した工具を厳選し、セットにしました。
●工具箱は、強度、耐久性に優れたバンパーボックスを採用しました。
●屋外の配管工事ではもとより備品としても永くご愛用いただけます。

製造国 ●日本

セット内容

ブランド名	商品名	品番	ブランド名	商品名	品番
OH工業	電工レンチハンマー 先切り 17mm スチールパイプ柄	DS-17	TRUSCO	普通ドライバー (マグネット入り) ㊦6.5 × 100	TD-6.5-100
TRUSCO	塩ビ管カッター 45mm	TEC45	TRUSCO	普通ドライバー (マグネット入り) ㊦NO.2 × 100	TD-2-100
神沢	自在鋸 (押し切)	K-414-040090	TRUSCO	チューブカッター 3 ~ 32mm	GFC-111N
TRUSCO	ウォーターポンププライヤー 250mm	TWP-250	TRUSCO	ポケットレベル水平器	PL-13
ツナダ	ペンチ 200mm	CP-200	TRUSCO	リング式六角棒レンチセット 8 本組	GR8-210
ツナダ	強力ニッパ 150mm	CN-160	TRUSCO	違い番目盛コンベックス 19mm 幅 5.5 mm	TRC-1955OB
ツナダ	ラジオペンチ 150mm	RP-150	TRUSCO	モンキーレンチ 300mm	TRM-300
アーム	強力型パイプレンチ 300mm	PW-300	TRUSCO	安全手すり止め手袋 厚手 フリーサイズ	JT-39
TRUSCO	ワイヤストリッパー (太線用)	TWS-1	TRUSCO	バンパーボックス 全長 420mm	TFP-410
TRUSCO	圧着ペンチ (接続端子用)	TAP-5			

発注単位1セット

トラスコ中山株 [881108]

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望小売価格 (1セット)	ケース寸法 (mm) 間口 × 奥行 × 高さ	セット内容 (点)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
301-8997	TR-H18	¥42,000	¥56,000	420 × 231 × 220	19	1	7.1	4 (40)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

スーパーツール **SUPER** 日本

Tool Set (Plumbing standard set)
“プロ用配管工具セット”

同商品群在庫数 1 アイテム

21点セット



H4000S

特長 ●ガス・水道などのあらゆる配管作業に適したセットです。

材質 ●ツールケース: 超高耐衝撃性コポリマー樹脂

製造国 ●日本

セット内容	商品名	品番
モンキーレンチ	MAN250, MAN300	
アルミ製パイプレンチ	DTA300E, DTA350E	
コーナー用パイプレンチ「パイプ」	CPA300, CPA350	
塩ビカッター	VK42N	
ウォーターポンププライヤー	GW250H	
プライヤー	CPZ200	
たて型アルミモータレンチ	MFTN68A	
ワイドモータレンチ	MFV280	
ベアリング装着チューブカッター	TCB105	
パイプスクレーパー	PS100	
クッションドライバー	KD610 (㊦6 × 100mm) KD815 (㊦8 × 150mm) KD210 (㊦No.2 × 100mm) KD315 (㊦No.3 × 150mm)	
ペンチ	SZ175S	
ラジオペンチ	SL150S	
スーパーソー	S6010	
ツールケース	SR450S	

発注単位1セット

衛スーパーツール [509008]

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望小売価格 (1セット)	ケース寸法 (mm) 間口 × 奥行 × 高さ	セット内容 (点)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
451-0224	H4000S	¥52,913	¥61,380	455 × 240 × 206	21	1	9	36 (35)

☎商品のお問い合わせ: 0120-86-4859 <https://www.supertool.co.jp/>