

ギアレレンチ ストレートタイプ

GEAR WRENCH, Straight Type

(mm)

品番	呼び	L	S	D	T ₁	T ₂	質量 (g)	メーカー希望小売価格
GRW 8	8	140	16.7	16.6	4.4	6.4	38	880
GRW10	10	160	20.9	20.2	4.9	7	55	990
GRW12	12	170	25.1	23.4	5.4	7.6	84	1,160
GRW13	13	178	27.2	24.8	5.9	8.1	96	1,220
GRW14	14	190	29.3	27.2	6.2	8.5	108	1,350
GRW15	15	200	31.3	28.3	6.4	9	130	1,460
GRW17	17	224	35.5	31.2	6.9	10	183	1,640
GRW19	19	248	39.7	33.9	7.4	11	237	1,810
GRW21	21	288	45.2	40.4	8.4	13	320	1,900
GRW22	22	288	45.2	40.4	8.4	13	320	1,960
GRW24	24	320	51.5	46.2	9.4	14.5	460	2,040


■用途

- 電設・配管・空調工事
- 機械設備
- 自動車修理
- 各種狭所作業現場に最適

- ギア数 72 山・送り角 5° で狭所作業に最適。
- 本締め仕様。
- ソケット部はチタンめっき仕上。



GRW17



ギアレレンチ フレックスタイプ

GEAR WRENCH, Flex Type

(mm)

品番	呼び	L	S	D	T ₁	T ₂	質量 (g)	メーカー希望小売価格
GRW 8F	8	140	16.7	18.6	4.4	6.4	38	1,150
GRW10F	10	160	20.9	21.4	4.9	7	62	1,280
GRW12F	12	170	25.1	25.4	5.4	7.6	87	1,520
GRW13F	13	178	27.2	25.4	5.9	8.1	104	1,570
GRW14F	14	190	29.3	26.4	6.2	8.5	121	1,730
GRW15F	15	200	31.3	26.4	6.4	9	137	1,970
GRW17F	17	224	35.5	31	6.9	10	196	2,120
GRW19F	19	248	39.7	33	7.4	11	248	2,360
GRW21F	21	288	45.2	39	8.4	13	363	2,600
GRW22F	22	288	45.2	39	8.4	13	363	2,670
GRW24F	24	320	51.5	45.4	9.4	14.5	545	2,770


■用途

- 電設・配管・空調工事
- 機械設備
- 自動車修理
- 各種狭所作業現場に最適

- ギア数 72 山・送り角 5° で狭所作業に最適。
- 便利なフレックス機構。
- 本締め仕様。
- ソケット部はチタンめっき仕上。



GRW17F



ギアレレンチ ストレートショートタイプ

GEAR WRENCH, Straight Short Type

(mm)

品番	呼び	L	S	D	T ₁	T ₂	質量 (g)	メーカー希望小売価格
GRW 8S	8	89	19.2	18.6	5.6	6.4	30	800
GRW 10S	10	94	20.7	19.6	5.6	7	34	870
GRW 12S	12	107	27	25	5.6	7.6	59	1,070
GRW 13S	13	107	27	25	5.6	8.1	59	1,090
GRW 14S	14	115	29.2	26.6	6	8.5	73	1,200
GRW 17S	17	127	35.4	31.6	7	10	115	1,570
GRW 19S	19	139	39.8	33.6	8.1	11	147	1,710


■用途

- 電設・配管・空調工事
- 機械設備
- 自動車修理
- 各種狭所作業現場に最適

- ギア数 72 山・送り角 5° で狭所作業に最適。
- 本締め仕様。
- ソケット部はチタンめっき仕上。



GRW 17S



一般作業工具類・クランプ類
GENERAL HAND TOOLS & CLAMPS

計測機器類

一般作業工具類・クランプ類

配管工具類

ギヤープーラー類

油圧機器類

マシニングセンター・スライダ・スライダ・スライダ

鋼材用吊クランプ類

コックリット・次製品用吊クランプ類

ハウジング用吊クランプ類

特殊吊クランプ類

クレーン類

ジックプロック・ブレーキ

精密ハイス&真空チャック

治具パーツ

ローレットホルダー&駒バイトホルダー&バイト

スーパースタリ

各種材料・索引