

スーパー超硬バー

SUPER CARBIDE BURS

■シャック径 a φ 6mm アルミカット



(mm)

品番 (S.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望小売価格
SB1C01SA★	6	19	50	3,420
SB1C02SA	9.5	19	63	4,640
SB1C03SA	12.7	25	69	7,340
SB1C04SA	16	25	69	9,270
SB1C05SA	19	25	69	12,410



(mm)

品番 (S.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望小売価格
SB2C01SA★	6	19	50	3,840
SB2C02SA	9.5	19	63	4,640
SB2C03SA	12.7	25	69	7,340
SB2C04SA	19	25	69	15,380



(mm)

品番 (S.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望小売価格
SB3C01SA★	6	19	50	3,840
SB3C02SA	9.5	19	63	4,900
SB3C03SA	12.7	25	69	7,340
SB3C04SA	16	25	69	10,820
SB3C05SA	19	32	76	15,210



(mm)

品番 (S.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望小売価格
SB6C01SA	9.5	16	60	5,600
SB6C02SA	12.7	22	66	6,890
SB6C03SA	16	25	69	12,380
SB6C04SA	19	25	69	16,530



(mm)

品番 (S.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望小売価格
SB7C01SA	9.5	27	74	6,970
SB7C02SA	12.7	28	76	9,250
SB7C03SA	16	30	77	15,090
SB7C04SA	19	38	85	20,590



(mm)

品番 (S.cut)	b	ℓ	L	メーカー希望小売価格
SB8C01SA★	6	5	50	3,810
SB8C02SA	9.5	8	52	3,830
SB8C03SA	12.7	11	55	5,840
SB8C04SA	16	14	58	10,820
SB8C05SA	19	16	62	18,600

★印はオール超硬

スーパー超硬バーセット

SUPER CARBIDE BURS 5PCE-SET・10PCE-SET



※特別価格セット

■シャック径 a φ 6mm (W.Cut) 5本組セット

品番	セット内容	メーカー希望小売価格
SB6SH	SB1C06・SB2C06・SB3C03・SB7C03・SB8C05	17,400

●プラスチックケース入り



※特別価格セット

■シャック径 a φ 6mm (W.Cut) 10本組セット

品番	セット内容	メーカー希望小売価格
SB6S1	SB1C06・SB2C06・SB3C03:各2本 SB4C03・SB5C04・SB7C03 SB8C05:各1本	33,570

●プラスチックケース入り



※特別価格セット

■シャック径 a φ 6mm (W.Cut) 10本組セット


品番	セット内容	メーカー希望小売価格
SB6S2	SB1C06・SB2C06・SB3C03:各3本 SB8C05:1本	31,410

●プラスチックケース入り

スーパー超硬バー

SUPER CARBIDE BURS

■シャック径 a φ 6mm ダイヤモンドカット



(mm)

品番	b	ℓ	L	メーカー希望小売価格
SB1C01D	9.5	19	63	4,420



(mm)

品番	b	ℓ	L	メーカー希望小売価格
SB2C02D	9.5	19	63	5,190



(mm)

品番	b	ℓ	L	メーカー希望小売価格
SB3C03D	9.5	19	63	5,190