




























RS-232Cケーブル Macintosh対応(シリアルポート/モデム・TA用) **特注可能**※1

対応機種	品番	ケーブル長	税抜価格	特長・仕様	JAN	パッケージサイズ
<p>Macintosh本体(ミニDIN8pin)とモデム等の周辺機器(DCE)を接続するケーブル。(キヤノン製MNPモデムケーブルJTD002準拠)</p> <p><b>Apple</b></p> <p>※詳細は、P.481のインターフェース一覧をご覧ください。</p> 	<b>KRS-405M1K</b>	1.5m	¥2,600	<p>2年保証 モデル 金ピン コア付</p>  <p>φ5.5mm</p>  <p>ミニDIN8pin オス フレーム シールド フレーム D-sub25pin オス ミリネジ (M2.6) モデム・TA用接続</p>	4 969887 511541	T1





RS-232Cケーブル Macintosh対応(シリアルポート/XYプロッタ・シリアルプリンター・データ通信用) **特注可能**※1

対応機種	品番	ケーブル長	税抜価格	特長・仕様	JAN	パッケージサイズ
<p>Macintosh本体(ミニDIN8pin)とXYプロッタ・シリアルプリンターを接続する際に、またMacintosh本体と他のパソコン(PC-9821/9800、IBM5550等)を接続しデータ転送する際に(キヤノン製クロスケーブルJCR01準拠)使用するケーブル。</p> <p><b>Apple</b></p> <p>※詳細は、P.481のインターフェース一覧をご覧ください。</p>	<b>KRS-406M2K</b>	2m	¥3,500	<p>2年保証 モデル 金ピン コア付</p>  <p>φ4.5mm</p>  <p>ミニDIN8pin オス フレーム シールド フレーム D-sub25pin オス ミリネジ (M2.6) クロス系接続</p>	4 969887 511428	T1

RS-232C変換アダプタ・ケーブル **特注可能** KRS-9F25F02K KRS-9M25F02K **特注不可** KRS-9F25F02K KRS-9M25F02Kを除く

対応機種	品番	ケーブル長	税抜価格	特長・仕様	JAN	パッケージサイズ
<p>各社DOS/V/パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、東芝J-3100/3300シリーズ、AXパソコンに対応。</p> <p>各社DOS/V/パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、東芝J-3100/3300シリーズ、AXパソコン</p> <p><b>DOS/V NX 東芝</b></p> <p>&lt;AD09-9F25F&gt; RS-232Cストレートケーブル(D-sub25pinオス・オス)をJ-3100用ストレートケーブル(D-sub25pinオス・9pinオス)に変換するためのアダプタ。このアダプタを使用することにより、東芝PWS5452Aに準拠。</p> <p><b>DOS/V</b></p> <p>&lt;AD09-9M25F&gt; D-sub9pinオス・25pinオス。RS-232C端子(9pinオス)を標準タイプのDOS/V/パソコンのRS-232C端子(25pin)に変換。</p> <p><b>DOS/V NX 東芝</b></p> <p>&lt;AD09-9F25M&gt; RS-232CポートでD-sub9pinオスをD-sub25pinオスに、D-sub25pinメスをD-sub9pinメスに変換するアダプタ。</p> <p><b>DOS/V</b></p> <p>&lt;AD09-9M25M&gt; RS-232CポートでD-sub9pinメスをD-sub25pinオスに、D-sub25pinメスをD-sub9pinオスに変換するアダプタ。</p> <p><b>DOS/V NX 東芝</b></p> <p>&lt;KRS-9F25F02K&gt; DOS/V/パソコンのシリアルポート(D-sub9pinオス)をD-sub25pinメスに変換するケーブル。</p> <p><b>DOS/V</b></p> <p>&lt;KRS-9M25F02K&gt; DOS/V/パソコンのシリアルポート(D-sub9pinメス)をD-sub25pinメスに変換するケーブル。</p>	<b>AD09-9F25F</b>	—	¥1,600	<p><b>RoHS</b></p>  <p><b>AD09-9F25F</b></p>  <p><b>AD09-9M25F</b></p>  <p><b>AD09-9F25M</b></p>  <p><b>KRS-9F25F02K</b></p>  <p><b>KRS-9M25F02K</b></p>	4 969887 846162	A2
	<b>AD09-9M25F</b>	—	¥1,600	<p><b>RoHS</b></p>  <p><b>AD09-9F25F</b></p>  <p><b>AD09-9M25F</b></p>  <p><b>AD09-9F25M</b></p>  <p><b>KRS-9F25F02K</b></p>  <p><b>KRS-9M25F02K</b></p>	4 969887 846186	A2
	<b>AD09-9F25M</b>	—	¥1,650	<p><b>RoHS</b></p>  <p><b>AD09-9F25F</b></p>  <p><b>AD09-9M25F</b></p>  <p><b>AD09-9F25M</b></p>  <p><b>KRS-9F25F02K</b></p>  <p><b>KRS-9M25F02K</b></p>	4 969887 846179	A2
	<b>AD09-9M25M</b>	—	¥1,650	<p><b>RoHS</b></p>  <p><b>AD09-9F25F</b></p>  <p><b>AD09-9M25F</b></p>  <p><b>AD09-9F25M</b></p>  <p><b>KRS-9F25F02K</b></p>  <p><b>KRS-9M25F02K</b></p>	4 969887 846193	A2
	<b>KRS-9F25F02K</b>	0.2m	¥1,700	<p><b>RoHS</b></p>  <p><b>KRS-9F25F02K</b></p>  <p><b>KRS-9M25F02K</b></p>	4 969887 517550	T1
	<b>KRS-9M25F02K</b>	0.2m	¥1,700	<p><b>RoHS</b></p>  <p><b>KRS-9F25F02K</b></p>  <p><b>KRS-9M25F02K</b></p>	4 969887 517567	T1

RS-232Cミニワイヤリング **特注不可**

対応機種	品番	税抜価格	特長・仕様	JAN	パッケージサイズ
<p>ケーブルをストレート結線、リバース結線に変更するミニワイヤリング。</p> <p><b>各社</b></p> <p>上部のピン同士を付属のジャンパ線(線)をつなぎ合わせ、極性の流れを変更。D-sub25pinコネクタのケーブルの結線を変更。このアダプタと併用することで、簡単に変更可能。ジャンパ線とピンは抜き差し可能なので、自由に接続を変更可能。</p> 	<b>AD10-25</b>	¥4,000	<p><b>RoHS</b></p>  <p><b>AD10-25</b></p>  <p>φ6mm</p>  <p>D-sub25pinメス ミリナット (M2.6) D-sub25pinオス ミリネジ (M2.6) 短絡用ジャンパージャック 左右の回路を短絡(ショート)させます。</p> <p>No.1~25までのピンが独立しています。ジャンパ線をそれぞれのピンに接続することで、思い通りの結線にすることができます。中央2列のピンとジャンパージャックを使用して複数のピンの接続も可能です。</p>	4 969887 849408	A2

特 集  
タブレットスマートフォン  
デスクパティション  
プロジェクター台スクリーン  
プリンタスタンド  
タブレット保管庫  
デスク周用品  
データホルダー  
キャビネット  
サーバーラック  
マウントボックス  
パソコンラック  
防塵ラック  
カルテラック  
TVスタンド  
モニタタブレット  
アー ム  
机上ラック  
収納用ファン  
チェア  
キーボードカバー  
ソフトカバー  
クリナー  
マウスパッド  
リストレスト  
シュレッダー  
セキュリティ  
耐震グッズ  
フィルター他  
バッグ  
インナーケース  
タブレットケース  
スタッドベン  
ストラップ  
電子辞書  
デジカメ用品  
メモリケース  
DVD-CDケース  
インクジェット用紙  
ラベル  
セキユリティ用紙  
レーザー用紙  
手作り用紙  
インク  
レーザーポインター  
マウス  
キーボード  
テンキー  
コンバータ  
USBハブ  
カードリーダー  
USBメモリ  
ノートクーラー  
WEBカメラ  
プロジェクター  
Bluetooth関連  
ヘッドセット  
拡声器スピーカー  
切替器・分配器  
エクステンダー  
光LANケーブル  
LANハブ他  
USBケーブル  
IEEE1394ケーブル  
ディスプレイ  
ケーブルアダプタ  
HDMI・AV  
ケーブルアダプタ  
RS-232C  
ケーブルアダプタ  
プリンタSCSI  
ケーブルアダプタ  
モジュラーケーブル  
ケーブルアクセサリ  
DOS/Vパーツ  
電源タップ  
電源コード  
充電機器  
車載グッズ  
バッテリー関連  
特 別 注 文