

塩害ガード®

規制緩和や制度改定など歴史的背景とユーザー様のニーズにより
自動車の下回り防錆ビジネスは新たな展開を迎えています。
積極的に取り組むことで車検外収益にもつながります。
多様な製品からお客様にマッチした塩害ガードが選べます。

塩害ガード
紹介動画はこちら



塩害ガード 特化則非該当油性タイプ

塩水噴霧試験1,000時間※1合格!! 作業性と性能で選べばコレ!!



特長

- 塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。
- 下回りを塩カルからの錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。
- 従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。
- 選べる5色!! いろんな車種に対応いたします。
- 塩水噴霧試験1000時間以上合格。(塗布膜厚200μm以上)
- 特化則非該当品で、作業性、性能はそのままです。レッドとオレンジの補修用スプレーも発売。
- 可塑剤を多く含むタイヤハウスやシーラー部分に塗ると、硬化不良やベタつきが出る場合があります。タイヤハウスやシーラー部分に塗布する場合は、目立たない箇所でも試し塗りをして問題が無いことを確認のうえ、ご使用ください。試験後に塗膜がべた付いたり乾かない場合は使用を中止してください。

テクニカルデータ

- 指触乾燥 20分(常温)
- 塗布面積 0.6~0.9㎡/kg
- 推奨膜厚 200μm以上
- 塩水噴霧試験 1,000時間※1

※1 推奨膜厚200μm以上にて塩水噴霧試験した結果の値となります。

スプレータイプ

品番	品名	内容量	入数
000496	塩害ガード スプレーブラック	420mL	24本 (6本×4箱)
000497	塩害ガード スプレーホワイト	420mL	24本 (6本×4箱)
000466	塩害ガード スプレーレッド	420mL	24本 (6本×4箱)
000467	塩害ガード スプレーオレンジ	420mL	24本 (6本×4箱)

- 第4類第一石油類 危険等級II 252mL (品番000496)
- 第4類第一石油類 危険等級II 252mL (品番000497)
- 第4類第一石油類 危険等級II 252mL (品番000466)
- 第4類第一石油類 危険等級II 252mL (品番000467)

品番	品名	内容量	入数
000490	塩害ガード ブラック 1kg	1kg	12缶
000492	塩害ガード ブラック 15kg	15kg	1缶
000493	塩害ガード ホワイト 1kg	1kg	12缶
000495	塩害ガード ホワイト 15kg	15kg	1缶
000485	塩害ガード レッド 15kg	15kg	1缶
000486	塩害ガード オレンジ 15kg	15kg	1缶
000476	塩害ガード シルバー 15kg	15kg	1缶

- 第4類第一石油類 危険等級II