

光ファイバ工具

**HKB-TLSET2**  
光ファイバ自作工具セット(LC・SC両用)  
¥58,500 (税抜価格)



WEB  
詳細



光ファイバケーブル(LCコネクタとSCコネクタ)を自作するための工具セット。

●初めて自作される方にもわかりやすい「自作マニュアル」が付属しています。

<セット内容>

かしめ工具  
(LC・SC両用)



LCコネクタ、SCコネクタと光ファイバケーブルを固定(かしめ)する工具です。

LC・SC研磨ディスク



正確に先端研磨を行うためのLCコネクタ用研磨ディスクとSCコネクタ用研磨ディスクです。

ストリッパー  
(外皮むき工具)




光ファイバケーブルの外皮をむく工具です。

ケブラー用はさみ



ケブラー(アラミド繊維)をカットする工具です。

研磨作業用マット



水平面を保ち、正確な先端研磨をするためのマットです。

つまようじ・クリップ



ABボンドを使用して2液ボンド法で作業する際に使う部品です。

LED付き30倍ルーペ



LEDが付いた30倍倍率のルーペです。

クリーパー\*



光ファイバの先端をカットする工具です。

ABボンド\*



瞬間接着剤\*



クリーナー\*



クリーニングペーパー\*



研磨紙0.5ミクロン\*



研磨紙5ミクロン\*



LC(2mm径用3mm径用)・SCコネクタ\*



\*消耗部品は別売りで購入可能です。下記参照。

アクセサリ(別売り)

クリーパー



光ファイバの先端をカットする工具です。

**HKB-TL31**  
¥3,700 (税抜価格)  
4969887 561607

ABボンド



2液ボンド法でコネクタとケーブルを固定します。

**HKB-AC2**  
¥900 (税抜価格)  
4969887 561706

瞬間接着剤



瞬間接着法でコネクタとケーブルを固定します。

**HKB-AC1**  
¥900 (税抜価格)  
4969887 561713

クリーナー



光ファイバケーブルに付着したゴミを除去するクリーナーです。

**HKB-AC4**  
¥300 (税抜価格)  
4969887 561683

クリーニングペーパー



光ファイバケーブルに付着したゴミを除去するクリーニングペーパーです。

**HKB-AC3**  
¥1,100 (税抜価格)  
4969887 561690


SC研磨ディスク



正確に先端研磨を行うためのSCコネクタ用研磨ディスクです。

**HKB-TL32**  
¥1,800 (税抜価格)  
4969887 561591

研磨紙 0.5ミクロン



先端研磨の際、第2研磨に用いる研磨紙です。

**HKB-AC5-2**  
¥1,100 (税抜価格)  
4969887 561645

研磨紙 5ミクロン



先端研磨の際、第1研磨に用いる研磨紙です。

**HKB-AC5-10**  
¥4,800 (税抜価格)  
4969887 561652

SCコネクタ(めがね・丸型兼用)



めがね2芯、丸型(多芯)ファイバケーブル用SCコネクタです。

**HKB-SC-4**  
¥2,500 (税抜価格)  
4969887 561720

LCコネクタ加工用工具



●LCコネクタ用かしめ工具、研磨ディスクのセットです。

■対応コネクタ:LCコネクタ  
HKB-LC2-4/16  
(2mm径ファイバケーブルタイプ)  
HKB-LC3-4/16  
(3mm径ファイバケーブルタイプ)

**HKB-TL35**  
¥9,500 (税抜価格)  
4969887 814925

LCコネクタ



■対応ファイバケーブル:  
2mm径(HKB-LC2シリーズ)  
3mm径(HKB-LC3シリーズ)

**HKB-LC2-4**  
2mm径  
**HKB-LC2-16**  
16mm径  
**HKB-LC3-4**  
4mm径  
**HKB-LC3-16**  
16mm径

ストリッパー(外皮むき工具)



●光ファイバケーブルの外皮をむく工具です。

■対応:2mm~3mm外皮、900μm/バフア外皮、250μmUV外皮

**HKB-TL30**  
¥3,300 (税抜価格)  
4969887 561614

小型ファイバテスター

●光ファイバケーブルの性能を簡単に検査することのできる携帯テスターです。

■波長:1300nm  
■対応コネクタ:SCコネクタ  
■ファイバコア:50/125μm、62.5/125μm  
■電源:006P 9V電池×2本(付属)



**HKB-TL33**  
¥85,000 (税抜価格)  
4969887 561621

スコープキット

●先端研磨されたSCコネクタの先端を200倍の倍率で検証できます。

■適合コネクタ:SC-ST-FCコネクタ  
■倍率:160~200倍  
■電源:単三乾電池×2本(付属)  
■寸法・重量:W46×D148×H25mm-96g



**HKB-TL34**  
¥12,400 (税抜価格)  
4969887 561638

光ファイバケーブル 200m

●リングマーク付きです。RoHS

■コア径:50/125μm  
■モード:マルチモード  
■タイプ:屋内用  
■芯数:丸型2芯  
■適合コネクタ:HKB-SC4-16(SCコネクタ)  
■適合工具セット:HKB-TLSET(光ファイバ工具SCセット)、HT-501(外皮むき工具)




**HKB-2R-200**  
¥78,000 (税抜価格)  
4969887 657430

光ファイバケーブル 200m

●リングマーク付きです。RoHS

■コア径:50/125μm  
■モード:マルチモード  
■タイプ:屋内用  
■芯数:丸型4芯  
■適合コネクタ:HKB-SC4-16(SCコネクタ)  
■適合工具セット:HKB-TLSET(光ファイバ工具SCセット)、HT-501(外皮むき工具)



**HKB-4R-200**  
¥108,000 (税抜価格)  
4969887 657447

光ファイバケーブル 100m

●リングマーク付きです。RoHS

■コア径:50/125μm  
■モード:マルチモード  
■タイプ:屋内用  
■芯数:めがね2芯  
■適合コネクタ:HKB-SC4-16(SCコネクタ)  
■適合工具セット:HKB-TLSET(光ファイバ工具SCセット)



**HKB-2Z-100**  
¥35,000 (税抜価格)  
4969887 657423