


ファスナー TF202C-CR、TF203C-CR 掛代調節機能付

最新
情報

許容荷重 1960、3266N

- 強靱な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。
- ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
- 南京錠 **1** や封印具シリーズ **2** とあわせて使用できます。

輸入

推奨ねじ

- 皿小ねじM5

適応品

受座フック

- TF202C-CR: TF31C型、TF10C型 **3**
- TF203C-CR: TF40C型、TF41C型、TF22C型、TF20C-CR **3**

材料	仕上
鋼	クロムめっき


RoHS	注文コード	品番	A	B	D	E	F	G	H	K	C	I	P	L	M	N	Q	R	S	T	Y	V	X	U	許容荷重N	許容荷重kgf	質量g	¥価格	
●	120-045-019	TF202C-CR	50	35	17	37	M6	12	36	4	100~115	5	25	64	15	42	17	27	8	25	45	10	21	3	1960	200	120	8,740	ヶ
-	120-045-021	TF203C-CR	60	45	22	48	M8	16	45	6	120~140	6	30	82	21	50	22	37	10	30	55	13	25	4	3266	333	230	9,200	ヶ

参照ページ **1**: P.1241、**2**: P.1242、**3**: P.1300・P.1302

ファスナー TF702型 掛代調節機能付

最新
情報

TF702C-CR TF702SC-CR TF702HC-CR



許容荷重 1960N

- 強靱な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
- ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。

ステンレス

輸入

推奨ねじ

- 皿小ねじM5

適応品

受座フック

- TF31C型、TF10C型 **1**
(TF702C型、TF702SC型用。TF702HC-CR用はお客様でご用意ください)

RoHS	注文コード	品番	仕様	材料	仕上	許容荷重N	許容荷重kgf	質量g	¥価格	
●	120-045-044	TF702C-CR	幅広プレート	鋼	クロムめっき	1960	200	82	3,220	ヶ
●	120-045-048	TF702SC-CR	幅狭プレート					71	3,220	ヶ
●	120-045-052	TF702HC-CR	幅広プレート・フックタイプ	ステンレス鋼 (SUS316)	電解研磨			72	3,680	ヶ
●	120-045-045	TF702C-ST	幅広プレート					82	5,640	ヶ
●	120-045-049	TF702SC-ST	幅狭プレート					71	5,750	ヶ

参照ページ **1**: P.1300