

## LAMP ステンレス鋼製 連動式屑入投入口 AZ-DD310-HL





- 片側の扉を押し開けると、反対側の扉も連動して開きます。このため、片側の扉を保持していれば手などを挟む心配がなく、安心してご使用いただけます。
- フタは左右開きのため、トレイ上にあるゴミを投入する場合トレイが挟まることなく楽に処理できます。
- ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。



片側の扉を押し開けると、反対側の扉も連動して開きます。

【取付穴加工図】



| RoHS | CAD | 注文コード       | 品番          | 材料              | 仕上      | 質量g  | 1箱 | 1カートン |
|------|-----|-------------|-------------|-----------------|---------|------|----|-------|
| ●    | ●   | 210-180-600 | AZ-DD310-HL | ステンレス鋼 (SUS304) | ヘアライン仕上 | 2000 | 1ヶ | 10ヶ   |

## LAMP ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型



- ハンドルを押し下げて扉を開ける、操作性に優れた屑入投入口です。
- ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。



## 【オプション品】

- ステンレス鋼製 屑入投入口ガイド AZ-SLP型 1 (ゴミがこぼれ落ちるのを防ぎます)



ハンドル付きで楽に開閉できます。

【取付穴加工図】



| No. | 部品名    | 材料              | 仕上      |
|-----|--------|-----------------|---------|
| ①   | 正面プレート | ステンレス鋼 (SUS304) | ヘアライン仕上 |
| ②   | 扉      |                 | ヘアライン仕上 |
| ③   | ハンドル   |                 | サテン仕上   |

| RoHS | CAD | 注文コード       | 品番          | A   | B   | W   | H   | E   | F   | G   | P1  | P2  | P3  | P4  | X   | Y   | 質量g  | 1箱 | 1カートン |
|------|-----|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|-------|
| —    | ●   | 210-180-601 | AZ-HD230-HL | 234 | 160 | 308 | 234 | 288 | 214 | 120 | 60  | 90  | 124 | 154 | 289 | 215 | 540  | 1ヶ | 10ヶ   |
| —    | ●   | 210-180-602 | AZ-HD310-HL | 310 | 220 | 384 | 294 | 364 | 274 | 160 | 112 | 142 | 200 | 230 | 365 | 275 | 2200 | 1ヶ | 10ヶ   |

参照ページ 1 : P.33