

LAMP フック **PXB-GN05-111型** ねじ取付タイプ ラージ PAT ノルディックラバー®シリーズ

試19 取説 SUS Y



【バリエーション】



【セット】 フック本体+カバー

RdS	CAD	注文コード	品番	色	耐荷重N	耐荷重kgf	質量g
●	2020	110-033-277	PXB-GN05-111-BE	ベージュ	80	8.1	93
●	2020	110-033-278	PXB-GN05-111-BR	ブラウン			
●	2020	110-033-279	PXB-GN05-111-DG	ダークグレー			

小枝のような形状を落ち着いた色合いで仕上げた味わい深いデザインが、北欧テイストやナチュラルな空間にマッチします。

【仕様】


- ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。
- 1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。

【用途】

- 保育園、幼稚園

【付属品】

- 十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)



No.	部品名	材料	仕上
①	ベース	ステンレス鋼(SUS304)	バレル研磨
②	カバー	シリコンゴム(Q)	—

【カバーのみ】 ※カバーのみを交換したい場合にご注文ください。

RdS	CAD	注文コード	品番	色
—	—	110-036-542	PXB-GN05-111G-BE	ベージュ
—	—	110-036-543	PXB-GN05-111G-BR	ブラウン
●	—	110-036-544	PXB-GN05-111G-DG	ダークグレー

LAMP フック **PXB-GN05-101型** ねじタイプ PAT ノルディックラバー®シリーズ

試19 取説 Y BIM



【バリエーション】



【セット】

RdS	CAD	注文コード	品番	色	耐荷重N	耐荷重kgf	質量g
●	2020	110-034-492	PXB-GN05-101-GPK	グレイッシュピンク	40 (ねじ取付)	4.1 (ねじ取付)	39
●	2020	110-034-493	PXB-GN05-101-GYE	グレイッシュイエロー			
●	2020	110-034-494	PXB-GN05-101-GGN	グレイッシュグリーン			
●	2020	110-034-495	PXB-GN05-101-GBU	グレイッシュブルー	20 (石膏ボード取付)	2 (石膏ボード取付)	39
●	2020	110-034-496	PXB-GN05-101-GWT	グレイッシュホワイト			
●	2020	110-034-497	PXB-GN05-101-BR	ブラウン			
—	2020	110-034-498	PXB-GN05-101-BL	ブラック			

小枝のような形状を落ち着いた色合いで仕上げた味わい深いデザインが、北欧テイストやナチュラルな空間にマッチします。


【仕様】

- 石膏ボードにもお使いいただけます。
- 1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。

【付属品】

- 十字穴付皿タッピンねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品

【取付方法】



石膏釘で石膏ボードに簡単に取り付けできます。木材などに取り付ける際は、ねじを使用してください。(どちらも付属)

No.	部品名	材料	仕上
①	ベース	亜鉛合金(ZDC)	ニッケルめっき
②	カバー	シリコンゴム(Q)	—
③	石膏釘固定部品	AES樹脂	—
④	石膏釘	ステンレス鋼	素地

【カバーのみ】 ※カバーのみを交換したい場合にご注文ください

RdS	CAD	注文コード	品番	色
●	—	110-037-153	PXB-GN05-101G-GPK	グレイッシュピンク
●	—	110-037-154	PXB-GN05-101G-GYE	グレイッシュイエロー
●	—	110-037-155	PXB-GN05-101G-GGN	グレイッシュグリーン
●	—	110-037-156	PXB-GN05-101G-GBU	グレイッシュブルー
●	—	110-037-157	PXB-GN05-101G-GWT	グレイッシュホワイト
—	—	110-037-158	PXB-GN05-101G-BR	ブラウン
—	—	110-037-159	PXB-GN05-101G-BL	ブラック