



## ナット (溝幅6mm用)



### S EasyナットSS (後入れ)/EasyナットSS CN (後入れ)/EasyナットSS (後入れ)



●組み立てた後でもフレーム内へ挿入可能です。  
パネ内蔵のストッパー付きなのでフレーム内に  
仮止めできます。



#### ■価格


名称	EasyナットSS (M5) CN	S EasyナットSS (M4)	S EasyナットSS (M3)
税抜	1~99ヶ	52	49
単価	100~499ヶ	50	47
(¥)	500ヶ以上	47	45
アイテムNo.	SFB-PN39	SFN-EX4	SFN-EX3

名称	EasyナットSS (M5)	EasyナットSS (M4)	EasyナットSS (M3)
税抜	1~99ヶ	45	
単価	100~499ヶ	43	
(¥)	500ヶ以上	41	
アイテムNo.	SFB-PN15	SFB-PN14	SFB-PN13



#### ■素材/技術データ

	S EasyナットSS	EasyナットSS CN	EasyナットSS
材質 (本体)	ステンレス	S10C相当	S10C相当
	導電機能付	無電解ニッケルメッキ	
(保持部)	ステンレス	ステンレス	ステンレス
質量	3g	3g	3g
環境	RoHS10対応品		

### アフターナットSS (後入れ)/アフターナットサポートSS



※アフターナットサポートを併用する事で  
スベリ防止になります。



#### ■価格

名称	アフターナットSS (M5) ※1 (SアフターナットSS (M5))	アフターナットSS (M4) (SアフターナットSS (M4))	アフターナットSS (M3) (SアフターナットSS (M3))
税抜	1~99ヶ	36 (36)	
単価	100~499ヶ	35 (35)	
(¥)	500ヶ以上	33 (33)	
アイテムNo.	SFB-605 (SFB-SH5)	SFB-604 (SFN-AX4)	SFB-603 (SFN-AX3)

名称	アフターナットサポートSS (50個/パック)	
税抜	1~99/パック	498/パック
単価	100~499/パック	474/パック
(¥)	500/パック以上	449/パック
アイテムNo.	SFA-9A1	

※1 SアフターナットSS (M5)は導電タイプではありません。

#### ■素材/技術データ


	アフターナットSS	SアフターナットSS	アフターナットサポートSS
材質	S10C相当	ステンレス	PP樹脂
		導電機能付	
質量	2g	2g	0.10g/個
環境	RoHS10対応品		

### 後入れロックナットSS (後入れ後ロック可能)




#### 後入れロックナットSS

※付属品のセットスクリーンを締めつける  
ことによりナットの固定、及び導通をと  
ることができます。



#### 後入れロックナットSS (後入れ後ロック可能)



#### ■素材/技術データ

	後入れロックナットSS	S後入れロックナットSS
材質	S10C相当	ステンレス
質量	2g	2g
環境	RoHS10対応品	

#### ■価格

名称	後入れロックナットSS (M5) (S後入れロックナットSS (M5))	後入れロックナットSS (M4) (S後入れロックナットSS (M4))	後入れロックナットSS (M3) (S後入れロックナットSS (M3))
税抜	1~99ヶ	49 (54)	
単価	100~499ヶ	47 (52)	
(¥)	500ヶ以上	45 (49)	
アイテムNo.	SFB-4D5 (SFB-SD5)	SFB-4D4 (SFN-LX4)	SFB-4D3 (SFN-LX3)

