


SOLIDTHREAD

ユニファイ

MTECSH-UN

超硬小径スレッドミル 内径加工(高硬度鋼ユニファイねじ)用 短刃長タイプ 左勝手



形番	TPI	適用ねじサイズ		DCONMS	DC	NOF	LH	LF	油穴	材種
		UNC	UNF							
MTECSH06012C480UN	80	-	#0	6	1.15	3	4	58	なし	AH725
MTECSH06016C656UN	56	#2	#3	6	1.65	3	6.6	58	なし	AH725
MTECSH06019C548UN	48	#3	#4	6	1.9	3	5.2	58	なし	AH725
MTECSH06021C640UN	40	#4	-	6	2.1	3	6.3	58	なし	AH725
MTECSH06024C740UN	40	#5	#6	6	2.45	3	7	58	なし	AH725
MTECSH06021C840UN	40	#4	-	6	2.1	3	8	58	なし	AH725
MTECSH06024C940UN	40	#5	#6	6	2.45	3	9.6	58	なし	AH725
MTECSH06025C1032UN	32	#6	-	6	2.55	3	10.5	58	なし	AH725
MTECSH06032C932UN	32	#8	-	6	3.2	3	9.5	58	なし	AH725
MTECSH06037C1032UN	32	-	#10	6	3.7	3	10.5	58	なし	AH725
MTECSH06037C1532UN	32	-	#10	6	3.7	3	15	58	なし	AH725
MTECSH06042C1128UN	28	-	#12	6	4.2	3	11	58	なし	AH725
MTECSH0605C1428UN	28	-	1/4	6	5	3	14.5	58	なし	AH725
MTECSH06035C1024UN	24	#10-#12	-	6	3.5	3	10.6	58	なし	AH725
MTECSH08066C1724UN	24	-	5/16	8	6.6	3	17	64	なし	AH725
MTECSH08066C2424UN	24	-	5/16	8	6.6	3	24	64	なし	AH725
MTECSH06047C1920UN	20	1/4	-	6	4.75	3	19	58	なし	AH725
MTECSH0808C2520UN	20	-	7/16	8	8	3	25	64	なし	AH725
MTECSH0606C1718UN	18	5/16	-	6	6	3	17	58	なし	AH725
MTECSH0606C2318UN	18	5/16	-	6	6	3	23	58	なし	AH725
MTECSH08067C2216UN	16	3/8	-	8	6.7	3	22	64	なし	AH725
MTECSH08077C2514UN	14	7/16	-	8	7.7	3	25	64	なし	AH725
MTECSH10092C2713UN	13	1/2	-	10	9.2	3	27.5	73	なし	AH725
MTECSH12114C3411UN	11	5/8	-	12	11.4	3	34.5	84	なし	AH725

