

(タップ付)は、側面カバー取付用にご利用下さい。(詳しくはP.260)



追加加工
一覧
→ P.367

テクニカル
データ
→ P.387

ブラケット

出荷(翌日~4日目)
→ P.640

ハードブラケット LW



■価格

名称(単品)	ハードブラケットLW (ハードブラケットLWタップ付)	
税抜	1~99ヶ	270 (300)
単価	100~499ヶ	257 (285)
(¥)	500ヶ以上	243 (270)
アイテムNo.	SFJ-N19 (SFJ-N19T)	

名称(ボルト・ナットキット)	ハードブラケットLWキット (ハードブラケットLWタップ付キット)	ハードブラケットLW(ステン)キット (ハードブラケットLWタップ付(ステン)キット)
税抜	1~99セット	514 (544)
単価	100~499セット	489 (517)
(¥)	500セット以上	463 (490)
アイテムNo.	SFK-N19 (SFK-N19T)	SFK-N19S (SFK-N19P)

■キット内容



- ハードブラケットLW(またはタップ付)×1
- 六角穴付ボルト(M8×20)×4
- TナットL(M8)×4
- ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

■素材/技術データ

材質 アルミ押出材
アルマイト表面処理
直角面機械加工仕上げ
質量 111g(単品)
環境 RoHS10対応品

※特注にて黒アルマイト承ります。

回り止付ハードブラケット L



■価格

名称(単品)	回り止付ハードブラケットL (回り止付ハードブラケットLタップ付)	回り止付ハードブラケットL ブラック
税抜	1~99ヶ	259
単価	100~499ヶ	247
(¥)	500ヶ以上	234
アイテムNo.	SFJ-N64 (SFJ-N64T)	SFJ-B64

名称(ボルト・ナットキット)	回り止付ハードブラケットLキット (回り止付ハードブラケットLタップ付キット)	回り止付ハードブラケットL(ステン)キット (回り止付ハードブラケットLタップ付(ステン)キット)	回り止付ハードブラケットL ブラックキット
税抜	1~99セット	311 (341)	377
単価	100~499セット	296 (324)	359
(¥)	500セット以上	280 (307)	340
アイテムNo.	SFK-N64 (SFK-N64T)	SFK-N64S (SFK-N64P)	SFK-B64



■キット内容

- 回り止付ハードブラケットL(またはタップ付)×1
- 六角穴付ボルト(M8×20)×2
- TナットL(M8)×2
- ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
- ※ブラックキットはボルトがクローム黒になります。

■素材/技術データ

材質 アルミ押出材
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
直角面機械加工仕上げ
回転防止機能付
質量 67g(単品)
環境 RoHS10対応品

回り止付ハードブラケット LG



■価格

名称(単品)	回り止付ハードブラケットLG (回り止付ハードブラケットLGタップ付)	回り止付ハードブラケットLG ブラック
税抜	1~99ヶ	655
単価	100~499ヶ	623
(¥)	500ヶ以上	590
アイテムNo.	SFJ-N65 (SFJ-N65T)	SFJ-B65

名称(ボルト・ナットキット)	回り止付ハードブラケットLGキット (回り止付ハードブラケットLGタップ付キット)	回り止付ハードブラケットLG(ステン)キット (回り止付ハードブラケットLGタップ付(ステン)キット)	回り止付ハードブラケットLG ブラックキット
税抜	1~99セット	623 (653)	773
単価	100~499セット	592 (621)	735
(¥)	500セット以上	561 (588)	696
アイテムNo.	SFK-N65 (SFK-N65T)	SFK-N65S (SFK-N65P)	SFK-B65

■キット内容

- 回り止付ハードブラケットLG(またはタップ付)×1
- 六角穴付ボルト(M8×25)×2
- TナットL(M8)×2
- ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
- ※ブラックキットはボルトがクローム黒になります。

■素材/技術データ

材質 アルミ押出材
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
直角面機械加工仕上げ
回転防止機能付
質量 156g(単品)
環境 RoHS10対応品

SF
20

フレーム

ブラケット

ナット

キャップ

フット

アクセサリ

パネル・扉パーツ

SF
30

フレーム

ブラケット

ナット

キャップ

フット

アクセサリ

パネル・扉パーツ

SF
40.45

フレーム

ブラケット

ナット

キャップ

フット

アクセサリ

パネル・扉パーツ

SF
共通パーツ

パネル・扉パーツ

フット

フレーム

クリーンファン

ボルトネジ

SF
追加加工

SF
テクニカルデータ

送料
→ P.642

出荷(翌日~4日目)
→ P.640

見積・注文
→ P.642

RoHS
→ P.645