




ブラケット

出荷(翌日~4日目)
→ P.640

アングルブラケットL40



■キット内容

- アングルブラケットL40×1
 - 六角穴付ボルト(M8×15)×2
 - TナットL(M8)×2
- ※(ステン)キットはボルトナットがステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。

■素材/技術データ




材質 アルミ押出材
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
質量 34g(単品)
環境 RoHS10対応品

■価格

名称(単品)	アングルブラケットL40	アングルブラケットL40 ブラック
税抜 1~99円	124	189
単価 100~499円	118	180
(¥) 500円以上	112	171
アイテムNo.	SFJ-A05	SFJ-A05B

名称(ボルトナットキット)	アングルブラケット L40キット	アングルブラケット L40(ステン)キット	アングルブラケットL40 ブラックキット
税抜 1~99円	232	232	303
単価 100~499円	221	221	288
(¥) 500円以上	209	209	273
アイテムNo.	SFK-A05	SFK-A05S	SFK-A05B

アングルブラケットL45



■キット内容

- アングルブラケットL45×1
 - 六角穴付ボルト(M8×25)×2
 - TナットL(M8)×2
- ※(ステン)キットはボルトナットがステンレス製になります。

■素材/技術データ

材質 アルミ押出材
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
質量 52g(単品)
環境 RoHS10対応品



※推奨締付トルク:10.8N・m(M6同等)

■価格

名称(単品)	アングルブラケットL45	アングルブラケットL45 ブラック
税抜 1~99円	164	224
単価 100~499円	156	213
(¥) 500円以上	148	202
アイテムNo.	SFJ-007	SFJ-007B

名称(ボルトナットキット)	アングルブラケットL45キット	アングルブラケットL45(ステン)キット
税抜 1~99円	279	279
単価 100~499円	266	266
(¥) 500円以上	252	252
アイテムNo.	SFK-007	SFK-007S

アングルブラケットハードL40



■キット内容

- アングルブラケットハードL40×1
 - 六角穴付ボルト(M8×15)×2
 - TナットL(M8)×2
- ※(ステン)キットはボルトナットがステンレス製になります。

■素材/技術データ



材質 アルミ押出材
アルマイト表面処理
質量 103g(単品)
環境 RoHS10対応品

■価格

名称(単品)	アングルブラケットハードL40
税抜 1~99円	248
単価 100~499円	236
(¥) 500円以上	224
アイテムNo.	SFJ-A16

名称(ボルトナットキット)	アングルブラケットハードL40キット	アングルブラケットハードL40(ステン)キット
税抜 1~99円	356	366
単価 100~499円	339	348
(¥) 500円以上	321	330
アイテムNo.	SFK-A16	SFK-A16S

アングルブラケットハードL45



■キット内容

- アングルブラケットハードL45×1
 - 六角穴付ボルト(M8×25)×2
 - TナットL(M8)×2
- ※(ステン)キットはボルトナットがステンレス製になります。

■素材/技術データ

材質 アルミ押出材
アルマイト表面処理
質量 135g(単品)
環境 RoHS10対応品

■価格

名称(単品)	アングルブラケットハードL45
税抜 1~99円	258
単価 100~499円	246
(¥) 500円以上	233
アイテムNo.	SFJ-A17

名称(ボルトナットキット)	アングルブラケットハードL45キット	アングルブラケットハードL45(ステン)キット
税抜 1~99円	378	398
単価 100~499円	360	379
(¥) 500円以上	341	359
アイテムNo.	SFK-A17	SFK-A17S