



# 安全柵

●組立出荷となります。

## 連結 H1800タイプ



### ■ 寸法図



※フレーム切断寸法ではありません。

### ■ 素材/技術データ

フレーム材質：A6063

環境：RoHS10 対応品

フレーム色：シルバー アルマイト表面処理

イエロー 焼付塗装 (マンセル値:2.5Y8/13相当色)

| 上パネル/下パネル        |     | A/A                                | B/B                                | C/C                                 | D/D                                 | E/E                                 |
|------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| パネル<br>バリエーション   | 上段  | 金網(鉄)ピッチ50 線径:φ3.2<br>黒焼付塗装・溶接金網   | 金網(鉄)ピッチ30 線径:φ3.2<br>黒焼付塗装・溶接金網   | PET<br>透明 t3                        | PET<br>ブラウンスモーク t3                  | アルミ複合板<br>シルバー t3                   |
|                  | 下段  |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |
| 名称               |     | 40安全柵連結<br>H1800 AA                | 40安全柵連結<br>H1800 BB                | 40安全柵連結<br>H1800 CC                 | 40安全柵連結<br>H1800 DD                 | 40安全柵連結<br>H1800 EE                 |
| シルバー<br>(1940mm) | 規格巾 | アイテムNo. AZM-4PA<br>税抜単価(¥) 25,780  | アイテムNo. AZM-4PC<br>税抜単価(¥) 27,660  | ※アイテムNo. AZM-4PE<br>税抜単価(¥) 34,200  | ※アイテムNo. AZM-4PG<br>税抜単価(¥) 37,020  | ※アイテムNo. AZM-4PJ<br>税抜単価(¥) 38,840  |
|                  | 巾指定 | アイテムNo. AZM-4PB<br>税抜単価(¥) 都度見積    | アイテムNo. AZM-4PD<br>税抜単価(¥) 都度見積    | アイテムNo. AZM-4PF<br>税抜単価(¥) 都度見積     | アイテムNo. AZM-4PH<br>税抜単価(¥) 都度見積     | アイテムNo. AZM-4PK<br>税抜単価(¥) 都度見積     |
| イエロー<br>(1940mm) | 規格巾 | アイテムNo. AZM-4PAY<br>税抜単価(¥) 31,450 | アイテムNo. AZM-4PCY<br>税抜単価(¥) 33,330 | ※アイテムNo. AZM-4PEY<br>税抜単価(¥) 39,870 | ※アイテムNo. AZM-4PGY<br>税抜単価(¥) 42,690 | ※アイテムNo. AZM-4PJY<br>税抜単価(¥) 44,510 |
|                  | 巾指定 | アイテムNo. AZM-4PBY<br>税抜単価(¥) 都度見積   | アイテムNo. AZM-4PDY<br>税抜単価(¥) 都度見積   | アイテムNo. AZM-4PFY<br>税抜単価(¥) 都度見積    | アイテムNo. AZM-4PHY<br>税抜単価(¥) 都度見積    | アイテムNo. AZM-4PKY<br>税抜単価(¥) 都度見積    |
| 規格巾質量(Kg)        |     | 17.1                               | 22.3                               | 21.1                                | 21.1                                | 17.1                                |
| 寸法指定可能巾(mm)      |     | 600~1940                           | 600~1940                           | 600~1940                            | 600~1940                            | 600~1940                            |

| 上パネル/下パネル        |     | A/C                                | C/A                                | B/C                                | C/B                                | C/E                                 | D/E                                 |
|------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| パネル<br>バリエーション   | 上段  | 金網(鉄)ピッチ50                         | PET透明 t3                           | 金網(鉄)ピッチ30                         | PET透明 t3                           | PET透明 t3                            | PETブラウンスモーク t3                      |
|                  | 下段  | PET透明 t3                           | 金網(鉄)ピッチ50                         | PET透明 t3                           | 金網(鉄)ピッチ30                         | アルミ複合板シルバー t3                       | アルミ複合板シルバー t3                       |
| 名称               |     | 40安全柵連結<br>H1800 AC                | 40安全柵連結<br>H1800 CA                | 40安全柵連結<br>H1800 BC                | 40安全柵連結<br>H1800 CB                | 40安全柵連結<br>H1800 CE                 | 40安全柵連結<br>H1800 DE                 |
| シルバー<br>(1940mm) | 規格巾 | アイテムNo. AZM-4PM<br>税抜単価(¥) 29,440  | アイテムNo. AZM-4PP<br>税抜単価(¥) 29,440  | アイテムNo. AZM-4PR<br>税抜単価(¥) 30,380  | アイテムNo. AZM-4PT<br>税抜単価(¥) 30,380  | ※アイテムNo. AZM-4PV<br>税抜単価(¥) 36,240  | ※アイテムNo. AZM-4PX<br>税抜単価(¥) 37,650  |
|                  | 巾指定 | アイテムNo. AZM-4PN<br>税抜単価(¥) 都度見積    | アイテムNo. AZM-4PQ<br>税抜単価(¥) 都度見積    | アイテムNo. AZM-4PS<br>税抜単価(¥) 都度見積    | アイテムNo. AZM-4PU<br>税抜単価(¥) 都度見積    | アイテムNo. AZM-4PW<br>税抜単価(¥) 都度見積     | アイテムNo. AZM-4PY<br>税抜単価(¥) 都度見積     |
| イエロー<br>(1940mm) | 規格巾 | アイテムNo. AZM-4PMY<br>税抜単価(¥) 35,110 | アイテムNo. AZM-4PPY<br>税抜単価(¥) 35,110 | アイテムNo. AZM-4PRY<br>税抜単価(¥) 36,050 | アイテムNo. AZM-4PTY<br>税抜単価(¥) 36,050 | ※アイテムNo. AZM-4PVY<br>税抜単価(¥) 41,910 | ※アイテムNo. AZM-4PXY<br>税抜単価(¥) 43,320 |
|                  | 巾指定 | アイテムNo. AZM-4PNY<br>税抜単価(¥) 都度見積   | アイテムNo. AZM-4PQY<br>税抜単価(¥) 都度見積   | アイテムNo. AZM-4PSY<br>税抜単価(¥) 都度見積   | アイテムNo. AZM-4PUY<br>税抜単価(¥) 都度見積   | アイテムNo. AZM-4PWAY<br>税抜単価(¥) 都度見積   | アイテムNo. AZM-4PYY<br>税抜単価(¥) 都度見積    |
| 規格巾質量(Kg)        |     | 19.1                               | 19.1                               | 21.7                               | 21.7                               | 19.1                                | 19.1                                |
| 寸法指定可能巾(mm)      |     | 600~1940                           | 600~1940                           | 600~1940                           | 600~1940                           | 600~1940                            | 600~1940                            |

●パネルの詳細はP.549を参照ください。 ●フレームキャップ・アンカーブラケット・連結プレートは別途ご注文ください。

●価格改定(※印)