

トビラ柵

●組立出荷となります。

開き戸 H1800タイプ(右開き)

上パネル/下パネル		A/A	B/B	C/C	D/D	E/E
パネル バリエーション	上段	金網(鉄)ピッチ50 線径:φ3.2 黒焼付塗装・溶接金網	金網(鉄)ピッチ30 線径:φ3.2 黒焼付塗装・溶接金網	PET 透明 t3	PET ブラウンスモーク t3	アルミ複合板 シルバー t3
	下段					
名称		30開き戸 H1800R-AA	30開き戸 H1800R-BB	30開き戸 H1800R-CC	30開き戸 H1800R-DD	30開き戸 H1800R-EE
シルバー	規格巾 (804mm)	アイテムNo. AZM-3GA 税抜単価(¥) 14,940	アイテムNo. AZM-3GC 税抜単価(¥) 15,880	アイテムNo. AZM-3GE 税抜単価(¥) 17,580	アイテムNo. AZM-3GG 税抜単価(¥) 18,640	アイテムNo. ※ AZM-3GJ 税抜単価(¥) 19,900
	巾指定	アイテムNo. AZM-3GB 税抜単価(¥) 都度見積	アイテムNo. AZM-3GD 税抜単価(¥) 都度見積	アイテムNo. AZM-3GF 税抜単価(¥) 都度見積	アイテムNo. AZM-3GH 税抜単価(¥) 都度見積	アイテムNo. AZM-3GK 税抜単価(¥) 都度見積
イエロー	規格巾 (804mm)	アイテムNo. AZM-3GAY 税抜単価(¥) 16,770	アイテムNo. AZM-3GCY 税抜単価(¥) 17,710	アイテムNo. AZM-3GEY 税抜単価(¥) 19,410	アイテムNo. AZM-3GGY 税抜単価(¥) 20,470	アイテムNo. ※ AZM-3GJY 税抜単価(¥) 21,730
	巾指定	アイテムNo. AZM-3GBY 税抜単価(¥) 都度見積	アイテムNo. AZM-3GDY 税抜単価(¥) 都度見積	アイテムNo. AZM-3GFY 税抜単価(¥) 都度見積	アイテムNo. AZM-3GHY 税抜単価(¥) 都度見積	アイテムNo. AZM-3GKY 税抜単価(¥) 都度見積
規格巾質量(Kg)		7.5	9.5	9.1	9.1	7.5
寸法指定可能巾(mm)		300~974	300~974	300~1500	300~1500	300~1500

上パネル/下パネル		A/C	C/A	B/C	C/B	C/E	D/E
パネル バリエーション	上段	金網(鉄)ピッチ50	PET透明 t3	金網(鉄)ピッチ30	PET透明 t3	PET透明 t3	PETブラウンスモーク t3
	下段	PET透明 t3	金網(鉄)ピッチ50	PET透明 t3	金網(鉄)ピッチ30	アルミ複合板シルバー t3	アルミ複合板シルバー t3
名称		30開き戸 H1800R-AC	30開き戸 H1800R-CA	30開き戸 H1800R-BC	30開き戸 H1800R-CB	30開き戸 H1800R-CE	30開き戸 H1800R-DE
シルバー	規格巾 (804mm)	アイテムNo. AZM-3GM 税抜単価(¥) 16,260	アイテムNo. AZM-3GP 税抜単価(¥) 16,260	アイテムNo. AZM-3GR 税抜単価(¥) 16,730	アイテムNo. AZM-3GT 税抜単価(¥) 16,730	アイテムNo. ※ AZM-3GV 税抜単価(¥) 18,970	アイテムNo. ※ AZM-3GX 税抜単価(¥) 19,530
	巾指定	アイテムNo. AZM-3GN 税抜単価(¥) 都度見積	アイテムNo. AZM-3GQ 税抜単価(¥) 都度見積	アイテムNo. AZM-3GS 税抜単価(¥) 都度見積	アイテムNo. AZM-3GU 税抜単価(¥) 都度見積	アイテムNo. AZM-3GW 税抜単価(¥) 都度見積	アイテムNo. AZM-3GY 税抜単価(¥) 都度見積
イエロー	規格巾 (804mm)	アイテムNo. AZM-3GMY 税抜単価(¥) 18,090	アイテムNo. AZM-3GPY 税抜単価(¥) 18,090	アイテムNo. AZM-3GRY 税抜単価(¥) 18,560	アイテムNo. AZM-3GTY 税抜単価(¥) 18,560	アイテムNo. ※ AZM-3GVY 税抜単価(¥) 20,800	アイテムNo. ※ AZM-3GXY 税抜単価(¥) 21,360
	巾指定	アイテムNo. AZM-3GNY 税抜単価(¥) 都度見積	アイテムNo. AZM-3GQY 税抜単価(¥) 都度見積	アイテムNo. AZM-3GSY 税抜単価(¥) 都度見積	アイテムNo. AZM-3GUY 税抜単価(¥) 都度見積	アイテムNo. AZM-3GWY 税抜単価(¥) 都度見積	アイテムNo. AZM-3GYY 税抜単価(¥) 都度見積
規格巾質量(Kg)		8.3	8.3	9.3	9.3	8.3	8.3
寸法指定可能巾(mm)		300~974	300~974	300~974	300~974	300~1500	300~1500

●パネルの詳細はP.549を参照ください。 ●フレームキャップ・アンカーブラケット・連結プレートは別途ご注文ください。

●価格改定(※印)

開き戸 H1170タイプ(右開き)

パネル		A	B	C	D	E
パネル バリエーション	上段	金網(鉄)ピッチ50 線径:φ3.2 黒焼付塗装・溶接金網	金網(鉄)ピッチ30 線径:φ3.2 黒焼付塗装・溶接金網	PET 透明 t3	PET ブラウンスモーク t3	アルミ複合板 シルバー t3
	下段					
名称		30開き戸 H1170R-A	30開き戸 H1170R-B	30開き戸 H1170R-C	30開き戸 H1170R-D	30開き戸 H1170R-E
シルバー	規格巾 (804mm)	アイテムNo. AZM-3JA 税抜単価(¥) 12,960	アイテムNo. AZM-3JC 税抜単価(¥) 13,430	アイテムNo. AZM-3JE 税抜単価(¥) 14,930	アイテムNo. AZM-3JG 税抜単価(¥) 15,600	アイテムNo. AZM-3JJ 税抜単価(¥) 15,930
	巾指定	アイテムNo. AZM-3JB 税抜単価(¥) 都度見積	アイテムNo. AZM-3JD 税抜単価(¥) 都度見積	アイテムNo. AZM-3JF 税抜単価(¥) 都度見積	アイテムNo. AZM-3JH 税抜単価(¥) 都度見積	アイテムNo. AZM-3JK 税抜単価(¥) 都度見積
イエロー	規格巾 (804mm)	アイテムNo. AZM-3JAY 税抜単価(¥) 14,160	アイテムNo. AZM-3JCY 税抜単価(¥) 14,630	アイテムNo. AZM-3JEY 税抜単価(¥) 16,130	アイテムNo. AZM-3JGY 税抜単価(¥) 16,800	アイテムNo. AZM-3JJY 税抜単価(¥) 17,130
	巾指定	アイテムNo. AZM-3JBY 税抜単価(¥) 都度見積	アイテムNo. AZM-3JDY 税抜単価(¥) 都度見積	アイテムNo. AZM-3JFY 税抜単価(¥) 都度見積	アイテムNo. AZM-3JHY 税抜単価(¥) 都度見積	アイテムNo. AZM-3JKY 税抜単価(¥) 都度見積
規格巾質量(Kg)		4.9	6.2	5.9	5.9	4.9
寸法指定可能巾(mm)		300~924	300~944	300~1500	300~1500	300~1500

●パネルの詳細はP.549を参照ください。 ●フレームキャップ・アンカーブラケット・連結プレートは別途ご注文ください。

AZ2

安全柵

トビラ柵

アクセサリ

AZ
40

安全柵

トビラ柵

フレーム

アクセサリ

AZ
30

安全柵

トビラ柵

フレーム

アクセサリ

AZ
共通パーツ

トビラ
パーツ

安全機器

エリアガード
カバー・フレーム

AZ
テクニカルデータ