


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

三和製作所  Holder  
**ハイス製外径ねじ切りホルダ・チップ**

同商品群  
在庫数 11 アイテム



特長 ●外径ねじ切り専用ホルダです。  
 ●チップは韌性に優れたハイスを使用しています。  
 製造国 ●日本

**ホルダ** 材質 ●機械構造用炭素鋼

発注単位1本 株式会社三和製作所 [421704]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	幅×高さ×全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
411-0901	SHL-KL	¥29,963	オープン	25×25×120	1	560	2(50)

**チップ** 材質 ●高速度鋼 (SKH57)

発注単位10個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	入数 (個)	幅×高さ×全長 (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
411-0862	06K246	¥5,275*	オープン*	10	6×10×24.6	10	40(67)

ホームページ <http://www.sanwa-bits.com/>


**クランプ** 材質 ●機械構造用炭素鋼

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
411-0897	SHLC-DL	¥2,400	オープン	1	40	1(25)

三和製作所  Spring Neck Holder  
**ネジ切・溝入れ用ヘルホルダ・チップ**

同商品群  
在庫数 11 アイテム



特長 ●ヘルの特徴を活かし、仕上げ加工に最適なホルダです。  
 用途 ●溝入れ、ネジ切の仕上げ加工に。  
 仕様 ●スロアウェイ標準ホルダ 製造国 ●日本

**ホルダ** 材質 ●機械構造用炭素鋼

発注単位1本 株式会社三和製作所 [421704]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	幅×高さ×全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
485-9936	SHL-DOH03	¥29,163	オープン	19×19×150	1	1.0	18(258)
485-9952	SHL-DOH04	¥35,025	オープン	25×25×200	1	1.5	9(180)

**チップ** 材質 ●高速度鋼 (SKH57)

発注単位10個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	入数 (個)	幅×高さ×全長 (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
485-9863	H-06KSP	¥7,188*	オープン*	10	6×10×20	10	30(300)
485-9855	H-06K246-SM	¥7,188*	オープン*	10	6×10×20	10	110(92)

ホームページ <http://www.sanwa-bits.com/>


**クランプ** 材質 ●機械構造用炭素鋼

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
485-9944	SHL-DOH03-CP	¥3,188	オープン	1	20	15(500)
485-9961	SHL-DOH04-CP	¥3,225	オープン	1	20	9(225)

三和製作所  Tip  
**ハイス製外径三角ねじ切りチップ**

同商品群  
在庫数 11 アイテム




09P20

発注単位10個

株式会社三和製作所 [421704]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	入数 (個)	ピッチ (mm)	内接円 (mm)	厚さ (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
411-0871	09P20	¥10,163*	オープン*	10	2.0	9.525	3.60	10	0(-)
411-0889	09P25	¥10,163*	オープン*	10	2.5	9.525	3.60	10	0(-)

ホームページ <http://www.sanwa-bits.com/>

ヤマワ  HSS Round Dies with Automatic Lathe for Stainless steels  
**自動盤用オートハイスダイス ステンレス鋼用**

同商品群  
在庫数 64 アイテム



HSS-D-16-M4X0.7

特長 ●自動盤用オートHSSダイス(ステンレス用)です。  
 用途 ●被削材:ステンレス鋼 ●おねじ加工用  
 仕様 ●加工ねじ:メートルねじ ●表面处理:酸化処理  
 材質 ●高速度工具鋼(HSS)  
 製造国 ●日本

ダイスハンドルは 1-391ページ

株式会社三和製作所 [637350]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	呼び寸法	ピッチ (mm)	外径×厚さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
816-8250	HS-D-16-M2X0.4	¥5,843	¥7,790	M 2	0.4	16×5	1	3	0(-)
816-8251	HS-D-16-M3X0.5	¥5,843	¥7,790	M 3	0.5	16×5	1	7	0(-)
816-8252	HS-D-16-M4X0.7	¥5,843	¥7,790	M 4	0.7	16×5	1	7	0(-)
816-8253	HS-D-20-M2X0.4	¥7,050	¥9,400	M 2	0.4	20×7	1	15	1(-)
857-5018	HS-D-20-M3X0.5	¥5,573	¥7,430	M 3	0.5	20×7	1	14	0(-)
206-7821	HS-D-P1-M4X0.7-(20)	¥5,573	¥7,430	M 4	0.7	20×7	1	14	1(-)
857-5019	HS-D-20-M5X0.8	¥5,573	¥7,430	M 5	0.8	20×7	1	14	1(-)
857-5020	HS-D-20-M6X1	¥5,573	¥7,430	M 6	1	20×7	1	13	3(-)
816-8255	HS-D-25-M8X1.25	¥6,405	¥8,540	M 8	1.25	25×9	1	24	4(400)
816-8254	HS-D-25-M10X1.5	¥6,405	¥8,540	M10	1.5	25×9	1	23	3(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-800-418 <https://www.yamawa.com/jp/>

価格の後ろに \* が付いている場合は、入数単位の倍数でご注文ください。(金額は単価をあらわします。)

スパイラル  
タップ

ポイント  
タップ

ロール  
タップ

ハンド  
タップ

六角軸  
タップ

タップ  
ホルダ

管用  
タップ

工作機用  
ねじ切り工具

ダイス

ねじ山  
修正工具

タップ、ボルト  
除去工具

インサート  
ねじ