

FA-603S


亜鉛合金製

密閉用セフティハンドルFA-603用受座

CATCHES FOR FA-603 AIRTIGHT SAFETY HANDLES



FA-603S-2



品番が変更になりました。FA-603-1・2→FA-603S-1・2
Product No. has been changed.

商品番号 Product No.	RoHS 10	H	オフセットの高さ Offset height	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
							数量	単価
FA-603S-1		42	0~5	260	60017			
FA-603S-2		85	40~60	450	60018			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

特徴 Feature

- 受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。
- ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
- Loosen the screw for catch and slide it to adjust offset height.
- Contacting section with the latch is equipped with the roller.

- 仕様
- 材質: 亜鉛合金 (ZDC)
 - 表面仕上: クロムめっき (MZCr)
- 用途
- FA-603用受座
- 納期
- 標準在庫品

- Specifications
- Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Chrome plating (MZCr)
- Specific use
- Catches for FA-603



ラッチとの接触は滑らかなローラー形状です。
Smooth, roller-shaped contact with latch.

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

クレモン

ローラー

締り

特装密閉

ハンドル

FREEZER AIRTIGHT HANDLES

フリーザー
密閉
平面
スイング
平面
ハンドル
ポップ
ハンドル
リフト
ハンドル
アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック

ハンドル

L 型

ハンドル

T 型

ハンドル

丸型

小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金

ロッド棒

ジョイント

リンク

ワイヤ

FA-603S-P

亜鉛合金製

密閉用セフティハンドルFA-603用受座

CATCHES FOR FA-603 AIRTIGHT SAFETY HANDLES



FA-603S-P-2



特徴 Feature

- 従来の樹脂ローラーに比べ、本体ラッチとの噛み合いが多いので、庫内の圧力変化によるラッチ外れを防ぎます。
- 盗難防止用に庫内側からもねじ止めができます。
- オフセット高さが調節ができます。
- Improved interlocking with the latch compared to existing resin rollers prevents the latch from slipping out due to pressure changes inside.
- Can be screwed on from the inside to prevent theft.
- Adjustable offset height.

- 仕様
- 材質: 本体/亜鉛合金 (ZDC)
 - テーパー受け/ポリアセタール (POM)
 - 表面仕上: 本体/クロムめっき (MZCr)
- 用途
- プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫
- 納期
- 標準在庫品

- Specifications
- Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)
 - Tapered plate: Polyacetal (POM)
 - Finish: Main body: Chrome plating (MZCr)
- Specific use
- Prefabricated refrigerator vans, dry warehouses



ラッチ外れを防ぐ水平形状です。
Level shape prevents unlatching.

商品番号 Product No.	RoHS 10	H	オフセットの高さ Offset height	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
							数量	単価
FA-603S-P-1		42	0~5	260	60808			
FA-603S-P-2		85	40~60	434	60809			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。