

# CP-1211

ステンレス製



# プラカラーちょうボルト

PLASTIC COLOR WING BOLTS




CP-1211-4-M6

標準色  
Standard color



特注色  
Custom-made color



特徴 Feature

- UL規格適合素材を使用
- 軽量プラスチックを採用。
- 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。
- ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
- Materials used are compliant with UL standards.
- Lightweight plastic is used.
- Material of head is a glass fiber-reinforced special polyamide resin. (Special nylon)
- Screw is made of corrosion-resistant stainless steel.

仕様	● 材質：つまみ部／ポリアミド (PA) (UL94 V-0) ねじ部／ステンレス鋼棒
用途	● 標準色：ライトグレー
納期	● 屋外用機器・車両・船舶
Specifications	● 標準在庫品
Specific use	● Material: Knob: Polyamide (PA) (UL94 V-0) Screw: Stainless steel
	● Standard color: Light gray
	● Outdoor equipment, vehicles and ships (boats)

商品番号 Product No.	RoHS 10	L	W	φD	M	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
									数量	単価
CP-1211-2-M4	●	8	17	8	M4	3	21730			
CP-1211-3-M5	●	11	21	10	M5	5	21731			
CP-1211-4-M6	●	12	25.5	12	M6	7	21732			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

# C-593


鉄製

# ケージナット

CAGE NUTS




C-593-M6




適用パネル厚1.6~2.6mm  
Applicable panel thickness

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions



仕様	● 材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
納期	● 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
Specifications	● 標準在庫品
	● Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
	● Surface processing: Zinc plated chromate treatment (MFZn-C)

使用例 Example of application



商品番号 Product No.	RoHS 10	M	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
						数量	単価
C-593-M5	●	M5	3.5	23792			
C-593-M6	●	M6	5	23793			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。