


部品・特注品

レバーテスト測定子



測定子部品コードNo.表

型式	L1 (mm)	L2 (mm)	先端φd(mm)				
			φ0.6	φ0.8	φ1.0	φ2.0(標準)	φ2.0(ルビー球)
LT-310	13.30	4.00					
LT-311	13.30	4.00	ZS-744	ZS-755	ZS-766	ZS-700	ZS-787
LT-314	19.45	4.00	ZS-745	ZS-756	ZS-767	ZS-701	ZS-788
LT-315	18.10	4.00	ZS-746	ZS-757	ZS-768	ZS-702	ZS-789
LT-316	28.40	4.00	ZS-748	ZS-759	ZS-770	ZS-704	ZS-790
LT-370	10.00	4.00	ZS-754	ZS-765	ZS-776	ZS-713	ZS-795
LT-352	17.80	4.00	ZS-750	ZS-761	ZS-772	ZS-709	ZS-791
LT-353	37.38	4.00	ZS-751	ZS-762	ZS-773	ZS-710	ZS-792
LT-354	22.16	4.00	ZS-811	ZS-812	ZS-813	ZS-799	ZS-815
LT-355	14.80	4.00	ZS-752	ZS-763	ZS-774	ZS-711	ZS-793
LT-358	11.80	4.00	ZS-753	ZS-764	ZS-775	ZS-712	ZS-794
LT-315PS	8.65	1.80	ZS-747	ZS-758	ZS-769	ZS-703	ZS-796
LT-316PS	28.40	1.80	ZS-749	ZS-760	ZS-771	ZS-705	ZS-797

レバーテストホルダ

φ6mm穴あるいはアリ溝で、レバーテストを固定するホルダです。




ZY-073




スタンドに取り付けたZY-073にレバーテストを固定し部品の検査をしています

部品コードNo.	ホルダ仕様
ZY-062	アリ溝 及び φ6mm穴
ZY-073	φ6mm穴(取付け角度45°)

寸法図:ZY-062




寸法図:ZY-073



パーツリスト

レバーテスト部品図



No.	部品名
1	枠
2	蓋
3	0番皿小ネジ
4	ストップネジA
5	ストップネジB
6	ステム
7	レバー
8	レバー止ネジ
9	ストップ組立
10	座金
11	軸カバー
12	0番ナベ小ネジ
13	測定子
14	1#軸組立
15	クラウンギヤ組立
16	内枠

No.	部品名
17	受板
18	10Tセンタピニオン
19	50T補助ギヤ組立
20	ヒゲ受け
21	ヘヤスプリングピン
22	ヘヤスプリング
23	0番皿小ネジ
24	カバー
25	0番ナベ小ネジ
26	外枠
27	オオイ板
28	目盛板
29	目盛板オサエ
30	外枠止メスプリング
31	指針