

## 29° 台形ねじ / ACME (機械部品、配管用)

ねじ形状

60°

55°

M

(メート)

UN

(ユニファイド)

W

(ワイド)

BSPT

(R, PT)

NPT

NPTF

TR


(トリブレード)

丸ねじ

(RND)

UNJ

MJ




### 適合ホルダ

インサート サイズ	外径	内径
16	CER/L**16...	TSNR/L**16
	JSER**16	SNR/L**16...
	JS**SEL16	TCNR/L**16...
	B-SER/L**16	CNR/L**16...
	B-CER/L**16	
	BC-SER/L**16	
22	CER/L**22...	TSNR/L**22
		SNR/L**22...
		TCNR/L**22...
		CNR/L**22...

### 特殊さらい刃付き (L042ページを参照してください)

インサート サイズ	ピッチ (参考)	山数	勝手	外径インサート					内径インサート						
				形番	材種		IC	PDX	PDY	形番	材種		IC	PDX	PDY
					コーティング						コーティング				
					AH725	T313V					AH725	T313V			
16 (2.117)	12	R	<b>16ER12ACME</b>	●		9.525	1.6	1.3	<b>16IR12ACME</b>	●		9.525	1.6	1.3	
16 (2.540)	10	R	<b>16ER10ACME</b>	●		9.525	1.6	1.3	<b>16IR10ACME</b>	●		9.525	1.6	1.3	
16 (3.175)	8	R	<b>16ER8ACME</b>	●	●	9.525	1.6	1.3	<b>16IR8ACME</b>	●	●	9.525	1.6	1.3	
22 (4.233)	6	R	<b>22ER6ACME</b>	●	●	12.7	2.5	2	<b>22IR6ACME</b>	●	●	12.7	2.5	2	
22 (5.080)	5	R	<b>22ER5ACME</b>	●	●	12.7	2.5	2	<b>22IR5ACME</b>	●	●	12.7	2.5	2	

## 29° 台形ねじ / ACME (機械部品、配管用)



### 適合ホルダ

外径
MTVOR-**M..
STVOR-**M...

### 縦置き形

ピッチ	山数	テーパ		外径インサート				
		mm/mm	TPF	形番	材種		IC	S
					コーティング			
				AH725				
	16	-	-	<b>TNMA43NT16PEXT-PT</b>	●		12.7	4.8
	14	-	-	<b>TNMA43NT14PEXT-PT</b>	●		12.7	4.8
	12	-	-	<b>TNMA43NT12PEXT-PT</b>	●		12.7	4.8
	10	-	-	<b>TNMA43NT10PEXT-PT</b>	●		12.7	4.8
	8	-	-	<b>TNMA43NT8PEXT-PT</b>	●		12.7	4.8
	6	-	-	<b>TNMA43NT6PEXT-PT</b>	●		12.7	4.8
	5	-	-	<b>TNMA54NT5PEXT-PT</b>	●		15.875	6.4
	4	-	-	<b>TNMA54NT4PEXT-PT</b>	●		15.875	6.4
	3	-	-	<b>TNMA54NT3PEXT-PT</b>	●		15.875	6.4
	16	-	-	<b>TNMC43NT16PEXT-PT</b>	●		12.7	4.8
	14	-	-	<b>TNMC43NT14PEXT-PT</b>	●		12.7	4.8
	12	-	-	<b>TNMC43NT12PEXT-PT</b>	●		12.7	4.8
	10	-	-	<b>TNMC43NT10PEXT-PT</b>	●		12.7	4.8
	8	-	-	<b>TNMC43NT8PEXT-PT</b>	●		12.7	4.8
	6	-	-	<b>TNMC43NT6PEXT-PT</b>	●		12.7	4.8
	5	-	-	<b>TNMC54NT5PEXT-PT</b>	●		15.875	6.4
	4	-	-	<b>TNMC54NT4PEXT-PT</b>	●		15.875	6.4
	3	-	-	<b>TNMC54NT3PEXT-PT</b>	●		15.875	6.4

参照ページ: ホルダ → E032 - E041, 標準切削条件 → E050, L022 - L057

●: 設定アイテム / 1 ケース 5 個入り