

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

タキロンシーアイ

タキロンシーアイ

在庫57アイテム



Floor Seat


防滑性ビニル床シート“タキストロンタフスリップタイプMT”

重い
配送注意

- 特長** ●摩耗や耐候性、耐水性に優れたインレイド構造で、太陽や水に強く、プールサイドなど屋外の用途にも安心して施工できます。 ●素材は滑りにくく、適度なクッション性をもつ樹脂を使用し、安全で快適な歩行感が得られます。
- 用途** ●プールサイドや更衣室に。
- 仕様** ●厚さ:2.9mm
●日本自動車車体工業会(JABIA)登録番号V-0692(難燃性・防滑性)
- 材質** ●シート:塩化ビニール樹脂
- 製造国** ●日本



MT101 1.82X10M



使用例

発注単位1巻

タキロンKCホームインブルーメント機[608561]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	幅×長さ (mm×m)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
856-0669	MT101 1.82X10M	¥95,600	¥95,600	1820×10	1	56	0(-)
856-0670	MT102 1.82X10M	¥95,600	¥95,600	1820×10	1	56	0(-)
856-0671	MT201 1.82X10M	¥95,600	¥95,600	1820×10	1	56	0(-)
856-0672	MT301 1.82X10M	¥95,600	¥95,600	1820×10	1	56	0(-)
856-0673	MT400 1.82X10M	¥95,600	¥95,600	1820×10	1	56	0(-)
856-0674	MT401 1.82X10M	¥95,600	¥95,600	1820×10	1	56	0(-)
856-0675	MT403 1.82X10M	¥95,600	¥95,600	1820×10	1	56	14(999)
856-0676	MT501 1.82X10M	¥95,600	¥95,600	1820×10	1	56	4(400)
856-0677	MT502 1.82X10M	¥95,600	¥95,600	1820×10	1	56	6(-)
856-0678	MT505 1.82X10M	¥95,600	¥95,600	1820×10	1	56	0(-)
856-0679	MT600 1.82X10M	¥95,600	¥95,600	1820×10	1	56	0(-)
856-0680	MT803 1.82X10M	¥95,600	¥95,600	1820×10	1	56	0(-)
856-0681	MT804 1.82X10M	¥95,600	¥95,600	1820×10	1	56	0(-)
856-0682	MT900 1.82X10M	¥95,600	¥95,600	1820×10	1	56	0(-)
856-0683	MT901 1.82X10M	¥95,600	¥95,600	1820×10	1	56	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-5715-7701 <http://www.t-matex.co.jp/>

タキロンシーアイ

タキロンシーアイ

在庫57アイテム




Floor Seat

超防汚性・防滑性ビニル床シート“ネオクリーン”

- 特長** ●特殊UVコーティング層に「クロスネット処理」を施し、無機系補強材を添加することで、防汚性・耐久性を向上させました。
- 用途** ●トイレに。
- 仕様** ●厚さ:2.0mm ●屋内用
●公共住宅建設工事共通仕様書4種適合
- 材質** ●シート:塩化ビニール樹脂
- 製造国** ●日本



NC148 1.82X10M



使用例

発注単位1巻

タキロンKCホームインブルーメント機[608561]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	幅×長さ (mm×m)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
856-0684	NC148 1.82X10M	¥72,800	¥72,800	1820×10	1	16	0(-)
856-0685	NC348 1.82X10M	¥72,800	¥72,800	1820×10	1	16	0(-)
856-0686	NC448 1.82X10M	¥72,800	¥72,800	1820×10	1	16	0(-)
856-0687	NC548 1.82X10M	¥72,800	¥72,800	1820×10	1	16	0(-)
856-0688	NC948 1.82X10M	¥72,800	¥72,800	1820×10	1	16	1(50)
856-0689	NC949 1.82X10M	¥72,800	¥72,800	1820×10	1	16	2(200)

☎商品のお問い合わせ:03-5715-7701 <http://www.t-matex.co.jp/>

タキロンシーアイ

タキロンシーアイ

在庫57アイテム



Floor material

エポキシ樹脂系端部処理剤“エポシールPLUS”

- 特長** ●三液混合が必要です。(カラーマスターの添加)
●硬化皮膜が強いです。
●多種類の下地材質に対し接着性が良いです。
- 仕様** ●二成分形端部処理剤
- 材質** ●エポキシ樹脂系
- セット内容** ●主剤、硬化剤、カラーマスター
- 製造国** ●日本



EPOSEALPLUS S-102

梱包数:1セット

タキロンKCホームインブルーメント機[608561]

発注単位1セット

梱包数:1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	色	対応シート	容量 (kg)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
856-0698	EPOSEALPLUS S-101	¥13,375	¥13,375	主剤:白、硬化剤:薄黄白	MT101	2	4	0(-)
856-0699	EPOSEALPLUS S-102	¥13,375	¥13,375	主剤:白、硬化剤:薄黄白	MT102	2	4	0(-)
856-0700	EPOSEALPLUS S-103	¥13,375	¥13,375	主剤:白、硬化剤:薄黄白	NC148	2	4	1(-)
856-0701	EPOSEALPLUS S-201	¥13,375	¥13,375	主剤:白、硬化剤:薄黄白	MT201	2	4	0(-)
856-0702	EPOSEALPLUS S-301	¥13,375	¥13,375	主剤:白、硬化剤:薄黄白	MT301	2	4	0(-)
856-0703	EPOSEALPLUS S-302	¥13,375	¥13,375	主剤:白、硬化剤:薄黄白	NC348	2	4	0(-)
856-0704	EPOSEALPLUS S-400	¥13,375	¥13,375	主剤:白、硬化剤:薄黄白	MT400	2	4	0(-)
856-0705	EPOSEALPLUS S-401	¥13,375	¥13,375	主剤:白、硬化剤:薄黄白	MT401	2	4	0(-)
856-0706	EPOSEALPLUS S-403	¥13,375	¥13,375	主剤:白、硬化剤:薄黄白	MT403	2	4	0(-)
856-0707	EPOSEALPLUS S-404	¥13,375	¥13,375	主剤:白、硬化剤:薄黄白	NC448	2	4	0(-)
856-0708	EPOSEALPLUS S-472	¥13,375	¥13,375	主剤:白、硬化剤:薄黄白	DK472	2	4	0(-)
856-0709	EPOSEALPLUS S-500	¥13,375	¥13,375	主剤:白、硬化剤:薄黄白	MT505	2	4	0(-)
856-0710	EPOSEALPLUS S-501	¥13,375	¥13,375	主剤:白、硬化剤:薄黄白	MT501	2	4	0(-)

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	色	対応シート	容量 (kg)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
856-0711	EPOSEALPLUS S-502	¥13,375	¥13,375	主剤:白、硬化剤:薄黄白	MT502	2	4	1(-)
856-0712	EPOSEALPLUS S-505	¥13,375	¥13,375	主剤:白、硬化剤:薄黄白	NC548	2	4	0(-)
856-0713	EPOSEALPLUS S-600	¥13,375	¥13,375	主剤:白、硬化剤:薄黄白	MT600	2	4	0(-)
856-0714	EPOSEALPLUS S-803	¥13,375	¥13,375	主剤:白、硬化剤:薄黄白	MT803	2	4	0(-)
856-0715	EPOSEALPLUS S-810	¥13,375	¥13,375	主剤:白、硬化剤:薄黄白	DK772	2	4	0(-)
856-0716	EPOSEALPLUS S-823	¥13,375	¥13,375	主剤:白、硬化剤:薄黄白	MT804	2	4	0(-)
856-0717	EPOSEALPLUS S-872	¥13,375	¥13,375	主剤:白、硬化剤:薄黄白	DK872	2	4	0(-)
856-0718	EPOSEALPLUS S-900	¥13,375	¥13,375	主剤:白、硬化剤:薄黄白	MT900, NC948	2	4	0(-)
856-0719	EPOSEALPLUS S-902	¥13,375	¥13,375	主剤:白、硬化剤:薄黄白	MT901	2	4	0(-)
856-0720	EPOSEALPLUS S-972	¥13,375	¥13,375	主剤:白、硬化剤:薄黄白	DK972	2	4	0(-)
856-0721	EPOSEALPLUS S-980	¥13,375	¥13,375	主剤:白、硬化剤:薄黄白	DK973	2	4	0(-)
856-0722	EPOSEALPLUS S-990	¥13,375	¥13,375	主剤:白、硬化剤:薄黄白	NC949	2	4	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-5715-7701 <http://www.t-matex.co.jp/>