

TJMデザイン

Cable Stripper

Tajima



日本

CV線ストリッパー“ムキンケ”

同商品群
在庫数 84 アイ
テムDK-MS9SET
(ムキンケセット)DK-MS9AJSET
(ムキンケセット・アジャスター式)

DK-MS14

DK-MSBS
(替刃)

商品紹介動画



- 特 長 ●充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで誰でも簡単、しかも精度は一定に被覆が剥けます。
●ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能です。
- 用 途 ●CV(単芯)・CVT(600V)ケーブルの被覆はがしに。
- 材 質 ●本体:アルミニウム ●刃:スチール
- 製造国 ●日本



この間約1秒!

※ケーブル太さ、使用される電動工具など各種条件により変わります。

3.6Vドリルドライバー対応

発注コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	適応ケーブルサイズ (mm ²)	剥き幅 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
438-6639	DK-MS14	¥5,200	¥6,400	14	15	12	62	21(84)
438-6680	DK-MS22	¥5,200	¥6,400	22	17	12	63	25(120)
438-6736	DK-MS38	¥5,200	¥6,400	38	18	12	64	26(104)

発注コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	適応ケーブルサイズ (mm ²)	剥き幅 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
475-8374	DK-MS14AJCL	¥7,556	¥9,300	14	10~33	1	95	43(86)
475-8382	DK-MS22AJCL	¥7,556	¥9,300	22	12~35	1	98	24(53)
475-8391	DK-MS38AJCL	¥7,556	¥9,300	38	13~36	1	100	32(107)

14.4Vインパクトドライバー対応

発注コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	適応ケーブルサイズ (mm ²)	剥き幅 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
438-6744	DK-MS60	¥7,556	¥9,300	60	25	12	138	25(125)
438-6612	DK-MS100	¥7,556	¥9,300	100	26	12	139	20(77)
438-6647	DK-MS150	¥8,531	¥10,500	150	34	12	184	12(53)
438-6663	DK-MS200	¥11,781	¥14,500	200	40	12	297	20(77)
438-6698	DK-MS250	¥11,781	¥14,500	250	43	12	300	13(73)
438-6710	DK-MS325	¥11,781	¥14,500	325	43	12	296	7(59)

発注コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	適応ケーブルサイズ (mm ²)	剥き幅 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
438-6752	DK-MS60AJ	¥8,938	¥11,000	60	18~33	12	191	15(94)
438-6621	DK-MS100AJ	¥8,938	¥11,000	100	19~34	12	193	9(57)
438-6655	DK-MS150AJ	¥9,750	¥12,000	150	27~42	12	230	13(130)
438-6671	DK-MS200AJ	¥13,813	¥17,000	200	33~48	12	330	11(62)
438-6701	DK-MS250AJ	¥13,813	¥17,000	250	36~51	12	332	10(84)
438-6728	DK-MS325AJ	¥13,813	¥17,000	325	36~51	12	328	6(47)

ムキンケセット

発注コード	品 番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	セット内容	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
483-4003	DK-MS3SSET	¥15,438	¥19,000	DK-MS14, DK-MS22, DK-MS38	1	430	46(96)
483-3988	DK-MS3MSET	¥23,563	¥29,000	DK-MS60, DK-MS100, DK-MS150	1	800	25(74)
483-3961	DK-MS3LSET	¥34,938	¥43,000	DK-MS200, DK-MS250, DK-MS325	1	1283	6(67)
483-4020	DK-MS9SET	¥73,938	¥91,000	DK-MS14, DK-MS22, DK-MS38, DK-MS60, DK-MS100, DK-MS150, DK-MS200, DK-MS250, DK-MS325	1	2800	26(97)

ムキンケセット(アジャスター式)

発注コード	品 番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	セット内容	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
483-3996	DK-MS3SAJSET	¥22,750	¥28,000	DK-MS14AJCL, DK-MS22AJCL, DK-MS38AJCL	1	600	22(88)
483-3970	DK-MS3MAJSET	¥28,031	¥34,500	DK-MS60AJ, DK-MS100AJ, DK-MS150AJ	1	984	26(71)
483-3953	DK-MS3LAJSET	¥41,031	¥50,500	DK-MS200AJ, DK-MS250AJ, DK-MS325AJ	1	1380	6(75)
483-4011	DK-MS9AJSET	¥91,813	¥113,000	DK-MS14AJCL, DK-MS22AJCL, DK-MS38AJCL, DK-MS60AJ, DK-MS100AJ, DK-MS150AJ, DK-MS200AJ, DK-MS250AJ, DK-MS325AJ	1	3150	23(80)

替 刃 材 質 ●刃:スチール

発注コード	品 番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	適応本体	セット入数 (枚)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
438-6809	DK-MSBS	¥1,788	¥2,200	DK-MS14, DK-MS22, DK-MS38, DK-MS14AJCL, DK-MS22AJCL, DK-MS38AJCL	1	10	16	54(89)
438-6817	DK-MSBS3	¥4,469	¥5,500	DK-MS14, DK-MS22, DK-MS38, DK-MS14AJCL, DK-MS22AJCL, DK-MS38AJCL	3	10	21	76(200)
438-6787	DK-MSBM	¥1,991	¥2,450	DK-MS60, DK-MS100, DK-MS150, DK-MS60AJ, DK-MS100AJ, DK-MS150AJ	1	10	17	95(105)
438-6795	DK-MSBM3	¥4,794	¥5,900	DK-MS60, DK-MS100, DK-MS150, DK-MS60AJ, DK-MS100AJ, DK-MS150AJ	3	10	24	108(118)
438-6761	DK-MSBL	¥2,194	¥2,700	DK-MS200, DK-MS250, DK-MS325, DK-MS200AJ, DK-MS250AJ, DK-MS325AJ	1	10	18	17(35)
438-6779	DK-MSBL3	¥5,200	¥6,400	DK-MS200, DK-MS250, DK-MS325, DK-MS200AJ, DK-MS250AJ, DK-MS325AJ	3	10	26	68(131)

☎商品のお問い合わせ:0120-125577 <http://www.tajimatool.co.jp/>