

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

墜落・落下防止用品

ハーネス型  
墜落防止用  
器具

ハーネス用  
ランヤード

胴ベルト型  
墜落防止用  
器具

胴ベルト型  
ランヤード

胴ベルト

サポーター  
ベルト

墜落防止用  
器具

ワーク  
ポーション用  
器具

用途別  
安全器具

墜落防止  
ブロック

カラビナ

キーホルダ

安全  
ロープ

ツール  
ホルダ

## TOP Slim Safety Cord

### スリムセーフティコード

同商品群  
在庫数 50 アイテム



**特長**

- ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
- ワイヤーとポリウレタンがく離しない一体成型加工品です。

**用途**

- 高所作業での工具落下防止に。
- 工具、計量小物の紛失防止に。

**仕様**

- コード径:2mm
- 最大使用荷重:0.5kg

**材質**

- 芯:ステンレスワイヤ

**製造国**

- 日本

発注単位1本 (価格改定日 19.07) トップ工業株[673776]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	自然長(mm)	最大長さ(mm)	色	芯径(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
723-3264	SFC-125BK	¥1,357	¥1,900	320	1250	ブラック	0.54	10	21.5	1164(65)
723-3272	SFC-125CL	¥1,357	¥1,900	320	1250	クリア	0.54	10	21.5	452(142)
723-3281	SFC-125OR	¥1,357	¥1,900	320	1250	オレンジ	0.54	10	21.5	457(131)
723-3299	SFC-125R	¥1,357	¥1,900	320	1250	レッド	0.54	10	21.5	719(95)
723-3302	SFC-125V	¥1,357	¥1,900	320	1250	バイオレット	0.54	10	21.5	183(49)
723-3311	SFC125YG	¥1,357	¥1,900	320	1250	イエローグリーン	0.54	10	21.5	520(122)

☎商品のお問い合わせ:0256-33-1681 <http://www.toptools.co.jp/>

## TOP Coil Safety Cord

### スリム四角コイルセーフティコード“Hisquare”

同商品群  
在庫数 50 アイテム



**特長**

- 復元力が高い四角コイルタイプです。
- コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
- 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。

**用途**

- 工具類の落下防止用。

**仕様**

- コード径:2.5mm
- 最大使用荷重:0.5kg

**材質**

- 芯:ステンレスワイヤ
- 表面:ポリウレタン

**製造国**

- 日本

発注単位1本 (価格改定日 19.07) トップ工業株[673776]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	自然長(mm)	最大長さ(mm)	色	芯径(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
779-8237	SFC-2125YG	¥1,643	¥2,300	330	1250	イエローグリーン	0.54	26.5	533(105)
779-8202	SFC-2125BK	¥1,643	¥2,300	330	1250	ブラック	0.54	26.5	756(81)
779-8199	SFC-2125B	¥1,643	¥2,300	330	1250	蛍光ブルー	0.54	26.5	282(67)
779-8229	SFC-2125P	¥1,643	¥2,300	330	1250	蛍光ピンク	0.54	26.5	287(130)
779-8211	SFC-2125CL	¥1,643	¥2,300	330	1250	クリア	0.54	26.5	246(139)

☎商品のお問い合わせ:0256-33-1681 <http://www.toptools.co.jp/>

## TOP Extension rubber cord for safety cord

### セーフティコード用延長ゴムコード

同商品群  
在庫数 50 アイテム



**特長**

- 工具に直接接続できるダイレクトコードタイプ(ティジン[テクノーラ]使用で高強度、高弾性、高熱性、耐薬品性に優れる)ゴムコードで落下時の衝撃吸収 色々なナスカンに接続可能

**用途**

- セーフティコードの長さが足りない時にちょっと足せる便利なゴム製コードです。
- 工具に直接接続できる、セーフティコード用延長ゴムコードです。

**仕様**

- 最大使用荷重:1kg(延長先コードの取付可能重量が1kg以下の場合には延長先コードの取付可能重量が基準となります。)

**材質**

- 芯:ティジン[テクノーラ]

**製造国**

- 日本

発注単位1本 (価格改定日 19.07) トップ工業株[673776]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	自然長(mm)	最大長さ(mm)	色	芯径(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
179-0802	SFE-200B	¥1,071	¥1,500	355	580	ブルー	10	12	17(54)
179-0803	SFE-200BK	¥1,071	¥1,500	355	580	ブラック	10	12	54(126)

☎商品のお問い合わせ:0256-33-1681 <http://www.toptools.co.jp/>

## VESSEL Sefty Cord

### 落下防止スリムコード

同商品群  
在庫数 1 アイテム



**特長**

- コードの広がりを防ぐスリーブ付きで、現場で絡まったり引っかかったりしにくいので作業の邪魔になりません。

**用途**

- 電工ポールグリップドライバー(No.210ST・3500E-3/4)の落下防止コード。

**仕様**

- 取付け荷重:500g以下
- 最大使用荷重:0.5kg

**材質**

- スリーブ:ポリプロピレン
- ゴムひも:(表裏)ポリプロピレン、(表)天然ゴム

**製造国**

- 日本

発注単位1個 (価格改定日 19.07) 株式会社VESSEL[8309001]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	自然長(mm)	最大長さ(mm)	色	コード径(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
793-2057	SC-90	¥667	オープン	482(二つ折り)	1500	ブラック	φ3.5	23	445(105)

☎商品のお問い合わせ:06-6976-7771 <https://www.vessel.co.jp/>

## TJMデザイン Safety Rope

### “スマートザイル”ショックコード式

同商品群  
在庫数 10 アイテム



**特長**

- 工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。
- 伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。

**用途**

- 高所作業時の工具落下防止に。

**仕様**

- 最大使用荷重:1.5kg
- 高伸縮繊維伸縮ロープ径:4.0mm
- 工具接続ロープ径:4.5mm

**材質**

- 伸縮ロープ芯材:ゴム
- 工具接続ロープ芯材:ポリエステル

**製造国**

- 中国

発注単位1本 (価格改定日 21.09) 株式会社TJMデザイン[558910]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	自然長(mm)	最大長さ(mm)	色	芯径(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
447-6794	AZ-SZCBK	¥1,156	¥1,850	800	1300	ブラック	6	57	444(57)
447-6816	AZ-SZCY	¥1,156	¥1,850	800	1300	イエロー	6	57	303(79)
447-6808	AZ-SZCOR	¥1,156	¥1,850	800	1300	オレンジ	6	57	211(61)

☎商品のお問い合わせ:0120-125577 <http://www.tajimatool.co.jp/>

## FUJIYA Safety Cord

### 布製セーフティコード

同商品群  
在庫数 7 アイテム



**特長**

- プロ仕様の3kgの重さの落下に耐えられるタイプです。
- 金具フックが小さくなって、工具に取り付けやすいです。
- コイルタイプと違い特殊縫製のひもなので、作業時に衣類や腕を挟んだり絡まったりしにくくなっています。

**用途**

- 高所作業時の落下防止に。

**仕様**

- コード径:8mm
- 最大使用荷重:3kg

**材質**

- 布製

**製造国**

- 台湾

発注単位1個 (価格改定日 21.09) フジヤ株式会社[780810]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	自然長(mm)	最大長さ(mm)	色	芯径(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
788-6217	FSC-3BK	¥2,143	¥3,000	840	1500	ブラック	10	78	550(159)
788-6225	FSC-3GD	¥2,143	¥3,000	840	1500	ゴールド	10	78	132(51)
788-6233	FSC-3SL	¥2,143	¥3,000	840	1500	シルバー	10	78	154(108)

☎商品のお問い合わせ:0120-248-440 <http://www.fujiya-kk.com/>