


インパクト用ヘキサゴンソケット

IMPACT HEXAGON SOCKET

製品番号	二面幅寸法 (mm)		寸法 (mm)				梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
	S	D	L ₁	L					
12AH-27	27	73	30	110			1	1,710	¥25,450
12AH-32	32	73	30	110			1	1,810	¥28,460
12AH-36	36	73	30	110			1	1,915	¥32,440

※その他特殊形状・仕様のヘキサゴンソケットの製作も承っております。
お見積りの際には P.621 ~ 631 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。



差込角
38.1
mm
1 1/2"



12AH-36

■ピン・Oリング適応表

製品番号 12AH-	27 ~ 36
ピン	PIN7065
Oリング	RINGP65


※ビニール袋入り (1 個入)

インパクト用ヘキサゴンビットソケット (差替式)

IMPACT HEXAGON SOCKET (INTERCHANGEABLE TYPE)

製品番号	セット内容		二面幅寸法 (mm)	寸法 (mm)				梱包入数		質量 (g)	メーカー希望 小売価格
	ソケット	ビット	S	D	L ₁	L	(通常) (店飾)				
12AH-27H	12AH-S36	BIT36-27	27	73	24	110	1	1	1,807	¥32,940	
12AH-32H		BIT36-32	32	73	25	110	1	1	1,858	¥36,720	
12AH-36H	12AH-S46	BIT36-36	36	73	32	110	1	1	1,907	¥36,950	
12AH-41H		BIT46-41	41	85	32	115	1	1	3,013	¥49,260	
12AH-46H		BIT46-46	46	85	35	115	1	1	3,103	¥49,880	

※ビット交換には六角棒 L 形レンチ 3mm が必要です。



差込角
38.1
mm
1 1/2"



12AH-27H

■ソケット/ビット単品

製品番号	製品名	メーカー希望小売価格
12AH-S36	ソケット	¥26,170
12AH-S46		¥33,310
BIT36-27	ビット	¥6,790
BIT36-32		¥10,570
BIT36-36		¥10,800
BIT46-41		¥15,970
BIT46-46		¥16,590



※ソケットのみ止めねじ M6 × 12 が付属しています。

■ピン・Oリング適応表

製品番号 12AH-	27H ~ 36H	S36	41H, 46H	S46
ピン		PIN7065		PIN7075
Oリング		RINGP65		RINGP75

※ビニール袋入り (1 個入)

ビット



BIT36-36

ソケット



12AH-S36

インパクト用

38.1

ステンレス
ツール
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチヘキサゴン
レンチトルクス
レンチ

T形レンチ

スパナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類自動車
専用工具サイクル
ツールその他
(工具)

トルクレンチ

エアーツール

電動
インパクトパワー
インパクト

ナットランナー

建方1番

シヤール

トルクシャット

NCTコン
フォード
反力
バネ

その他



インパクトレンチ用

⚠ 注意 CAUTION

- ピン、Oリングは正しいサイズのもの確実に固定してから使用してください。/ Use right size pin and o-ring securely fixed.
- ピン、Oリングは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。/ Pin and o-ring are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.

TONE®

287