

吹き流し/標示旗

単管パイプは7-1231ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

標識・標示

安全
掲示板

安全標識

非常用
標識

反射シート
テープ

消防標識

路面標示

標示幕・旗

標示
スタンド

サイン
プレート

装飾シート


つくし



Fine Mesh Streamer

“ファインメッシュ吹き流し”

同商品群
在庫数 29 アイテム



特長 ●風洞実験を行い、クレーン則遵守の目安となるよう角度を計測した吹き流しです。
仕様 ●取付方法:単管取付タイプ(単管別売)
材質 ●ポリエステル ●クレモノロープ(φ8mm) 付属品 ●風速の目安標識 製造国 ●日本

風速	4m/s	6m/s	8m/s	10m/s	12m/s	14m/s
傾斜角度	45°	64°	75°	78°	81°	84°
遊泳状態						

※風洞実験は、各風速毎の遊泳状態を真横から見たものです。
確認する位置によって仰角も異なりますのでご注意ください。
※この傾斜角度は、つくし工房製ファインメッシュ吹き流し(640-S)の風洞実験結果です。



ファインメッシュ吹き流し用単管取付金具

特長 ●ロープとの接続部分が回転し、吹流しがポール(単管)に絡みません。
用途 ●ファインメッシュ吹き流しの絡まり防止に。 材質 ●スチール

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	表示内容	縦×横(mm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
447-5224	640-S	¥17,426	¥17,600	オレンジ/白の2色帯	325×1000	1	0.55	90(88)
447-5216	640-L	¥29,479	¥30,000	緑/白/オレンジの3色帯	650×2000	1	1.50	13(87)

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	色	適用パイプ径(mm)	奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
481-2484	SP-640	¥4,160	¥4,800	シルバー	48.6	57×57×235	10	1.5	24(112)

商品のお問い合わせ:03-3977-3333 http://www.tukusi.co.jp/


アラオ



Streamer

吹流し(カラビナ付)

同商品群
在庫数 6 アイテム



特長 ●口径部にメッシュ加工を施しているため、強風のおおりで単管に被さるのを防止できます。

仕様 ●取付方法:単管取付タイプ(単管別売)

材質 ●ポリエステル

製造国 ●中国



発注単位1枚

アラオ練[128822]

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	サイズ(mm)	全長(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
489-7935	AR-093	¥4,961	¥9,000	緑/白	φ300	1200	20	220	722(92)

吹流し用金具 特長 ●360度水平回転で吹流しの絡まりを防止し、360度縦回転でロープのねじれを防止しています。

仕様 ●固定ボルト:M10 製造国 ●日本

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	適用パイプ径(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
489-7951	AR-095	¥6,945	¥7,000	φ48.6(単管用)	10	7.8	164(75)

商品のお問い合わせ:03-5367-5335 http://www.arao.co.jp/

つくし



Safety Flag

安全旗・衛生旗

同商品群
在庫数 29 アイテム



仕様 ●取付方法:ヒモ止め(ヒモ2本付)

材質 ●布

製造国 ●日本

単管用フラッグハンガー

特長 ●無風でも社旗、安全旗がはっきり見えます。

材質 ●スチール

付属品 ●扁平球、クリップ×2、下部固定リング

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	縦×横(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
★463-3415	SP-15	¥12,487	¥13,000	230×1550	1	2.5	2(40)
★463-3423	SP-16	¥11,759	¥12,800	230×1080	1	2.3	4(100)

商品のお問い合わせ:03-3977-3333 http://www.tukusi.co.jp/


緑十字



Flag

旗

同商品群
在庫数 43 アイテム



特長 ●耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用しています。

材質 ●基材:木綿生地(天竺)

製造国 ●日本



注意 ●加工上多少の寸が生じる場合があります。

発注単位1枚

(価格改定日 20.01) 株式会社緑十字社[740538]

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横(mm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
815-1496	250020	¥5,800	¥5,800	安全旗	ヒモ(3本付属)	1300×2100	1	400	40(182)
815-1492	250010	¥9,800	¥9,800	安全衛生旗	ヒモ(3本付属)	1300×2100	1	500	24(83)
815-1504	250040	¥6,800	¥6,800	日章旗	ヒモ(3本付属)	1300×2100	1	400	29(65)
815-1497	250021	¥2,800	¥2,800	安全旗	ヒモ(3本付属)	1030×1500	1	250	212(130)
815-1493	250011	¥4,000	¥4,000	安全衛生旗	ヒモ(3本付属)	1030×1500	1	260	172(68)
815-1505	250041	¥3,000	¥3,000	日章旗	ヒモ(3本付属)	1030×1500	1	250	114(120)
815-1498	250022	¥2,000	¥2,000	安全旗	ヒモ(3本付属)	900×1250	1	190	512(107)
815-1494	250012	¥3,400	¥3,400	安全衛生旗	ヒモ(3本付属)	900×1250	1	210	364(94)
815-1506	250042	¥2,400	¥2,400	日章旗	ヒモ(3本付属)	900×1250	1	200	140(95)
815-1499	250023	¥1,700	¥1,700	安全旗	ヒモ(2本付属)	700×1000	1	120	577(118)
815-1495	250013	¥2,600	¥2,600	安全衛生旗	ヒモ(2本付属)	700×1000	1	130	290(96)
815-1507	250043	¥2,100	¥2,100	日章旗	ヒモ(2本付属)	700×1000	1	120	71(98)

商品のお問い合わせ:0120-66-7971 https://jgc-inc.co.jp/