

### 超ロングソケットセット (6角)

DEEP SOCKET SET (6pt.)

製品番号 **3SLL400** メーカー希望小売価格 **¥13,700**

セット内容 **4点**

製品名	製品番号
超ロングソケット LONG SOCKET	3S- 08L120、10L120、12L120、 14L120

- 化粧箱寸法：w143 × d77 × h24mm
- 質量：0.50kg
- 梱包入数(通常)：1




長いねじが突き出たボルト・ナット用で、自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどスパナやめがねレンチでは作業が困難な狭い箇所最適です。



### 超ロングソケット (6角)

DEEP SOCKET (6pt.)

製品番号	二面幅寸法 (mm)		寸法 (mm)					梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
	S	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L	d	(通常)	(店飾)			
3S-08L120	8	12	17.3	8.0	120.0	6	10	6	85	¥3,310	
3S-10L120	10	14.5	17.3	10.0	120.0	8	10	6	105	¥3,360	
3S-12L120	12	16.8	17.3	12.0	120.0	11	10	6	115	¥3,435	
3S-14L120	14	20	18.0	15.0	120.0	12	10	6	170	¥3,595	



※その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。  
お見積り際には P.590 ~ 600 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。




### ビットホルダーソケット

BIT HOLDER SOCKET

製品番号	ビット差込口二面幅 (mm)		寸法 (mm)					梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
	S	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L	d	(通常)	(店飾)		
3BT	6.35	12	17	10	13	28	5	10	6	24	¥985



※その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。  
お見積り際には P.590 ~ 600 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。



使用例



ビット類について詳しくは P.349 ~ 366 へ



手工具用 **注意** CAUTION

•インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.

手動用

9.5

ステンレス  
ツール  
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット  
レンチ

ヘキサゴン  
レンチ

T形レンチ

スパナ  
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ  
プライヤ類

自動車  
専用工具

サイクル  
ツール

LEDライト

その他  
(工具)

トルクレンチ

エアーツール

電動  
インパクト

パワーデッド  
パワーレンチ

ナットランナー

建方1番

シャーレンチ

トルクシャット

NCTトルコン  
フレッドロック  
反力伝達レンチ  
バルブキー

その他