

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Clamp Cover

単管クランプカバー (100個入)



TTCK-Y

特長 ●単管パイプクランプ用の樹脂カバーです。
仕様 ●48.6mm単管用
材質 ●EVA
製造国 ●日本



使用例

トラスコ中山機 [888483]

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	色	適用パイプ径 (mm)	箱入数 (個)	梱包数 (箱)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
759-6677	TTCK-Y	¥10,714	¥12,500	イエロー	48.6	100	1	3.5	220(106)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Plastic Hanger For Single Tube

単管用プラハンガー



375-413
(単管別売)

特長 ●単管パイプにはめ込むだけなので、簡単に移動や増設ができます。
用途 ●ヘルメットなどの吊下げ保管に。
仕様 ●48.6mm単管用
製造国 ●中国



使用例

ユニット機 [959628]

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	縦×横 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
206-8995	375-413	¥300	¥350	グリーン	110×50	1	27	301(602)

☎商品のお問い合わせ:03-5248-7302 <https://www.unit-signs.co.jp/>



Soft Cover

単管用ソフトカバー



AR-151

特長 ●ソフトタッチで作業性が抜群なうえ、柔軟性・耐寒性にも優れています。
仕様 ●48.6mm単管用
材質 ●ポリエチレン (PE)
製造国 ●ベトナム



使用例

アラオ機 [128822]

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	適用パイプ径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
788-4893	AR-151	¥79	¥300	イエロー	48.6	100	35	47206(95)

☎商品のお問い合わせ:03-5367-5335 <http://www.arao.co.jp/>



Clample

クランプ養生用軟質カバー“クランプル”



5011-G



5011-Y

特長 ●クランプの養生およびコンクリート打設時の付着防止としても使用できます。
●単管端部のクランプにも対応したスリムボディーです。
材質 ●ポリエチレン
製造国 ●日本



使用例

株式会社 工務 [698893]

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	適用パイプ径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
780-8852	5011-G	¥109	¥125	グリーン	42.7, 48.6	100	34	6845(151)
780-8861	5011-Y	¥109	¥125	イエロー	42.7, 48.6	100	34	7419(218)

☎商品のお問い合わせ:03-3977-3333 <http://www.tukusi.co.jp/>



Hard Cover

単管用ハードカバー



AR-152



AR-154

特長 ●大きなボディーでクランプ全体をカバーし、安全性に優れています。
材質 ●ポリエチレン (PE)
製造国 ●ベトナム



使用例

アラオ機 [128822]

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	適用パイプ径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
788-4907	AR-152	¥119	¥200	オレンジ	48.6	100	40	3197(108)
788-4915	AR-154	¥119	¥200	グリーン	48.6	100	40	4357(151)

☎商品のお問い合わせ:03-5367-5335 <http://www.arao.co.jp/>