

手動用

12.7

ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により、作業効率アップ。

差込角  
**12.7mm**  
1/2"

6角



HS406



HS410



HS412


\*ソケットホルダーのみの販売もいたしております。詳細はP.202をご覧ください。



4S-08



4S-32



## ソケットセット(6角・ホルダー付)

SOCKET SET (6pt.), with SOCKET HOLDER

製品番号 **HS406**

メーカー希望小売価格 **¥5,925**

セット内容 **6点**

製品名	製品番号
ソケット(6角) SOCKET (6pt.) <b>4S-</b>	<b>10,12,13,14,17,19</b>

- ソケットホルダー付(6個タイプ) SH1406
- 化粧箱寸法:w271×d76×h52mm
- 質量:0.43kg
- 梱包入数(通常):1



製品番号 **HS410**

メーカー希望小売価格 **¥9,705**

セット内容 **10点**

製品名	製品番号
ソケット(6角) SOCKET (6pt.) <b>4S-</b>	<b>08,10,12,13,14,17,19,21,22,24</b>

- ソケットホルダー付(10個タイプ) SH1410
- 化粧箱寸法:w416×d121×h37mm
- 質量:0.85kg
- 梱包入数(通常):1



製品番号 **HS412**

メーカー希望小売価格 **¥11,650**

セット内容 **12点**

製品名	製品番号
ソケット(6角) SOCKET (6pt.) <b>4S-</b>	<b>10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21</b>

- ソケットホルダー付(12個タイプ) SH1412
- 化粧箱寸法:w416×d121×h37mm
- 質量:0.96kg
- 梱包入数(通常):1



## ソケット(6角)

SOCKET (6pt.)

製品番号	二面幅寸法(mm)	寸法(mm)					梱包入数		質量(g)	メーカー希望小売価格
		S	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L	d	(通常)		
4S-08	8	12.3	22.0	9	35.0	7	10	6	50	¥735
4S-09	9	13.5	22.0	9	35.0	7	10	6	50	¥735
4S-10	10	15.0	22.0	10	35.0	8	10	6	50	¥785
4S-11	11	16.2	22.0	10	35.0	9	10	6	55	¥785
4S-12	12	17.5	22.0	10	35.0	10	10	6	55	¥785
4S-13	13	18.8	22.0	10	35.0	11	10	6	60	¥785
4S-14	14	20.0	22.0	12	35.0	11	10	6	60	¥785
4S-15	15	22.0	21.5	12	35.0	11	10	6	60	¥860
4S-16	16	23.0	22.0	12	36.0	14	10	6	70	¥860
4S-17	17	24.0	23.0	13	37.0	14	10	6	70	¥860
4S-18	18	25.0	23.0	13	37.0	15	10	6	75	¥860
4S-19	19	26.0	24.0	14	38.0	16	10	6	80	¥860
4S-20	20	28.0	25.0	14	38.0	16	10	6	95	¥885
4S-21	21	29.0	25.0	15	39.0	18	10	6	100	¥885
4S-22	22	30.0	26.0	15	40.0	18	10	6	110	¥910
4S-23	23	32.0	27.0	16	41.0	20	10	6	130	¥910
4S-24	24	33.0	28.0	17	41.0	20	10	6	145	¥910
4S-25	25	34.0	28.0	19	43.5	22	10	6	150	¥1,170
4S-26	26	35.0	28.0	19	43.5	22	10	6	160	¥1,170
4S-27	27	36.0	29.0	19	43.5	22	10	6	175	¥1,170
4S-28	28	38.0	30.0	19	43.5	22	10	6	185	¥1,395

●その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。お見積りの際にはP.590~600の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

