


### コンパクトショートラチェットハンドル (ホールドタイプ)

SHORT RATCHET HANDLE, COMPACT HEAD(SOCKET HOLD TYPE)

| 製品番号   | 差込角<br>dr.<br>(mm) | 寸法 (mm) |    |      |     | 梱包<br>入数<br>(通常) | 質量<br>(g) | メーカー希望<br>小売価格 |
|--------|--------------------|---------|----|------|-----|------------------|-----------|----------------|
|        |                    | D       | H  | T    | L   |                  |           |                |
| RH4CHS | 12.7               | 26.5    | 32 | 13.0 | 110 | 6                | 159       | ¥6,530         |



※リペアキット (RK-RH4CH) の販売もいたしております。  
P.189 をご覧ください。  
※本製品は意匠登録済みです。



72枚歯で送り角5°。  
ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。  
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。



クサビ式



RH4CHS

#### ⚠️ 注意 CAUTION

- コンパクトタイプは、さらにヘッド部が小さく出来ていますので力の入れ過ぎに注意してください。  
Do not apply excessive force on compact head.

#### ソケットホールド機構



※着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行ってください。


### コンパクトラチェットハンドル (ホールドタイプ)

RATCHET HANDLE, COMPACT HEAD(SOCKET HOLD TYPE)

| 製品番号  | 差込角<br>dr.<br>(mm) | 寸法 (mm) |    |    |     | 梱包<br>入数<br>(通常) | 質量<br>(g) | メーカー希望<br>小売価格 |
|-------|--------------------|---------|----|----|-----|------------------|-----------|----------------|
|       |                    | D       | H  | T  | L   |                  |           |                |
| RH4CH | 12.7               | 26.5    | 32 | 13 | 200 | 6                | 256       | ¥7,290         |



※本製品は意匠登録済みです。



72枚歯で送り角5°。  
全長が短いため狭い箇所での作業に最適。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。  
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。



クサビ式



RH4CH

#### ⚠️ 注意 CAUTION

- コンパクトタイプは、さらにヘッド部が小さく出来ていますので力の入れ過ぎに注意してください。  
Do not apply excessive force on compact head.


#### ソケットホールド機構



※着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行ってください。

#### ■リペアキット

製品番号 **RK-RH4CH**  
メーカー希望小売価格 **¥4,370**  
適応機種 RH4CH、RH4CHS  
部品一覧表 No.1~7をセット



RH4CH 部品展開図

#### ■RK-RH4CH 部品一覧表

| NO. | 部品名   | 個数 |
|-----|-------|----|
| 1   | 歯車組立  | 1  |
| 2   | 防塵用フタ | 1  |
| 3   | 小ハンドル | 1  |
| 4   | プッシュ  | 2  |
| 5   | スプリング | 2  |
| 6   | 止め輪   | 1  |
| 7   | クサビ   | 1  |

#### ⚠️ 注意 CAUTION

- 一般の方では修理が困難な場合があります。
- 部品単位での販売はいたしていません。



#### 手工具用 ⚠️ 注意 CAUTION

- ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいに行ってください。 / Use ratchet handles slowly and softly.
- 左右の切り替えは完全にしてください。 / Switch over the direction completely.

手動用

12.7

ステンレス  
ツール  
チャンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット  
レンチ

ヘキサゴン  
レンチ

T形レンチ

スパナ  
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ  
プライヤ類

自動車  
専用工具

サイクル  
ツール

LEDライト

その他  
(工具)

トルクレンチ

エアーツール

電動  
インパクト

パワーテック  
パワーレンチ

ナットランナー

建方1番

シヤールレンチ

トルクシャット

NCTトルク  
フィードバック  
反力伝達レンチ  
トルクセンサー

その他