

ソケット (12角)

SOCKET (12pt.)

製品番号	二面幅寸法		寸法 (mm)					梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
	(inch)	(mm)	D ₁	D ₂	L ₁	L	d			
	S									
6DB-24	3/4	19.0	28.0	34	14	50	16	5	170	¥2,140
6DB-26	13/16	20.6	30.0	34	15	50	18	5	180	¥2,140
6DB-28	7/8	22.2	32.0	34	15	52	18	5	200	¥2,230
6DB-30	15/16	23.8	34.0	34	17	52	20	5	200	¥2,230
6DB-32	1	25.4	36.0	34	17	52	22	5	200	¥2,230
6DB-34	1-1/16	26.9	38.0	36	19	53	22	5	245	¥2,615
6DB-36	1-1/8	28.5	40.0	37	21	56	22	5	270	¥2,615
6DB-38	1-3/16	30.1	42.0	39	21	56	25	5	310	¥2,815
6DB-40	1-1/4	31.7	44.0	40	21	56	25	5	345	¥2,815
6DB-42	1-5/16	33.3	46.0	40	21	56	25	5	350	¥3,335
6DB-44	1-3/8	34.9	48.0	40	23	58	25	5	400	¥3,335
6DB-46	1-7/16	36.5	50.0	40	24	58	30	5	400	¥3,335
6DB-48	1-1/2	38.1	52.5	43	25	60	30	5	465	¥3,335
6DB-50	1-9/16	39.6	55.5	44	25	60	30	5	470	¥3,985
6DB-52	1-5/8	41.2	55.5	44	27	63	35	5	480	¥3,985
6DB-54	1-11/16	42.8	57.0	44	27	63	35	5	500	¥4,580
6DB-56	1-3/4	44.4	60.0	45	30	65	35	5	550	¥4,580
6DB-58	1-13/16	46.0	62.0	45	30	65	35	5	580	¥4,580
6DB-60	1-7/8	47.6	65.0	46	30	67	38	3	650	¥5,600
6DB-64	2	50.8	68.0	48	32	70	38	3	730	¥6,580
6DB-68	2-1/8	53.9	74.0	50	34	76	41	3	925	¥7,850
6DB-70	2-3/16	55.5	76.0	50	36	78	41	2	940	¥8,360
6DB-72	2-1/4	57.1	80.0	52	36	80	41	2	1,140	¥9,430


*インチ、ミリ換算表は P.583 に掲載しております。



インチサイズ



6DB-68



*その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。
お見積りの際には P.590~600 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。


ディープソケット (12角)

DEEP SOCKET (12pt.)

製品番号	二面幅寸法 (mm)		寸法 (mm)					梱包入数 (通常) (店飾)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
	S	D ₁	D ₂	L ₁	L	d				
	6D-19L	19					28.0			
6D-21L	21	30.0	34	15	100	18	5	5	340	¥3,610
6D-22L	22	32.0	34	15	100	18	5	5	380	¥3,610
6D-24L	24	34.0	34	17	100	20	5	5	400	¥3,610
6D-26L	26	37.0	35	19	100	22	5	5	470	¥3,985
6D-27L	27	38.0	36	19	100	22	5	5	500	¥3,985
6D-30L	30	42.0	39	21	100	25	5	5	600	¥4,555
6D-32L	32	44.0	40	21	100	25	5	5	670	¥4,555
6D-35L	35	48.0	40	23	100	25	5	5	700	¥5,190
6D-36L	36	50.0	40	24	100	30	5	5	800	¥5,190
6D-41L	41	55.5	44	27	100	35	5	5	940	¥6,670
6D-46L	46	62.5	45	27	100	35	5	5	1,200	¥8,685
6D-50L	50	67.5	48	27	100	38	3	3	1,480	¥10,350
6D-55L	55	76.0	50	35	100	41	3	3	1,785	¥15,850



6D-50L



*その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。
お見積りの際には P.590~600 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。



手工具用 **注意** CAUTION

●インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.

手動用

19.0

ステンレス
ツール
チャンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチ

ヘキサゴン
レンチ

T形レンチ

スパナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類

自動車
専用工具

サイクル
ツール

LEDライト

その他
(工具)

トルクレンチ

エアーツール

電動
インパクトレンチ

パワーテック
パワーレンチ

ナットランナー

建方1番

シヤールレンチ

トルクシャット

NCTトルコン
フレッドロック
反力駆動レンチ
トルクシャット

その他