

コンビネーションスパナ


COMBINATION WRENCH

製品番号	二面幅寸法		寸法 (mm)					梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
	(inch)	(mm)	D ₁	D ₂	T ₁	T ₂	L			
CSB-08	1/4	6.3	12.0	9.0	3.2	5.0	101	10	15	¥1,370
CSB-09	9/32	7.1	15.0	11.0	3.2	5.5	113	10	20	¥1,370
CSB-10	5/16	7.9	17.0	12.0	4.5	6.0	126	10	25	¥1,370
CSB-11	11/32	8.7	19.0	13.5	4.5	6.5	138	10	30	¥1,460
CSB-12	3/8	9.5	21.0	14.5	5.0	6.5	151	10	45	¥1,620
CSB-13	13/32	10.3	21.0	14.5	5.0	6.5	151	10	45	¥1,620
CSB-14	7/16	11.1	23.0	16.5	5.5	7.0	164	10	55	¥1,620
CSB-16	1/2	12.7	27.0	18.5	6.5	8.0	189	10	85	¥1,820
CSB-18	9/16	14.2	28.5	20.0	7.0	8.5	201	10	100	¥1,920
CSB-19	19/32	15.0	31.0	21.5	7.0	9.0	214	10	115	¥2,090
CSB-20	5/8	15.8	33.0	23.0	7.0	9.5	227	10	135	¥2,290
CSB-22	11/16	17.4	35.0	24.5	7.0	9.5	239	10	160	¥2,430
CSB-24	3/4	19.0	39.0	27.0	7.5	10.5	264	10	195	¥2,750
CSB-25	25/32	19.8	41.0	28.5	8.0	11.5	277	5	225	¥3,000
CSB-26	13/16	20.6	43.0	30.0	8.0	11.5	290	5	250	¥3,100
CSB-28	7/8	22.2	45.0	31.5	8.0	12.0	302	5	275	¥3,620
CSB-30	15/16	23.8	49.0	34.0	8.5	13.5	327	5	305	¥4,270
CSB-32	1	25.4	52.0	36.0	9.0	14.0	340	5	370	¥5,200
CSB-34	1-1/16	26.9	55.5	37.5	9.5	15.0	365	5	455	¥5,960
CSB-36	1-1/8	28.5	60.0	42.0	10.0	18.5	390	5	560	¥7,700
CSB-38	1-3/16	30.1	60.0	42.0	10.0	18.5	403	5	635	¥8,570
CSB-40	1-1/4	31.7	65.0	46.0	11.0	18.5	428	5	735	¥9,780
CSB-42	1-5/16	33.3	67.5	47.5	12.0	19.0	441	5	780	¥11,000
CSB-44	1-3/8	34.9	72.0	52.0	13.0	20.0	466	5	1,015	¥12,850
CSB-46	1-7/16	36.5	73.0	52.0	13.0	20.0	479	5	1,005	¥16,250
CSB-48	1-1/2	38.1	77.0	55.0	15.0	22.0	504	1	1,240	¥17,950
CSB-50	1-9/16	39.6	87.1	60.5	15.0	22.0	543	1	1,485	¥18,900
CSB-52	1-5/8	41.2	87.1	60.5	15.0	22.0	543	1	1,435	¥19,960
CSB-54	1-11/16	42.8	87.1	60.5	17.0	24.0	543	1	1,420	¥20,900
CSB-56	1-3/4	44.4	94.0	66.0	17.0	24.0	605	1	2,040	¥22,600
CSB-58	1-13/16	46.0	94.0	66.0	17.0	24.0	605	1	2,030	¥23,800
CSB-60	1-7/8	47.6	98.0	69.5	18.0	26.0	655	1	2,655	¥25,300
CSB-64	2	50.8	98.0	69.5	18.0	26.0	655	1	2,570	¥28,000

※インチ・ミリ換算表は P.583 に掲載しております。

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているのがコンビネーションスパナです。仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本で2役の機能工具です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しました。

インチサイズ



注意 CAUTION

- ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。 / Use spanner suitably fitted with bolt / nut.
- パイプなどを握り足して使用しないでください。 / Do not use with extension pipe etc.

- ステンレス
ツール
チャンツール
- ツールセット
- ツールケース
- ソケット
レンチ
- ヘキサゴン
レンチ
- T形レンチ
- スパナ
めがねレンチ**
- ドライバー類
- ビット類
- モンキレンチ
プライヤ類
- 自動車
専用工具
- サイクル
ツール
- LEDライト
- その他
(工具)
- トルクレンチ
- エアーツール
- 電動
インパクト
- パワーテール
パワーレンチ
- ナットランナー
- 建方1番
- シヤーレンチ
- トルクシャット
- NCTトルコン
フリードリック
反力駆動レンチ
トルクシャット
- その他