

手動用
6.35

差込角
6.35
mm
1/4"

6角

ステンレス
ツール
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチ

ヘキサゴン
レンチ

T形レンチ

スバナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類

自動車
専用工具

サイクル
ツール

その他
(工具)

ファイン
ツール

トルクレンチ

動力工具

パワーテトルク
パワーレンチ

電動/ワットルク
電動/ワットルク
シングルトルク


建方1番

シャーレンチ

シャーランナー
Uリブランナー

トルクシャット

その他



HS206



HS210



HS212


※ソケットホルダーのみの販売もいたしております。詳細はP124をご覧ください。



2S-03



2S-14



ソケットセット (6角・ホルダー付)

SOCKET SET (6pt.), with SOCKET HOLDER

製品番号 **HS206**

メーカー希望小売価格 **¥5,315**

セット内容 **6点**

製品名	製品番号
ソケット (6角) SOCKET (6pt.) 2S-	07,08,10,12,13,14
●ソケットホルダー付 (6 個タイプ) SH206 ●化粧箱寸法: w195 × d93 × h30mm ●質量: 0.14kg ●梱包入数 (通常): 1	



ソケットセット (6角・ホルダー付)

SOCKET SET (6pt.), with SOCKET HOLDER

製品番号 **HS210**

メーカー希望小売価格 **¥8,435**

セット内容 **10点**

製品名	製品番号
ソケット (6角) SOCKET (6pt.) 2S-	05,5.5,06,07,08,10,11,12,13,14
●ソケットホルダー付 (10 個タイプ) SH210 ●化粧箱寸法: w230 × d65 × h25mm ●質量: 0.2kg ●梱包入数 (通常): 1	



ソケットセット (6角・ホルダー付)

SOCKET SET (6pt.), with SOCKET HOLDER

製品番号 **HS212**

メーカー希望小売価格 **¥10,010**

セット内容 **12点**

製品名	製品番号
ソケット (6角) SOCKET (6pt.) 2S-	03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14
●ソケットホルダー付 (12 個タイプ) SH212 ●化粧箱寸法: w230 × d65 × h25mm ●質量: 0.28kg ●梱包入数 (通常): 1	



ソケット (6角)

SOCKET (6pt.)

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)						梱包 入数		質量 (g)	メーカー希望 小売価格
	S	D1	D2	L1	L	d	(通常)	(店飾)			
2S-03	3	6.0	13.0	3.0	21.0	2.0	10	6	7	¥685	
2S-04	4	7.0	13.0	4.0	21.0	3.0	10	6	8	¥685	
2S-4.5	4.5	7.0	13.0	4.0	21.0	3.5	10	6	8	¥685	
2S-05	5	8.0	13.0	5.0	22.0	4.0	10	6	10	¥685	
2S-5.5	5.5	8.5	13.0	5.0	22.0	4.0	10	6	10	¥710	
2S-06	6	9.0	13.0	5.0	22.0	4.5	10	6	10	¥710	
2S-07	7	11.0	13.0	6.0	22.0	5.0	10	6	20	¥710	
2S-08	8	11.4	13.0	6.0	22.0	7.0	10	6	20	¥710	
2S-09	9	13.5	13.0	6.0	22.0	7.0	10	6	20	¥710	
2S-10	10	14.0	13.0	7.0	23.5	8.0	10	6	20	¥710	
2S-11	11	15.0	13.0	7.0	23.5	9.0	10	6	20	¥710	
2S-12	12	16.5	14.5	8.0	23.5	10.0	10	6	30	¥710	
2S-13	13	18.0	16.0	10.0	23.5	10.0	10	6	30	¥760	
2S-14	14	19.0	17.0	10.0	23.5	11.0	10	6	35	¥760	



※その他特殊形状・仕様のソケットの製作も承っております。お見積りの際には P507 ~ P512 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

