

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



日本 Vice Friend
"バイスフレンド"




クランプ・バイス

- 特長** ● 工作物の表面を傷つけずホールドします。
● バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
● パッドの張り替えができます。
- 材質** ● フレーム:アルミ製アングル
● 固定材:マグネットラバー
● パッド:ステンブタジェンラバースポンジシート
両面テープ貼付済み



製造国 ● 日本



TVF-75



TVF-75P
(交換用パッド)

発注単位1組

トラスコ中山様 [105478]

発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望 小売価格 (1組)	サイズ (mm)	適用バイス幅 (mm)	適応交換用パッド	組入数 (個)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)
287-8682	TVF-75	¥1,243	¥1,450	75×20×20	75	TVF-75P	2	5	60	238(124)
287-8691	TVF-100	¥1,371	¥1,600	100×20×20	100	TVF-100P	2	5	75	115(81)
287-8704	TVF-125	¥1,457	¥1,700	125×20×20	125	TVF-125P	2	5	90	92(47)
289-2022	TVF-150	¥1,543	¥1,800	150×20×20	150	TVF-150P	2	5	105	276(65)

交換用パッド 特長 ● バイスフレンドの交換用パッドです。 ● パッドの張り替えが簡単にできます。

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	サイズ (mm)	適用バイス幅 (mm)	適応本体	袋入数 (枚)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
287-8658	TVF-75P	¥2,657	¥3,100	40×75×2	75	TVF-75	10	10	30	6(30)
287-8666	TVF-100P	¥2,914	¥3,400	40×100×2	100	TVF-100	10	10	35	16(146)
287-8674	TVF-125P	¥3,171	¥3,700	40×125×2	125	TVF-125	10	10	40	22(33)
289-2031	TVF-150P	¥3,429	¥4,000	40×150×2	150	TVF-150	10	10	45	50(103)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トブル
クランプ

グリップ
プライヤー

ハンド
バイス

シャコ万力

L型
クランプ

溶接
クランプ

仮設
クランプ

ハンド
クランプ

バー
クランプ

チェーン
クランプ

バイス

バイス用
パーツ



日本 VICE Jaw
"口金"

- 特長** ● 工作物の表面を傷つけずホールドします。
● バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
- 製造国 ● 台湾



TVRK-75
(ゴム付フラットタイプ)



TVFK-100
(フラットタイプ)



TVPK-200
(パイプ用)

ゴム付フラットタイプ 材質 ● フレーム:アルミ製アングル ● 固定材:マグネットラバー

発注単位1セット

(価格改定日 22.01) トラスコ中山様 [706280]

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	サイズ (mm)	適用バイス幅 (mm)	セット入数 (個)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
490-0235	TVRK-75	¥1,560	¥1,820	75×29×22	75	2	1	140	95(91)
490-0243	TVRK-100	¥1,723	¥2,010	100×29×22	100	2	1	200	123(88)
490-0251	TVRK-125	¥1,834	¥2,140	125×29×22	125	2	1	240	103(97)
490-0260	TVRK-150	¥1,946	¥2,270	150×29×22	150	2	1	280	263(72)
490-0278	TVRK-200	¥2,923	¥3,410	203×29×22	203	2	1	380	33(123)
490-0286	TVRK-250	¥3,677	¥4,290	250×29×22	250	2	1	480	6(100)

フラットタイプ 材質 ● フレーム:アルミ製アングル

発注単位1セット

(価格改定日 22.01)

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	サイズ (mm)	適用バイス幅 (mm)	セット入数 (個)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
490-0294	TVFK-75	¥1,560	¥1,820	75×29×18	75	2	1	120	91(109)
490-0308	TVFK-100	¥1,723	¥2,010	100×29×18	100	2	1	160	141(100)
490-0316	TVFK-125	¥1,834	¥2,140	125×29×18	125	2	1	200	259(109)
490-0324	TVFK-150	¥1,946	¥2,270	150×29×18	150	2	1	240	529(98)
490-0332	TVFK-200	¥2,923	¥3,410	203×29×18	203	2	1	320	48(120)
490-0341	TVFK-250	¥3,677	¥4,290	250×29×18	250	2	1	400	4(200)

パイプ用 材質 ● フレーム:アルミ製アングル

発注単位1セット

(価格改定日 22.01)

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	サイズ (mm)	適用バイス幅 (mm)	セット入数 (個)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
490-0359	TVPK-75	¥1,560	¥1,820	75×29×20	75	2	1	120	98(126)
490-0367	TVPK-100	¥1,723	¥2,010	100×29×20	100	2	1	160	194(122)
490-0375	TVPK-125	¥1,834	¥2,140	125×29×20	125	2	1	200	177(103)
490-0383	TVPK-150	¥2,143	¥2,500	150×29×20	150	2	1	240	451(118)
490-0391	TVPK-200	¥2,923	¥3,410	203×29×20	203	2	1	320	37(133)
490-0405	TVPK-250	¥3,677	¥4,290	250×29×20	250	2	1	400	2(100)

樹脂フレームタイプ 材質 ● フレーム:ABS樹脂

発注単位1セット

(価格改定日 22.01)

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	サイズ (mm)	適用バイス幅 (mm)	セット入数 (個)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
819-1245	TVJK-75	¥1,989	¥2,320	75×29×17	75	2	1	45	28(112)
819-1246	TVJK-100	¥2,211	¥2,580	102×29×17	100	2	1	60	36(67)
819-1247	TVJK-125	¥2,486	¥2,900	127×29×17	125	2	1	75	46(122)
819-1248	TVJK-150	¥3,017	¥3,520	152×29×17	150	2	1	90	66(63)
819-1249	TVJK-200	¥3,720	¥4,340	203×29×17	203	2	1	120	7(47)
819-1250	TVJK-250	¥4,697	¥5,480	254×29×17	250	2	1	150	1(-)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>