

クイックスパナセット

QUICK SPANNER SET

製品番号 **DSQ500P** メーカー希望小売価格 **¥18,900**セット内容 **5点**

製品番号 DSQ-	0810	1113	1214	1618	1719
二面幅寸法 (mm)	8×10	11×13	12×14	16×18	17×19

- レンチホルダー付 (BND61)
- 質量: 0.45kg
- 梱包入数 (通常): 6



スパナ部が抜差し不要で早回し操作が可能。
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適。

NEW



DSQ500P

クイックスパナセット

QUICK SPANNER SET

製品番号 **DSQ700P** メーカー希望小売価格 **¥25,300**セット内容 **7点**

製品番号 DSQ-	0810	1012	1013	1113	1214	1618	1719
二面幅寸法 (mm)	8×10	10×12	10×13	11×13	12×14	16×18	17×19

- レンチホルダー付 (BND71)
- 質量: 0.57kg
- 梱包入数 (通常): 6



NEW




DSQ700P

クイックスパナ

QUICK SPANNER

製品番号	寸法 (mm)					梱包入数 (通常) (店舗)		質量 (g)	メーカー希望 小売価格
	D ₁	D ₂	T ₁	T ₂	L				
DSQ-0810	16	21	4.1	4.8	128	10	10	30	¥3,000
DSQ-1012	21	27	4.8	5.3	150	10	10	55	¥3,200
DSQ-1013	21	27	4.8	5.9	150	10	10	50	¥3,200
DSQ-1113	25	29	5.0	5.9	165	10	10	70	¥3,400
DSQ-1214	25	29	5.3	6.3	165	10	10	70	¥3,400
DSQ-1618	33	38	7.0	8.0	195	10	10	130	¥4,400
DSQ-1719	36	40	7.3	8.3	210	10	10	160	¥4,500



NEW



DSQ-1012

DSQ-1618

使用例



スパナ部

スパナ部は、特殊機構により
抜差し不要で連続作業が可能!!



⚠ 注意 CAUTION

- ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。／ Use spanner suitably fitted with bolt / nut.
- パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。／ Do not use with extension pipe etc.
- ホルダーから工具を出し入れする時、手を挟み込まないように注意してください。／ Beware not to pinch finger when handling tool holder.

ステンレス
ツール
チャンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチヘキサゴン
レンチトルクス
レンチ

T形レンチ

スパナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類自動車
専用工具サイクル
ツール

LEDライト

その他
(工具)

トルクレンチ

エアーツール

電動
インパクトレンチパワーデット
パワーレンチ

ナットランナー

建方1番

シヤーレンチ

トルクシャット

NCTトルコン
ファーストレンチ
反力増強レンチ
10T, 15T, 20T

その他