

ソケットレンチ SOCKET WRENCH

産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選。



713M



260M



260M ISO

ソケットレンチセット

SOCKET WRENCH SET

製品番号 **713M** メーカー希望小売価格 **¥31,040**

セット内容 **17点** (ソケット: 13/ ハンドル: 4)

製品名	製品番号 / 仕様		掲載頁
ソケット (12角) SOCKET (12pt.)	4D-	10、11、12、13、14、17、19、 21、22、24、26、27、30	P139
ラチェットハンドル RATCHET HANDLE	371		P146
スピナハンドル SPINNER HANDLE	211		P151
エクステンションバー EXTENSION BAR	321 (150mm)		P153
クロスバー CROSS BAR	110		P155
メタルケース METAL CASE	MC713N		—

- 化粧箱寸法: w415 × d180 × h54mm
- 質量: 4.0kg
- 梱包入数 (通常): 3

製品番号 **260M** メーカー希望小売価格 **¥36,010**

セット内容 **20点** (ソケット: 15/ ハンドル: 5)

製品名	製品番号 / 仕様		掲載頁
ソケット (12角) SOCKET (12pt.)	4D-	09、10、12、13、14、15、16、17、 18、19、21、23、26、29、32	P139
ラチェットハンドル RATCHET HANDLE	371		P146
スピナハンドル SPINNER HANDLE	311		P151
T形スライドハンドル T-TYPE SLIDE HANDLE	310		P151
エクステンションバー EXTENSION BAR	321 (150mm)		P153
クロスバー CROSS BAR	110		P155
メタルケース METAL CASE	MC713N		—

※全日本機械工具標準カタログ No.415M 同等品

- 化粧箱寸法: w415 × d180 × h54mm
- 質量: 4.5kg
- 梱包入数 (通常): 3

製品番号 **260M ISO** メーカー希望小売価格 **¥36,370**

セット内容 **20点** (ソケット: 15/ ハンドル: 5)

製品名	製品番号 / 仕様		掲載頁
ソケット (12角) SOCKET (12pt.)	4D-	08、10、11、12、13、14、17、19、 21、22、24、26、27、30、32	P139
ラチェットハンドル RATCHET HANDLE	371		P146
スピナハンドル SPINNER HANDLE	311		P151
T形スライドハンドル T-TYPE SLIDE HANDLE	310		P151
エクステンションバー EXTENSION BAR	321 (150mm)		P153
クロスバー CROSS BAR	110		P155
メタルケース METAL CASE	MC713N		—

※全日本機械工具標準カタログ No.415-ISO 同等品

- 化粧箱寸法: w415 × d180 × h54mm
- 質量: 4.5kg
- 梱包入数 (通常): 3

注意 CAUTION

- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.
- ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。／ Beware at all time not to pinch hand / fingers.