

在庫 84アイテム **吸油・吸水マット**

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

床材用品

玄関
マット

通路
マット

吸油・吸水
マット

疲労軽減
マット

ノンスリップ
マット

静電気対策
マット

クリーン
マット

畳

カーペット


バス
マット

スノコ

人工芝



Oil Catch Mat(Non Slip)
“オイルキャッチャーマット”(1層、ノンスリップタイプ)



特長 ●強力な滑り止め機能が付いたマットです。
●難燃性の素材を使用しています。
●あらゆる液体を吸着する多機能マットです。
●圧縮加工なので、摩擦や耐久性に優れています。
用途 ●オイル・水用。
仕様 ●厚さ:2mm
材質 ●表面:天然繊維主体
●裏面:ゴムラバー
製造国 ●日本



注意
●油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

トラスコ中山株 [326836]


発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	油吸収量(L/枚)	色	幅×長さ(mm)	箱入数(枚)	梱包数(箱)	質量(kg)	実績(前年比%)
115-9767	TOFP-5090-1	¥3,686	¥4,300	1.47	緑	500×900	1	50	0.2	259(90)
115-9768	TOFP-5090-10	¥35,143	¥41,000	1.47	緑	500×900	10	5	2.0	32(64)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <http://www.orange-book.com/>



Oil Catch Mat
“オイルキャッチャーマット”(1層タイプ)



特長 ●床面の漏油、靴裏の汚れ、水、油などの液体を吸着します。
●難燃性の素材を使用しています。 ●圧縮加工で耐久性に優れています。
用途 ●オイル・水用。
仕様 ●厚さ:2mm
材質 ●表面:天然繊維 ●裏面:ポリプロピレン
製造国 ●日本

注意
●油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

トラスコ中山株 [326836]

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	油吸収量(L/枚)	色	幅×長さ(mm)	箱入数(枚)	梱包数(箱)	質量(kg)	実績(前年比%)
791-5942	TOGY-5090-10	¥8,486	¥9,900	1.63	グレー	500×900	10	5	1.1	157(150)

【フィルム加工なしタイプ】 **特長** ●酸、アルカリに対応しています。


発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	油吸収量(L/枚)	色	幅×長さ(mm)	箱入数(枚)	梱包数(箱)	質量(kg)	実績(前年比%)
791-5951	TOGYF-5090-10	¥11,057	¥12,900	1.63	グレー	500×900	10	5	1.2	45(32)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <http://www.orange-book.com/>



Oil Catch Mat
“オイルキャッチャーマット”(3層タイプ)



特長 ●床面の漏油、靴裏の汚れ、水、油などの液体を吸着します。
●クッション性に優れているため、疲労軽減になります。
●難燃性の素材を使用しています。
用途 ●オイル・水用。
仕様 ●厚さ:5mm ●色:グリーン
製造国 ●日本

注意
●油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

トラスコ中山株 [326836]


発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	油吸収量(L/枚)	幅×長さ(mm)	箱入数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
791-5861	TOC-5090-1	¥2,229	¥2,600	2	500×900	1	0.22	145(93)
791-5870	TOC-5090-10	¥14,914	¥17,400	2	500×900	10	2.20	58(129)
283-3620	TOC-5090	¥65,143	¥76,000	2	500×900	50	9.00	12(120)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Oil Absorbing Mat GY(Runner)
“吸油マットGYランナー”



特長 ●従来の吸油マットを上回る性能で靴底についた油分や水分を効果的に除去します。
●油が抜けないように裏面加工を施しています。
用途 ●オイル・水用。
仕様 ●厚さ:4mm
材質 ●表面:レーヨン60%、ポリエステル40%
●裏面:特殊ポリエチレン
製造国 ●日本

注意
●油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。


株式会社 [639806]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	油吸収量(L/巻)	色	幅×長さ(mm×m)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
323-6153	MR-181-356-0	¥35,936	¥38,700	40	グレー	900×20	1	12	706(82)

☎商品のお問い合わせ:06-6541-3333 <http://www.teramoto.co.jp/>



Oil-absorbent Cushion Mat
“吸油クッションマット”



特長 ●油汚れなどが目立ちにくいです。
●約7mm厚のクッション性で疲労軽減性があります。
●油専用の使い切りタイプで、汚れたら取り替えるだけです。
用途 ●オイル用。
仕様 ●厚さ:7mm
材質 ●ポリプロピレン繊維100%
製造国 ●日本



株式会社 [639806]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	油吸収量(L/巻)	色	幅×長さ(mm×m)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
404-0341	MR-939-210-0	¥37,886	¥40,800	100	黒	900×20	1	13	76(54)

☎商品のお問い合わせ:06-6541-3333 <http://www.teramoto.co.jp/>