

## ツールセット

TOOL SET

製品番号 **TSS4331** : **TSS4331SV** : **TSS4331BK**  
(レッド) : (シルバー) : (マットブラック)

メーカー希望小売価格 **¥99,380**

セット内容 **全53点**

**メンテナンス用**

一般工具を厳選。産業機械の整備に適した標準セット。

差込角  
**12.7mm**  
1/2"

- 天面フラットV形3段式メタルケース
- 全段プラスチックトレイ付

ケースカラー  
CASE COLOR


- レッド
- シルバー
- マットブラック



TSS4331

グッドデザイン賞 受賞製品採用

■BX331 ケース寸法




■内容品

製品名	製品番号/仕様	掲載頁
ソケット (6角) SOCKET (6pt)	4S- 08,10,12,13,14	P.180
ソケット (12角) SOCKET (12pt)	4D- 17,19,21,22,24,26,27,30,32	P.181
ラチェットハンドル(ホルドタイプ) RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE)	RH4H	P.188
ショートスピナーハンドル SHORT SPINNER HANDLE	NS4S	P.197
エクステンションバー EXTENSION BAR	321 (150mm)	P.200
スパナセット SPANNER SET	DS602P (DS-5.507,0810,1113,1214,1719,2224)	P.312
ロングめがねレンチ (45°) LONG OFFSET WRENCH	M45- 1012,1113,1417,1921,2224	P.319
モンキレンチ (目盛付) ADJUSTABLE WRENCH	MW-300	P.368
ラジオペンチ NEEDLE NOSE PLIERS	RP-150G	P.375
コンビネーションプライヤ COMBINATION PLIERS	CP-200SG	P.369
ペンチ LINEMAN'S PLIERS	CT-175G	P.375
ウォーターポンププライヤ (強化タイプ) WATER PUMP PLIERS	KWP-250	P.371
強力ニッパ DIAGONAL CUTTING PLIERS	KN-150G	P.376
パワーグリップドライバー (貫通) POWER GRIP SCREWDRIVER (THROUGH TYPE)	PGMD- 075,100,150 (六角軸ドライバー) PGPD- 001,002,003 (六角軸ドライバー)	P.340 P.340
コンビネーションハンマー COMBINATION HAMMER	BHC-10(1ポンド)	P.437
平タガネ CHISEL	FC165 (19×165mm)	P.432
センターポンチ PUNCH	CP125 (125mm)	—
ロングボールポイントL形レンチセット LONG BALL POINT HEX KEY WRENCH SET	BL900 (BL-1.5,02,2.5,03,04,05,06,08,10)	P.290
ツールケース TOOL CASE	BX331 or BX331SV or BX331BK	P.111

※ケースのみの販売もいたしております。P.111 をご覧ください。

- トレイ付
- ダンボール寸法:w470×d240×h405mm
- 質量:15.0kg
- 梱包入数(通常):1

■トレイ品番



## ツールセット

TOOL SET

製品番号 **TSS460** : **TSS460SV** : **TSS460BK**  
(レッド) : (シルバー) : (マットブラック)

メーカー希望小売価格 **¥84,270**

セット内容 **全46点**

**メンテナンス用**

必要な工具を厳選! BX322を採用したセット。

差込角  
**12.7mm**  
1/2"

- 天面フラットV形2段式メタルケース

ケースカラー  
CASE COLOR


- レッド
- シルバー
- マットブラック



TSS460

グッドデザイン賞 受賞製品採用

■BX322 ケース寸法




■内容品

製品名	製品番号/仕様	掲載頁
ソケット (6角) SOCKET (6pt)	4S- 10,12,13,14	P.180
ソケット (12角) SOCKET (12pt)	4D- 17,19,21,22,24,26,27	P.181
ラチェットハンドル(ホルドタイプ) RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE)	RH4H	P.188
エクステンションバー EXTENSION BAR	321 (150mm)	P.200
ロングめがねレンチ (45°) LONG OFFSET WRENCH	M45- 1012,1214,1317,1921,2224	P.319
スパナセット SPANNER SET	DS602P (DS-5.507,0810,1113,1214,1719,2224)	P.312
モンキレンチ (目盛付) ADJUSTABLE WRENCH	MW-250	P.368
コンビネーションスリムプライヤ COMBINATION SLIM PLIERS	CPS-200G	P.368
ウォーターポンププライヤ (強化タイプ) WATER PUMP PLIERS	KWP-250	P.371
ペンチ LINEMAN'S PLIERS	CT-200G	P.375
強力ニッパ DIAGONAL CUTTING PLIERS	KN-150G	P.376
貫通ドライバー SCREWDRIVER (THROUGH TYPE)	KMD- 075,100,150 (六角軸プラスチック柄) KPD- 001,002,003 (六角軸プラスチック柄)	P.342 P.342
コンビネーションハンマー COMBINATION HAMMER	BHC-10(1ポンド)	P.437
ロングボールポイントL形レンチセット LONG BALL POINT HEX KEY WRENCH SET	BL900 (BL-1.5,02,2.5,03,04,05,06,08,10)	P.290
ツールケース TOOL CASE	BX322 or BX322SV or BX322BK	P.111

※ケースのみの販売もいたしております。P.111 をご覧ください。

- トレイ付(上段のみ)
- ダンボール寸法:w450×d265×h370mm
- 質量:11.0kg
- 梱包入数(通常):1

■トレイ品番



トレイなし