

トルクス

6.35
9.5

ステンレス
ツール
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチ

ヘキサゴン
レンチ

T形レンチ

スパナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類

自動車
専用工具

サイクル
ツール

LEDライト

その他
(工具)

トルクレンチ

エアーツール

電動
インパクト

パワーテック
パワーレンチ

ナットランナー

建方1番

シャーレンチ

トルクシャット

NCトルコン
フレッドロック
反力固定レンチ
応力伝達レンチ

その他

差込角
6.35
mm
1/4"

E型

NEW



HTXE205

※ソケットホルダーのみの販売もいたしております。詳細はP.142をご覧ください。



2TX-E04

2TX-E08

差込角
9.5
mm
3/8"

E型

NEW



HTXE309

※ソケットホルダーのみの販売もいたしております。詳細はP.171をご覧ください。



3TX-E14

3TX-E08

※TORX およびトルクスは米国 Acument Intellectual Properties LLC. 社の登録商標です。

E型トルクスソケットセット (ホルダー付)

TORX SOCKET E-TYPE SET (with SOCKET HOLDER)

製品番号 **HTXE205** メーカー希望小売価格 **¥6,000**

セット内容 **5点**

製品番号 2TX-	E04	E05	E06	E07	E08
先端規格	E4	E5	E6	E7	E8


- ソケットホルダー付 (6個タイプ) SH1206
- 化粧箱寸法: w196 × d61 × h42mm
- 質量: 0.1kg ●梱包入数 (通常): 1



E型トルクスソケット

TORX SOCKET E-TYPE

製品番号	先端規格	寸法 (mm)				梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D ₁	L ₁	L	d	(通常)	(店飾)		
2TX-E04	E4	5.4	3.6	25	2.0	10	6	9	¥970
2TX-E05	E5	6.0	4.2	25	2.6	10	6	10	¥970
2TX-E06	E6	7.4	4.3	25	3.6	10	6	12	¥970
2TX-E07	E7	7.8	5.6	25	3.8	10	6	13	¥970
2TX-E08	E8	9.0	6.0	25	4.3	10	6	13	¥1,000



E型トルクスソケットセット (ホルダー付)

TORX SOCKET E-TYPE SET (with SOCKET HOLDER)

製品番号 **HTXE309** メーカー希望小売価格 **¥11,000**

セット内容 **9点**

製品番号 3TX-	E06	E07	E08	E10	E11	E12	E14	E16	E18
先端規格	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18

- ソケットホルダー付 (10個タイプ) SH1310
- 化粧箱寸法: w326 × d96 × h37mm
- 質量: 0.41kg ●梱包入数 (通常): 1



E型トルクスソケット

TORX SOCKET E-TYPE

製品番号	先端規格	寸法 (mm)				梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D ₁	L ₁	L	d	(通常)	(店飾)		
3TX-E06	E6	7.4	4.3	32	3.6	10	6	30	¥1,000
3TX-E07	E7	7.8	5.6	32	3.8	10	6	30	¥1,000
3TX-E08	E8	9.0	6.0	32	4.3	10	6	29	¥1,100
3TX-E10	E10	12.2	7.1	32	5.6	10	6	34	¥1,100
3TX-E11	E11	12.6	7.6	32	6.3	10	6	32	¥1,100
3TX-E12	E12	13.8	8.3	32	7.1	10	6	33	¥1,100
3TX-E14	E14	15.2	9.5	32	7.6	10	6	39	¥1,200
3TX-E16	E16	18.0	10.8	32	8.7	10	6	39	¥1,200
3TX-E18	E18	18.0	11.9	32	10.3	10	6	37	¥1,200

