

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

スパッタシートは7-365~379ページに掲載

**タセト** Tipclean AS  
溶接チップ潤滑スプレー“チップクリーン” RoHS

同商品群 在庫数 7 アイテム



特長 ●溶接トーチ専用開発されたスパッタ付着防止剤で、ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。

用途 ●溶接チップ、トーチノズル用。

仕様 ●使用温度範囲:10~40℃

材質 ●主成分:鉱油

製造国 ●日本

STCAS220

発注単位1本 (単タセト [597410])

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
389-0147	STCAS220	¥1,774	¥1,990	透明	220	12	296	966(84)

☎商品のお問い合わせ:06-6190-1911 http://www.taseto.com/

**タセト** SPANON N-1 (Spatter Adhesion Preventive Agent)  
スパッタ付着防止剤“スパノン” (軟鋼・高張力鋼用) RoHS

同商品群 在庫数 7 アイテム



特長 ●乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です。(エポキシ系塗料などの場合は、前もって試験後、確認してご使用ください) ●水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。

用途 ●溶接時のスパッタ付着防止用。(軟鋼、高張力鋼用)

仕様 ●使用温度範囲:0~80℃ ●刷毛塗りタイプ

材質 ●主成分:耐熱無機粉末、水

製造国 ●日本

SN1-4 SN1-18

発注単位1缶 (単タセト [597410])

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	色	容量 (kg)	梱包数 (缶)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
293-0561	SN1-4	¥5,496	¥5,800	乳白色	4	4	4.5	239(93)
293-0358	SN1-18	¥20,529	¥23,980	乳白色	18	1	19.1	49(117)

☎商品のお問い合わせ:06-6190-1911 http://www.taseto.com/

**ロックタイト** Ceramic Shield  
“セラミックシールドSF7900”

同商品群 在庫数 3 アイテム



特長 ●MIG/MAG溶接プロセス用セラミックドライフィルム保護コーティング剤です。 ●溶接スパッタの付着を防止します。 ●即硬化、タレ落ちがありません。 ●8時間の効果持続が可能です。 ●スパッタの防止に。

用途 ●使用温度範囲:8~93℃

仕様 ●主成分:溶剤ベース

材質 ●アメリカ

製造国 ●アメリカ

1616692

発注単位1本 (価格改定日 21.10) ヘンケルジャパン(株)ACM事業部 [736504]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
480-1296	1616692	¥2,860	¥3,050	白	400	12	340	2487(93)

☎商品のお問い合わせ:045-758-1820 http://www.henkel.co.jp/

**スリーボンド** Gasket Remover  
“ガスケットリムーバー” (塩素フリー) RoHS

同商品群 在庫数 1 アイテム



特長 ●塩素系溶剤を使用していないスプレータイプです。

用途 ●固形、液状ガスケットの除去、油污の除去。

仕様 ●使用温度範囲:常温

材質 ●主成分:混合有機溶剤

製造国 ●日本

TB3911D

発注単位1本 (価格改定日 19.01) 衛スリーボンド [508900]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
169-1953	TB3911D	¥2,019	¥2,600	透明	420	20	370	9460(106)

☎商品のお問い合わせ:0120-561-456 http://www.threebond.co.jp/

**トラスコ** Alpha Packing Removal Spray  
“αパッキンハガシスプレー” RoHS

同商品群 在庫数 5 アイテム



特長 ●はく離の困難なパッキンやシール剤のはく離を容易にします。

用途 ●こびりついたパッキンやペイントのはく離。 ●頑固な油污、マジック、接着剤の除去。

仕様 ●使用温度範囲:0~35℃

材質 ●主成分:溶剤、添加剤

製造国 ●日本

ALP-GR

発注単位1本 (価格改定日 21.10) トラスコ中山(株) [526623]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
123-0859	ALP-GR	¥1,089	¥1,270	透明	420	10	550	7330(112)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/

**トラスコ** AlphaPacking Removal Spray  
“αパッキンハガシスプレー” (塩素フリー) RoHS

同商品群 在庫数 5 アイテム



特長 ●はく離の困難なパッキンやシール剤のはく離を容易にします。 ●塩素系溶剤を含まない塩素フリータイプです。

用途 ●こびりついたパッキン、シール剤のはく離。 ●頑固な油污の除去。

仕様 ●使用温度範囲:0~35℃

材質 ●主成分:溶剤・添加剤

製造国 ●日本

ALP-GREF

発注単位1本 (価格改定日 21.10) トラスコ中山(株) [526623]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
352-1419	ALP-GREF	¥1,706	¥1,990	透明	420	10	487.9	779(94)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/

**ロックタイト** Gasket Remover  
“ガスケットリムーバー” (塩素フリー)

同商品群 在庫数 3 アイテム



特長 ●はく離の困難な成形ガスケット、液状パッキンなどをフランジ面から数分のうちに素早くはく離します。

用途 ●焼付いたガスケットはがし。

材質 ●主成分:ジメトキシメタン

製造国 ●オランダ

7200-400

商品紹介動画

発注単位1本 (価格改定日 21.10) ヘンケルジャパン(株)ACM事業部 [736504]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
290-1510	7200-400	¥3,894	¥4,450	白	400	12	424	1203(97)

☎商品のお問い合わせ:045-758-1820 http://www.henkel.co.jp/

**ロックタイト** Gasket Remover  
“ガスケットリムーバー”

同商品群 在庫数 3 アイテム



特長 ●はく離の困難な成形ガスケット、液状パッキンなどをフランジ面から数分のうちに素早くはく離します。

用途 ●焼付いたガスケット、シリコンなどに。

仕様 ●使用温度範囲:10~40℃

材質 ●主成分:塩化メチレン、界面活性剤

製造国 ●日本

79040

商品紹介動画

発注単位1本 (価格改定日 19.04) ヘンケルジャパン(株)ACM事業部 [736504]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
123-5672	79040	¥3,500	¥4,000	白	420	12	600	7017(94)

☎商品のお問い合わせ:045-758-1820 http://www.henkel.co.jp/

化学製品

切削油剤

防錆剤

サビ取り剤

気化性防錆剤

吸湿乾燥剤

離型剤

潤滑剤

焼付防止潤滑剤

食品機械用潤滑剤

グリス・ペースト

潤滑油

探傷剤

検知剤

ケガキ剤

洗浄剤

消泡剤

精製水

接点復活剤

静電・帯電防止剤

スパッタ付着防止剤

はがし剤