

手動用

12.7

ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー（アルミタイプ）の採用により作業効率アップ。

差込角
12.7mm
1/2"



HH406LL




HH410LL



HH412LL

外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
超ロングタイプで、今まで作業できなかった箇所にもアクセスします。



超ロングヘキサゴンソケットセット（ホルダー付）

LONG HEXAGON SOCKET SET (with SOCKET HOLDER)

製品番号 **HH406LL** メーカー希望小売価格 **¥17,800**

セット内容 **6点**

製品名	製品番号
超ロングヘキサゴンソケット LONG HEXAGON SOCKET	4H- 05L150, 06L150, 08L150, 10L150, 12L150, 14L150

- ソケットホルダー付（6 個タイプ）SH1406
- 化粧箱寸法：w276 × d151 × h57mm
- 質量：0.89kg
- 梱包入数（通常）：1



製品番号 **HH410LL** メーカー希望小売価格 **¥30,500**

セット内容 **10点**

製品名	製品番号
超ロングヘキサゴンソケット LONG HEXAGON SOCKET	4H- 03L150, 04L150, 05L150, 06L150, 08L150, 10L150, 12L150, 14L150, 17L150, 19L150

- ソケットホルダー付（10 個タイプ）SH1410
- 化粧箱寸法：w396 × d91 × h67mm
- 質量：1.78kg
- 梱包入数（通常）：1



製品番号 **HH412LL** メーカー希望小売価格 **¥37,300**

セット内容 **12点**

製品名	製品番号
超ロングヘキサゴンソケット LONG HEXAGON SOCKET	4H- 03L150, 04L150, 05L150, 06L150, 07L150, 08L150, 10L150, 12L150, 14L150, 17L150, 19L150, 22L150

- ソケットホルダー付（12 個タイプ）SH1412
- 化粧箱寸法：w396 × d91 × h67mm
- 質量：2.36kg
- 梱包入数（通常）：1



※ソケットホルダーのみの販売もいたしております。詳細は P.202 をご覧ください。

超ロングヘキサゴンソケット

LONG HEXAGON SOCKET

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)				梱包入数		質量 (g)	メーカー希望 小売価格
	S	D	A	L	(通常)	(店飾)			
4H-03L150	3	22	118	150	10	6	53	¥2,600	
4H-04L150	4	22	118	150	10	6	52	¥2,600	
4H-05L150	5	22	118	150	10	6	64	¥2,600	
4H-06L150	6	22	118	150	10	6	72	¥2,600	
4H-07L150	7	22	118	150	10	6	91	¥2,600	
4H-08L150	8	22	118	150	10	6	112	¥2,600	
4H-10L150	10	22	115	150	10	6	139	¥2,800	
4H-12L150	12	22	115	150	10	6	181	¥2,900	
4H-14L150	14	22	115	150	10	6	240	¥3,300	
4H-17L150	17	25	112	150	10	6	334	¥3,500	
4H-19L150	19	28	110	150	10	6	412	¥3,600	
4H-22L150	22	28	110	150	10	6	480	¥4,000	



※その他特殊形状・仕様のヘキサゴンソケットの製作も承っております。
お見積りの際には P.590 ~ 600 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。

