

POWER GRIP SCREWDRIVER

パワーグリップドライバー

最新型ドライバー 人間工学に基づいたデザインにリニューアル

一目でわかる色分け  
レッド：プラス グレー：マイナス

滑りにくく  
力を伝達する凹み形状

早回しを助け  
転がりを防止

スパナ・めがねをかけて増し締め  
緩めができる六角ボルスター

防錆性能に優れるめっき仕上げ

こだわりの  
オリジナル先端形状  
先端は強力マグネット付

ハンマー等で叩ける  
貫通タイプ

力を入れやすく計算されたフォームは手にフィットして  
力が入りやすい!!

「押しながら回す」

▶人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォームと材質を一新しました。

「押しながら回す」

▶二重構造の樹脂製に変更されたグリップは、コーポレートカラーであるレッド・ブラック・シルバーを意識し、よりスタイリッシュにリニューアルしました。

▶プラス形状

▶マイナス形状



プラスの先端は、底あたりを防止しピッタリフィットするオリジナル形状。マイナスの先端は、溝を傷めにくい先端平行形状を採用しました。\*一部を除く




パワーグリップドライバー (貫通)

POWER GRIP SCREWDRIVER (THROUGH TYPE)

製品番号	先端規格 (mm)	六角ボルスター 二面幅寸法 (mm)	軸径 (mm)	寸法 (mm)			梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
				D	A	L			
PGMD-075	⊖ 0.8×5.5	8	5.0	31	75	167	6	80	¥1,070
PGMD-100	⊖ 1.0×6.0	10	6.0	34	100	198	6	120	¥1,295
PGMD-150	⊖ 1.2×8.0	13	8.0	36	150	258	6	195	¥1,845
PGPD-001	⊕ No.1	8	5.0	31	75	167	6	80	¥1,070
PGPD-002	⊕ No.2	10	6.0	34	100	198	6	120	¥1,295
PGPD-003	⊕ No.3	13	8.0	36	150	258	6	195	¥1,845

- マグネット付
- 貫通ドライバー
- 六角軸ドライバー
- 六角ボルスター付



※本製品は意匠登録済みです。

⚠ 警告 WARNING

- プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。  
Plastic handle is not for insulated. Do not use on live lines.



製品動画


プラス先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。

パワーグリップスタビードライバー

POWER GRIP STUBBY SCREWDRIVER

製品番号	先端規格 (mm)	軸径 (mm)	寸法 (mm)			梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
			D	A	L			
PGSD-M2	⊖ 0.8 × 6.0	6	34	25	82	6	40	¥700
PGSD-P2	⊕ No.2	6	34	25	82	6	40	¥700

- マグネット付
- 六角軸ドライバー



※本製品は意匠登録済みです。

⚠ 警告 WARNING

- プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。  
Plastic handle is not for insulated. Do not use on live lines.

⚠ 注意 CAUTION

- 貫通ドライバーではありません。 / It is not a bit-through type screwdriver.



PGSD-M2

PGSD-P2



マグネット付

⚠ 警告 WARNING

- ドライバーをたが代わりで使用しないでください。叩いたり、巻をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。 / Do not misuse screwdrivers for wedge or chisel. Hammering or twisting damages screwdrivers and invite accident at a later date.
- 貫通ドライバーを叩く場合はねじ面に垂直に立てて叩いてください。 / When hitting bit-through type screw drivers by hammer, do it vertically against screw-head.