


GP ギャプラー

- ギヤ・ベアリング・プーリーなどの引き抜き作業に
- 爪の連結穴を2つにし、穴を変えることで幅の広いギヤや深いところのギヤもくわえられます (GP-75は1つ穴タイプです)



GP-100



■材質:Cr-V

| 製品番号 | 標準価格 (¥) | くわえられるギヤ等の範囲(mm) | | L (mm) | H (mm) | S (mm) | t (mm) | 保証引き抜き力 (KN) | 保証荷重 (ton) | 重量 (g) | JANコード |
|--------|----------|------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------------|------------|--------|-----------|
| | | 直径 | 厚さ(直径の最大時) | | | | | | | | |
| GP-75 | 5,450 | 40~75 | 40 | 68 | 95 | 14 | 2 | 19.6 | 2 | 350 | 1 360137 |
| GP-100 | 7,550 | 50~100 | 45 | 74 | 140 | 17 | 3 | 39.2 | 4 | 755 | // 360212 |
| GP-150 | 11,850 | 60~150 | 60 | 106 | 220 | 19 | 3.5 | 58.8 | 6 | 1,820 | // 360489 |
| GP-200 | 24,900 | 80~200 | 100 | 154 | 300 | 22 | 4 | 98 | 10 | 3,730 | // 360564 |
| GP-250 | 45,250 | 100~250 | 120 | 190 | 339 | 30 | 5 | 117.6 | 12 | 6,100 | // 360724 |
| GP-300 | 56,250 | 120~300 | 130 | 240 | 380 | 32 | // | 147 | 15 | 8,500 | // 360649 |

※補修部品のご用命は147ページをご覧ください ※GP-75の押しネジにはアダプターが付属しません


GP3 3本爪ギャプラー

- ギヤやプーリーを抜くとき、3点に平均した引抜力が働く為、割れや変形の心配がなく、安定した作業ができます
- 爪の連結穴を2つにし、穴を変えることで幅の広いギヤや深いところのギヤもくわえられます (GP3-75は1つ穴タイプです)
- GP3-100・GP3-150は2本爪でも使用できます



3本爪の場合

2本爪の場合




■材質:Cr-V

| 製品番号 | 標準価格 (¥) | くわえられるギヤ等の範囲(mm) | | H (mm) | S (mm) | t (mm) | 保証引き抜き力 (KN) | 保証荷重 (ton) | 重量 (g) | JANコード |
|---------|----------|------------------|------------|--------|--------|--------|--------------|------------|--------|-----------|
| | | 直径 | 厚さ(直径の最大時) | | | | | | | |
| GP3-75 | 8,250 | 40~75 | 40 | 95 | 14 | 2 | 19.6 | 2 | 470 | 1 360809 |
| GP3-100 | 11,050 | 50~100 | 45 | 140 | 17 | 3 | 39.2 | 4 | 1,050 | // 360991 |
| GP3-150 | 16,250 | 60~150 | 60 | 220 | 19 | 3.5 | 58.8 | 6 | 2,630 | // 361028 |

※補修部品のご用命は147ページをご覧ください ※GP3-75の押しネジにはアダプターが付属しません

ATP オルタネーターベアリングプーラー

- 軽自動車から大型ダンプまでのオルタネーターのベアリング交換作業に
- ミニチュアベアリングプーラー(MBP-510)の各品と互換性があり用途を広げることができます




■材質:Cr-V

| 製品番号 | 標準価格 (¥) | 使用範囲 W(mm) | 重量 (g) | JANコード |
|----------|----------|------------|--------|----------|
| ATP-3252 | 12,500 | 32~52 | 670 | 1 365446 |

STP ステアリングプーラー

- 自動車のフロントホイールアライメントの調節後、ステアリングの傾きを修正する際に使用します
- プラスチックハンマーを使わずに確実にステアリングを取り外せます



■材質:S45C

| 製品番号 | 標準価格 (¥) | 使用範囲 W(mm) | 重量 (g) | JANコード |
|---------|----------|------------|--------|----------|
| STP-160 | 5,250 | 32~62 | 330 | 1 365798 |

※デザイン・仕様等は予告なく変更することがございますのでご了承ください。

モンキ
レンチ類

電材・管材
カッター類

ラチェット
レンチ類

トルク
レンチ類

各種
プライヤ類

ステンレス
ミニ
シissors類

三枚合わせ
ミニ
プライヤ
シissors類

ペンチ
(刃物)類

スパナ・
メガネ
レンチ類

ソケット
レンチ類

絶縁
ソケット類

ドライバー・
六角棒
レンチ類

プーラー・
クランプ類

その他

セーフティ
コード類

電動ドリル用
先端工具類

インパクト
レンチ用
ソケット類

リベッター・
リベット・
ナット類

ダイヤモンド
ホイール類

六角シャンク
ドリル類