



Masker(Tape for Painting Buildings)

布マスカー

同商品群
在庫数 90 アイテムTNM-300
(ブルー)TNM-550
(グリーン)TNM-1100
(ブラウン)TNM-1800
(ピンク)TNM-2100
(イエロー)TNM-2600
(ライトブルー)TNM-3000
(ブラウン)

- 特長 ●高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているため液だれ、飛散を防ぎます。
●テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。
用途 ●建築外壁塗装用。
仕様 ●手で切断可能
材質 ●布テープ・高密度ポリエチレンフィルム
製造国 ●日本



(価格改定日 20.01) トラスコ中山株[310497]

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	折幅 (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
409-7807	TNM-300	¥289	¥385	ブルー	300×25	0.01	60	60	200	2962(85)
409-7815	TNM-550	¥281	¥375	グリーン	550×25	0.01	60	60	240	10737(103)
409-7793	TNM-1100	¥375	¥500	ブラウン	1100×25	0.01	60	60	360	9354(113)
488-0056	TNM-1800	¥1,058	¥1,410	ピンク	1800×25	0.01	120	20	550	1484(74)
488-0064	TNM-2100	¥1,178	¥1,570	イエロー	2100×25	0.01	120	20	600	1134(89)
488-0072	TNM-2600	¥1,568	¥2,090	ライトブルー	2600×25	0.01	160	20	750	2928(165)
206-6463	TNM-3000	¥2,143	¥2,500	ブラウン	3000×25	0.01	300	15	800	66(-)


☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

Masker(Tape for Painting Buildings)

ポリクロスマスカー

同商品群
在庫数 90 アイテム

TPM-300



- 特長 ●のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。
●高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているため液だれ、飛散を防ぎます。
用途 ●建築湿式建材用。
仕様 ●手で切断可能
材質 ●ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム
製造国 ●日本



(価格改定日 19.01) トラスコ中山株[310497]

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	折幅 (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
409-7866	TPM-300	¥345	¥460	グリーン	300×25	0.01	100	60	130	5654(106)
409-7874	TPM-550	¥338	¥450	グリーン	550×25	0.01	100	60	170	15166(95)
409-7858	TPM-1100	¥510	¥680	グリーン	1100×25	0.01	100	60	270	16314(98)
488-0081	TPM-1800	¥1,125	¥1,500	グリーン	1800×25	0.01	300	20	450	5522(110)
488-0099	TPM-2100	¥1,275	¥1,700	グリーン	2100×25	0.01	300	20	550	3658(96)
488-0102	TPM-2600	¥1,650	¥2,200	グリーン	2600×25	0.01	300	20	650	5850(87)
194-9024	TPM-3000	¥2,357	¥2,750	グリーン	3000×25	0.01	300	20	700	1027(999)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

Polypropylene Nonwoven Fabric Sheet

ポリプロピレン不織布シート

同商品群
在庫数 90 アイテム


P03030-50

- 特長 ●軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。
●お好みのサイズにカットして使用できます。
用途 ●使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。
●包装資材、工業資材に。
材質 ●ポリプロピレン不織布
製造国 ●日本



Nylon Nonwoven Fabric Sheet

ナイロン不織布シート

同商品群
在庫数 90 アイテム

TA3000-R(赤)

- 特長 ●軽くて丈夫で弾力性に富み、引張・引裂に強いナイロン素材です。
●色移りにくいので、幅広く展開できます。●カット面がほつれないので、作業上扱いやすい素材です。
用途 ●包装資材として。●展示品の敷物に。
仕様 ●目付:70g/m²
●厚さ:0.40mm(参考値)
材質 ●ナイロン不織布
製造国 ●日本

トラスコ中山株[102464]

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	幅×長さ (m)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
855-0561	TA3000-R	¥13,714	¥16,000	赤	0.92×25	5	2.2	4(100)
855-0562	TA3000-Y	¥13,714	¥16,000	黄	0.92×25	5	2.2	5(250)
855-0563	TA3000-B	¥13,714	¥16,000	青	0.92×25	5	2.2	7(47)
855-0564	TA3000-BK	¥13,714	¥16,000	黒	0.92×25	5	2.2	16(115)
855-0560	TA3000-W	¥13,714	¥16,000	白	0.92×25	5	2.2	21(191)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

Nonslip Sheet

ノンスリップ養生シート

同商品群
在庫数 90 アイテム


TNSS-3110

- 特長 ●滑り防止加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べ歩いても滑りにくく、強度のあるノンスリップ加工シートです。
用途 ●屋根・屋上・床面・階段などの滑り止め養生に。
仕様 ●切断にはカッターが必要
材質 ●ポリエチレン(PE)
製造国 ●日本



Curing Sheet J-CRYSTAL CLOTH

養生シート“J-透明クロス”

同商品群
在庫数 9 アイテムJC50
(ロールタイプ)

- 特長 ●半透明なので中が確認でき、採光性能を備えたクロスです。
仕様 ●色:半透明
材質 ●ポリエチレン(PE)
製造国 ●日本

シートタイプ 仕様 ●ハトメ数:20個 ●ハトメピッチ:90cm

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
337-0585	JCS3654	¥2,301	オープン	3.52×5.31	0.11	10	1.5	143(101)

ロールタイプ 仕様 ●ハトメなし

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
328-2007	JC50	¥8,923	オープン	1.81×50	0.11	1	6.7	458(114)

☎商品のお問い合わせ:086-440-0810 <http://www.hagihara.co.jp/>

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
780-5314	TNSS-3110	¥2,143	¥2,500	グリーン	1×100	0.03	2	3	1364(82)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>