


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ Static Charge Brush (Pedestal Resin type)  
**除電ブラシ (台座樹脂タイプ)**

同商品群  
在庫数 **15** アイテム

.Com 図面



**特長** ●静電気に付いたPM2.5や花粉も軽くなるだけで除去し再付着を防止します。  
 ●ブラシの毛先から柄まで通電させることによって、より除電・除塵効果を高めたブラシです。  
**用途** ●紙製品、プラスチック製品、写真感材などの静電気およびホコリの除去など。  
**仕様** ●表面抵抗値:10<sup>3</sup>Ω  
**材質** ●柄:ABS+スチール  
 ●**毛材:有機導電性ゴールド繊維**  
**製造国** ●日本



**毛丈ロングタイプ**

**毛丈スタンダードタイプ**

発注単位1本		トラスコ中山機 [539535]									
発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	全長 (mm)	毛丈 (mm)	ブラシ長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)		
115-4097	TJB40-S	¥3,994	¥4,660	180	40	52	10	65	31(130)		
115-4096	TJB40-L	¥4,629	¥5,400	220	40	110	10	75	289(172)		

発注単位1本		トラスコ中山機 [375541]									
発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	全長 (mm)	毛丈 (mm)	ブラシ長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)		
855-7773	TJB-JS	¥2,846	¥3,320	180	22	52	10	62	29(100)		
855-7772	TJB-JL	¥3,471	¥4,050	220	22	110	10	71	65(44)		

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ Anti-Static Effect Brush Soft S  
**除電ブラシ ソフト (木柄タイプ)**

同商品群  
在庫数 **15** アイテム



**用途** ●紙製品、プラスチック製品、写真感材などの静電気およびホコリの除去など。  
**仕様** ●線径:0.06mm  
 ●表面抵抗値:10<sup>1</sup>Ω  
**材質** ●柄:木  
 ●**毛材:有機導電性ゴールド繊維**  
**製造国** ●日本



発注単位1本		トラスコ中山機 [375541]									
発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	全長 (mm)	毛丈 (mm)	ブラシ長 (mm)	タイプ	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
287-4105	TJB-SS	¥4,243	¥4,950	115	30	100	コンパクト	20	40	98(77)	
287-4091	TJB-SM	¥6,429	¥7,500	295	30	145	スタンダード	10	80	98(118)	
287-4083	TJB-SL	¥19,971	¥23,300	450	50	300	ラージ	5	120	90(131)	

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ Anti-Static Effect Brush For Drawing  
**除電ブラシ ソフト (木柄タイプ)**

同商品群  
在庫数 **15** アイテム



**特長** ●4行植毛で、3行に馬毛、1行に有機導電性ゴールド繊維が植えてあります。  
**用途** ●紙製品、プラスチック製品、写真感材などの静電気およびホコリの除去など。  
 ●**製図払い用。**  
**仕様** ●線径:0.06mm  
 ●表面抵抗値:10<sup>1</sup>Ω  
**材質** ●柄:木  
 ●**毛材:有機導電性ゴールド繊維+馬毛**  
**製造国** ●日本




発注単位1本		トラスコ中山機 [375541]									
発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	全長 (mm)	毛丈 (mm)	ブラシ長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)		
287-4148	TJB-SH	¥8,571	¥10,000	270	65	145	10	70	102(150)		

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

STAC Anti-Static Effect Brush  
**ハンド木柄ゴールド除電ブラシ (アース機能付)**

同商品群  
在庫数 **38** アイテム



**特長** ●ブラシ有効長が大きいので広い用途の除電に適しています。  
 ●グリップ部分にアース機能付きのため、ブラシに帯電することなく人体を通して排出します。  
 ●アース線の接続も可能です。  
**用途** ●プリント基板、フィルム、紙、ガラスなどの除電およびホコリ除去。  
**仕様** ●線径:0.07mm ●表面抵抗値:10<sup>2</sup>(Ω/□)  
**材質** ●柄:木、銅製テープ ●**毛材:有機導電性ゴールド繊維**  
**製造国** ●日本



発注単位1本		橋スタック・アンド・オプティック [511151]									
発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	全長 (mm)	毛丈 (mm)	ブラシ長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)		
307-3271	STAC200	¥12,600	¥12,600	350	50	200	1	110	118(132)		
307-3289	STAC300	¥18,500	¥18,500	445	50	300	1	155	120(163)		

☎商品のお問い合わせ:03-5207-2621 <https://www.stac-optik.co.jp/>