

リチウムグリス

グリス関連用品は4-1585~1616ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

トラスコ



Multi-purpose Lithium Grease(Lubrication)

リチウム万能グリス(ちょう度 No.0)

RoHS

同商品群
在庫数 45 アイテムCom
SDS

品番	容量(ml)
TCG-400L-0	420

20本入ケース

カートリッジタイプ

TCG-400L-0-1P

トラスコ中山株 [735719]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ちょう度	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
751-7629	TCG-400L-0-1P	¥583	¥680	No.0	クリーム	370	30	380	6194(97)

カートリッジタイプ20本セット

発注単位20本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	入数(本)	ちょう度	色	容量(g)	質量(g)	実績(前年比%)
356-5611	TCG-400L-0	¥506※	¥590※	20	No.0	クリーム	370	380	41920(98)



CGR-25-0 CGR-160-0

缶タイプ

発注単位1缶

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	ちょう度	色	容量(kg)	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
103-0181	CGR-25-0	¥3,240	¥3,780	No.0	クリーム	2.5	6	2.7	86(108)
103-0182	CGR-160-0	¥20,657	¥24,100	No.0	クリーム	16.0	1	17.5	59(295)

商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

特長 ●増ちょう剤(油を固める成分)としてリチウム石けん基を使用しており、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。
●シャシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。

用途 ●産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。

仕様 ●使用温度範囲:-15~130℃

材質 ●主成分: 鉱物油

製造国 ●日本

品番	容量(L)
CGR-25-0	2.87
CGR-160-0	17.59

(価格改定日 22.01)

トラスコ



Multi-purpose Lithium Grease(Lubrication)

リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)

RoHS

同商品群
在庫数 45 アイテムCom
SDS

品番	容量(ml)
TCG-400L-1	420

20本入ケース

カートリッジタイプ

TCG-400L-1-1P

トラスコ中山株 [735719]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ちょう度	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
751-7637	TCG-400L-1-1P	¥583	¥680	No.1	クリーム	370	30	380	4533(112)

カートリッジタイプ20本セット

発注単位20本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	入数(本)	ちょう度	色	容量(g)	質量(g)	実績(前年比%)
432-9601	TCG-400L-1	¥506※	¥590※	20	No.1	クリーム	370	380	25900(109)



CGR-25-1 CGR-160-1

缶タイプ

発注単位1缶

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	ちょう度	色	容量(kg)	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
103-0183	CGR-25-1	¥3,240	¥3,780	No.1	クリーム	2.5	6	2.7	111(122)
103-0184	CGR-160-1	¥20,657	¥24,100	No.1	クリーム	16.0	1	17.5	39(126)

商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

特長 ●増ちょう剤(油を固める成分)としてリチウム石けん基を使用しており、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。
●幅広い用途に適する高級万能グリスです。●シャシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。

用途 ●産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。

仕様 ●使用温度範囲:-15~130℃

材質 ●主成分: 鉱物油

製造国 ●日本

品番	容量(L)
CGR-25-1	2.87
CGR-160-1	17.59

(価格改定日 22.01)

トラスコ



Multi-purpose Lithium Grease(Lubrication)

リチウム万能グリス(ちょう度 No.2)

RoHS

同商品群
在庫数 45 アイテムCom
SDS

品番	容量(ml)
TCG-400L-2	420

20本入ケース

カートリッジタイプ

TCG-400L-2-1P

トラスコ中山株 [735719]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ちょう度	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
409-8854	TCG-400L-2-1P	¥514	¥600	No.2	クリーム	370	30	380	28526(101)

カートリッジタイプ20本セット

発注単位20本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	入数(本)	ちょう度	色	容量(g)	質量(g)	実績(前年比%)
123-0867	TCG-400L-2	¥506※	¥590※	20	No.2	クリーム	370	380	186419(96)



CGR-25-2 CGR-160-2

缶タイプ

発注単位1缶

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	ちょう度	色	容量(kg)	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
123-0875	CGR-25-2	¥3,240	¥3,780	No.2	クリーム	2.5	5	2.7	1847(89)
123-0883	CGR-160-2	¥20,657	¥24,100	No.2	クリーム	16.0	1	17.5	363(95)

商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

特長 ●増ちょう剤(油を固める成分)としてリチウム石けん基を使用しており、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。
●幅広い用途に適する高級万能グリスです。●シャシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。

用途 ●産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。

仕様 ●使用温度範囲:-15~130℃

材質 ●主成分: 鉱物油

製造国 ●日本

品番	容量(L)
CGR-25-2	2.87
CGR-160-2	17.59

(価格改定日 22.01)

トラスコ



Multi-purpose Lithium Grease

リチウム万能グリス(ちょう度 No.1・少量タイプ)

RoHS

同商品群
在庫数 45 アイテムCom
SDS

TCG80L-1-1P

30本入ケース

発注単位1本

トラスコ中山株 [526623]

発注単位30本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ちょう度	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
415-4916	TCG80L-1-1P	¥317	¥370	No.1	淡褐色	80	30	80	5577(128)

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	入数(本)	ちょう度	色	容量(g)	質量(g)	実績(前年比%)
415-4975	TCG80L-1	¥309※	¥360※	30	No.1	淡褐色	80	80	4560(106)

商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

特長 ●増ちょう剤(油を固める成分)としてリチウム石けん基を使用しており、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。
●シャシーグリスと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がさらに広がります。

用途 ●産業機械、荷役機械などの回転部、摺動部のグリス潤滑。

仕様 ●使用温度範囲:-20~130℃

材質 ●主成分: 鉱物油、リチウム石けん

製造国 ●日本