

# ステンレス製ピンセット

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

プライヤー  
ノーズ  
プライヤー  
小ねじ  
プライヤー  
リング  
プライヤー  
スナップ  
プライヤー  
ペンチ  
圧着  
ペンチ  
ラジオ  
ペンチ  
マルチ  
ツール  
ニッパ  
ニッパ  
電工用  
ニッパ  
電気、電子用  
ニッパ  
プラスチック用  
ニッパ  
ステンレス  
ピンセット

トラスコ TRUSCO 日本 RoHS

## ステンレス製ピンセット

同商品群在庫数 124 アイテム



特長 ●手をはなすと閉じるため、パイプがわりに使用できます。  
●はんだ付け作業などに便利です。  
●逆動作モデルです。  
●小物つまみ作業。  
用途 ●ステンレス(SUS410)(TSP-33)  
●ステンレス(SUS430)(TSP-34)

注意 ●ESD対策仕様品ではありません。

逆動作モデル

トラスコ中山株[302290]

トラスコ TRUSCO 日本 RoHS

## ステンレス製ピンセット

同商品群在庫数 124 アイテム



特長 ●先端精度に優れ、サビを嫌う作業に最適です。  
用途 ●多種多様の小物を保持。  
材質 ●ステンレス(SUS410)  
製造国 ●パキスタン

有鉤型

使用例

注意 ●ESD対策仕様品ではありません。

トラスコ中山株[302290]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	全長×幅(mm)	先端幅(mm)	製造国	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
270-9082	TSP-33	¥574	¥670	170×12	4	パキスタン	10	35	529(134)
270-9091	TSP-34	¥291	¥340	120×8	1	日本	10	18	1186(112)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	全長×幅(mm)	先端	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
270-9287	TSP-80	¥1,106	¥1,290	130×10	有鉤型	10	20	91(36)
270-9295	TSP-81	¥1,260	¥1,470	170×11	ルーチェ型	10	24	484(169)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ TRUSCO 日本 RoHS

## ステンレス製ピンセット(組セット)

同商品群在庫数 124 アイテム



特長 ●使用頻度の多いサイズをセットしました。  
用途 ●多種多様の小物を保持。  
材質 ●ステンレス(SUS430)  
製造国 ●日本

注意 ●ESD対策仕様品ではありません。

使用例

トラスコ中山株[302290]

トラスコ TRUSCO 日本 RoHS

## 肉厚ステンレス製ピンセット

同商品群在庫数 124 アイテム



特長 ●先端の鋭い肉厚ピンセットです。  
●先端のしなりを押さえて掴んだ感じが手に伝わりやす。  
●軽いタッチでしっかり掴めて長時間使用しても疲れにくい。  
●焼き入れた素材を使用し耐久性も高いです。  
用途 ●小型な物を掴む時に。  
仕様 ●最大肉厚部:2.5mm  
材質 ●ステンレス(SUS420J2)  
製造国 ●パキスタン

注意 ●ESD対策仕様品ではありません。

トラスコ中山株[302290]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	セット内容	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
270-9180	TSP-91	¥1,003	¥1,170	TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34	5	124	3196(145)
270-9198	TSP-93	¥540	¥630	TSP-21、TSP-25、TSP-26	10	72	1957(139)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	全長×幅(mm)	先端	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
855-4973	TSP-60	¥1,260	¥1,470	130×9.5	スタンダード	10	27	128(97)
855-4974	TSP-61	¥1,260	¥1,470	130×9.5	先端幅広型	10	27	19(95)
855-4975	TSP-62	¥1,260	¥1,470	130×9.5	先端極細型	10	26	73(229)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ TRUSCO 日本 RoHS

## ラバーグリップ付ステンレス製ピンセット

同商品群在庫数 124 アイテム



特長 ●ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。  
●長時間使っても疲れにくいピンセットです。 ●先端が強い、高強度仕様です。 ●安全保護キャップ付です。  
用途 ●細かいパーツの組み立てや精密作業に最適。 材質 ●ステンレス(SUS410)(熱処理品) 製造国 ●日本

安全保護キャップ付

トラスコ中山株[302290]


発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	全長×幅(mm)	先端	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
299-7398	TSP-210	¥1,603	¥1,870	120×10	強力型	10	20	368(90)
299-7401	TSP-211	¥1,603	¥1,870	120×10	先丸型	10	21	251(100)
299-7410	TSP-214	¥1,603	¥1,870	115×10	極細鋭型	10	19	245(109)
299-7428	TSP-215	¥1,603	¥1,870	115×10	先細鋭型	10	20	332(82)
299-7436	TSP-217	¥1,663	¥1,940	120×10	先丸鋭型	10	23	101(75)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

エンジニア ENGINEER 日本 RoHS

## ステンレス製ピンセット

同商品群在庫数 50 アイテム



特長 ●耐食性に優れたステンレス製です。  
用途 ●小物などのつまみ作業。  
材質 ●ステンレス(SUS430)  
製造国 ●パキスタン

注意 ●ESD対策仕様品ではありません。

使用例

トラスコ中山株[302290]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	全長×幅(mm)	先端	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
296-4091	PTS-01	¥223	¥240	126×10	直/AA型	20	16	2293(105)
296-4104	PTS-02	¥186	¥200	124×9	直/ギザ付	20	13	332(87)
368-8348	PTS-03	¥223	¥240	122×9	直/ギザ付	20	13	724(149)
368-8356	PTS-04	¥376	¥405	150×11	直/ギザ付	20	26	2133(103)

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	全長×幅(mm)	先端	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
778-1610	PTS-05	¥446	¥480	180×12	直/ギザ付	20	32	723(524)
778-1628	PTS-06	¥660	¥710	218×14	直/ギザ付	10	46	3315(162)
368-8364	PTS-07	¥771	¥830	240×15	直/ギザ付	10	65	171(99)
778-1636	PTS-08	¥1,114	¥1,200	310×16	直/ギザ付	10	113	187(150)

☎商品のお問い合わせ:06-6974-0100 <http://www.engineer.jp/>