

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Crimping Plier


## 圧着ペンチ(裸端子用/接続端子用/P.B形スリーブ用)

同商品群  
在庫数 9 アイテム



TAP-1

使用可能端子



**特長** ●オープンパレル端子・裸圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。  
**用途** ●自動車整備、配線などの端子圧着に。  
**材質** ●本体:スチール  
 ●グリップ:樹脂  
**製造国** ●台湾



ワイヤーカッター 小ねじ・ボルト切断 ストリップ  
 適用サイズ M2.6/M3/ M3.5/M4/M5 適用サイズ 0.75/0.9/1.25/ 2.0/3.5/5.5(mm<sup>2</sup>)  
 トラスコ中山㈱[706280]

発注単位1丁

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	圧着端子(mm <sup>2</sup> )		全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
				裸端子用	接続端子用				
445-5061	TAP-1	¥1,320	¥1,540	1.25、2.5、5	1.25、2.5、5	235	5	275	806(71)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Crimping Plier


## 圧着ペンチ(裸端子用/P.B形スリーブ用)

同商品群  
在庫数 9 アイテム



TAP-3

使用可能端子



**特長** ●裸圧着端子・P.Bスリーブ・イグニッションターミナルの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1本でできます。  
**用途** ●自動車整備、配線などの端子圧着に。  
**材質** ●本体:スチール  
 ●グリップ:樹脂  
**製造国** ●台湾

発注単位1丁

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	圧着端子(mm <sup>2</sup> )		全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
				裸端子用	接続端子用				
445-5088	TAP-3	¥1,320	¥1,540	1.25、2.5、5	1.25、2.5、5	230	5	215	119(93)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Crimping Plier

## 電装圧着工具(裸端子用/接続端子用/P.B形スリーブ用)

同商品群  
在庫数 26 アイテム



FK1

使用可能端子



**特長** ●オープンパレル端子・裸圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。  
**用途** ●自動車整備、配線などの端子圧着に。  
**材質** ●本体:スチール  
 ●グリップ:樹脂  
**製造国** ●日本



発注単位1丁

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	圧着端子(mm <sup>2</sup> )		全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
				裸端子用	接続端子用				
123-9872	FK1	¥1,931	¥2,210	1.25、2.5、5	1.25、2	235	12	275	1353(75)

☎商品のお問い合わせ:072-980-1111 <http://www.lobtex.co.jp/>



Crimping Plier

## 電装圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用)

同商品群  
在庫数 26 アイテム




FK3

使用可能端子



**特長** ●裸圧着端子・P.Bスリーブの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。  
**用途** ●自動車整備、配線などの端子圧着に。  
**材質** ●本体:スチール  
 ●グリップ:樹脂  
**製造国** ●日本



発注単位1丁

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	圧着端子(mm <sup>2</sup> )		全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
				裸端子用	接続端子用				
321-6331	FK3	¥1,894	¥2,160	1.25、2.5、5	1.25、2	220	12	220	209(161)

☎商品のお問い合わせ:072-980-1111 <http://www.lobtex.co.jp/>



Crimping Tools

## ミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用)

同商品群  
在庫数 26 アイテム



AK1MA2

使用可能端子



**特長** ●軽量コンパクトで手にフィットするポケットインのミニサイズです。  
 ●本体内蔵式の成形確認機構(ラチェット機構搭載)です。  
 ●手にフィットするエラストマーグリップです。  
 ●端子の仮押さえも片手で楽々できます。  
 ●AK1MA2はJIS C9711適合品です。  
**用途** ●裸端子やスリーブを用いて電線を圧着・接続に。  
**材質** ●本体:スチール ●グリップ:樹脂  
**製造国** ●日本



発注単位1丁

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	圧着端子(mm <sup>2</sup> )		全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
				裸端子用	接続端子用				
148-7045	AK1MA2	¥5,056	¥5,780	1.25、2.5、5	1.25、2.5、5	172	6	260	1321(81)
356-7826	AK2MA	¥5,494	¥6,280	0.3、0.5、1.25、2.3、5、5.5	0.3、0.5、1.25、2.3、5、5.5	172	6	260	3925(143)

☎商品のお問い合わせ:072-980-1111 <http://www.lobtex.co.jp/>