

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ  **Edge Dry OPP Tape**
“端にのりが無いOPPテープ” **New** **RoHS**

同商品群
在庫数 **50** アイテム



NRTOPT-50

特長 ●端に糊が無いドライエッジタイプのため、テープがはがしやすく作業性が向上します。

仕様 ●片側5mm糊無し
●粘着力:2.4N/10mm
●引張強度:29.4N/10mm
●芯径:3インチ (76mm)

材質 ●基材:ポリプロピレンフィルム
●粘着剤:アクリル系

製造国 ●台湾

トラスコ  **OPP Tape**
透明梱包用OPPテープ (手で切れる) **RoHS**

同商品群
在庫数 **50** アイテム



TOPTS-50

特長 ●カッターやハサミがなくても、手で切ることができます。
●重ね貼りができます。
●透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。

仕様 ●粘着力:2.9N/10mm
●引張強度:35N/10mm
●芯径:3インチ (76mm)

材質 ●基材:ポリプロピレンフィルム
●粘着剤:アクリル水性

製造国 ●台湾

発注単位1巻 トラスコ中山橋 [706280]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
250-0178	NRTOPT-50	¥446	¥520	クリア	50×50	0.05	50	160	-

●商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

発注単位1巻 トラスコ中山橋 [706280]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
115-0001	TOPTS-50	¥285	¥380	クリア	48×50	0.055	50	165	2630(135)

●商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ  **Silent OPP Tape**
“手で切れる静音透明梱包用テープ”

同商品群
在庫数 **50** アイテム



TOPTS-50S

特長 ●テープを引き出す時にビビリ音が出にくく、なめらかで静かです。
●カッターやハサミがなくとも、手で切ることができます。

仕様 ●粘着力:2.5N/10mm
●引張強度:31N/10mm
●芯径:3インチ (76mm)

材質 ●基材:ポリプロピレンフィルム
●粘着剤:アクリル系

製造国 ●台湾

商品紹介動画



トラスコ  **Silent OPP Tape**
静音透明梱包用テープ (軽量物用)

同商品群
在庫数 **50** アイテム



TOPT-50S

特長 ●テープを引き出す時にビビリ音が出にくく、なめらかで静かです。
●透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。

仕様 ●粘着力:2.5N/10mm
●引張強度:31N/10mm
●芯径:3インチ (76mm)

材質 ●基材:ポリプロピレンフィルム
●粘着剤:アクリル系

製造国 ●台湾

発注単位1巻 トラスコ中山橋 [706280]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
161-2961	TOPTS-50S	¥345	¥460	クリア	48×50	0.055	5	160	890(553)

●商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

発注単位1巻 トラスコ中山橋 [706280]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
161-2960	TOPT-50S	¥210	¥280	クリア	48×50	0.05	5	160	1859(999)

●商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ  **Opp Tape**
透明梱包用テープ (中・軽量物用)

同商品群
在庫数 **50** アイテム



OPTM48X50-1 **OPTM48X50-5 (5巻入)**

特長 ●中、軽量物の梱包に最適な耐水力もあるテープです。
●重ね張りでき、強度や粘着性が強いテープのため、クラフトテープに比べ衝撃から荷物を守ることができます。
●透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。

仕様 ●粘着力:2.8N/10mm
●引張強度:50N/10mm

材質 ●基材:ポリプロピレンフィルム
●粘着剤:アクリル系

製造国 ●マレーシア

5巻入 1巻あたり目安単価 ¥129

発注単位1パック 梱包数:10パック

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望小売価格 (1パック)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	パック入数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
207-2066	OPTM48X50-1	¥146	¥170	透明	48×50	0.065	50	190	446(-)
207-2067	OPTM48X50-5	¥643	¥750	透明	48×50	48	5	980	121(-)

●商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ  **OPP Tape**
透明梱包用OPPテープ (軽量物用)

同商品群
在庫数 **50** アイテム



TOPTシリーズ

特長 ●重ね貼りができます。
●透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。

仕様 ●粘着力:2.51N/10mm
●引張強度:31.23N/10mm
●芯径:3インチ (76mm)

材質 ●基材:ポリプロピレンフィルム
●粘着剤:アクリル系

製造国 ●台湾

50巻入 1巻あたり目安単価 TOPT-5050P ¥126 TOPT-6550P ¥190

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望小売価格 (1箱)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	箱入数 (巻)	梱包数 (箱)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
856-6768	TOPT-50	¥150	¥200	クリア	48×50	0.05	5	160	9337(114)	
856-6770	TOPT-65	¥195	¥260	クリア	48×50	0.065	5	200	3214(124)	
856-6772	TOPT-77	¥278	¥370	クリア	48×50	0.077	5	230	1868(227)	
856-6769	TOPT-5050P	¥6,293	¥8,390	クリア	48×50	0.05	50	1	7.25	193(115)
856-6771	TOPT-6550P	¥9,510	¥12,680	クリア	48×50	0.065	50	50	9.00	103(172)

●商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>