

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。




T type Containers



## “T型コンテナ”

同商品群  
在庫数 121  
アイテム

Com



**特長** ●工具・各種部品の集中管理に役立ちます。  
●コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。  
●底面が小さくなっているため収納が空になれば、かさが高く積み重ねられます。  
**材質** ●ポリプロピレン(PP)  
**製造国** ●日本



関連商品は  
8-758ページ

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効寸(mm) 間口×奥行×高さ	適用カード差し (別売)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
419-8824	T2-B	¥549	¥640	1.4	ブルー	132×200×90	102×145×82	TJ	12	147	14701(77)
419-8832	T2-R	¥549	¥640	1.4	レッド	132×200×90	102×145×82	TJ	12	147	5052(74)
419-8841	T2-TM	¥549	¥640	1.4	半透明	132×200×90	102×145×82	TJ	12	147	5005(63)
419-8859	T2-YG	¥549	¥640	1.4	イエローグリーン	132×200×90	102×145×82	TJ	12	147	4041(80)
419-8964	T3-B	¥900	¥1,050	3.2	ブルー	192×285×90	158×219×82	TJ	10	250	4403(84)
419-8972	T3-R	¥900	¥1,050	3.2	レッド	192×285×90	158×219×82	TJ	10	250	1881(76)
419-8981	T3-TM	¥900	¥1,050	3.2	半透明	192×285×90	158×219×82	TJ	10	250	1588(62)
419-8999	T3-YG	¥900	¥1,050	3.2	イエローグリーン	192×285×90	158×219×82	TJ	10	250	1303(66)
419-9219	T5-B	¥1,337	¥1,560	5.1	ブルー	192×285×140	156×224×131	TJ	12	380	5451(69)
419-9227	T5-R	¥1,337	¥1,560	5.1	レッド	192×285×140	156×224×131	TJ	12	380	2483(71)
419-9235	T5-TM	¥1,337	¥1,560	5.1	半透明	192×285×140	156×224×131	TJ	12	380	3297(68)
419-9243	T5-YG	¥1,337	¥1,560	5.1	イエローグリーン	192×285×140	156×224×131	TJ	12	380	2591(86)
819-1782	T8-B	¥2,074	¥2,420	7.0	ブルー	200×373×155	155×290×141	TD	5	550	2930(112)
114-3878	T8-TM	¥2,074	¥2,420	7.0	半透明	200×373×155	155×290×141	TD	5	550	806(60)
419-9634	T8-GY	¥2,074	¥2,420	7.0	グレー	200×373×155	155×290×141	TD	5	550	1893(99)
419-9642	T8-Y	¥2,074	¥2,420	7.0	イエロー	200×373×155	155×290×141	TD	5	550	2501(74)
819-1781	T20-B	¥4,063	¥4,740	19.7	ブルー	270×519×220	216×413×201	TD	5	1310	1456(100)
114-1777	T20-TM	¥4,063	¥4,740	19.7	半透明	270×519×220	216×413×201	TD	5	1310	502(51)
419-8808	T20-GY	¥4,063	¥4,740	19.7	グレー	270×519×220	216×413×201	TD	5	1310	1285(95)
419-8816	T20-Y	¥4,063	¥4,740	19.7	イエロー	270×519×220	216×413×201	TD	5	1310	1992(67)

(価格改定日 20.01) トラスコ中山株[909212]

【ダンボール製】特長 ●廃棄しやすく、軽くて丈夫なケースです。 材質 ●ダンボール

注意 ●ダンボールのため、サイズに誤差が生じます。

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	容量(L)	板厚	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効寸(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
859-0648	T2-DB	¥189	¥220	1.4	3mm	132×200×90	127×180×80	50	65	1497(328)
859-0649	T3-DB	¥214	¥250	3.2	3mm	192×285×90	183×263×80	50	100	360(98)
859-0650	T5-DB	¥257	¥300	5.1	3mm	192×285×140	183×263×135	50	135	2030(271)

(価格改定日 19.04) トラスコ中山株[918058]


☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Card Holder

## “T型コンテナ用カード差し”

同商品群  
在庫数 121  
アイテム



**特長** ●取付は差し式です。  
**材質** ●ポリプロピレン(PP)  
**製造国** ●日本



発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	外形寸法(mm) 縦×横	適合コンテナ	セット入数 (個)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
419-9880	TJ-1	¥94	¥110	10×21	T-2/3/5	2	200	1	753(219)
419-9715	TD-1	¥171	¥200	157×105	T-8/20	1	200	25	179(168)

【10個セット】仕様 ●2個入×10:1セット(TJ-10) ●1個入×10:1セット(TD-10)

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	外形寸法(mm) 縦×横	適合コンテナ	セット入数 (個)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
419-9898	TJ-10	¥900	¥1,050	10×21	T-2/3/5	20	20	10	121(83)
419-9723	TD-10	¥1,629	¥1,900	157×105	T-8/20	10	20	250	31(76)


☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Hanger Rack Container

## “ハンガーラックコンテナ”

同商品群  
在庫数 15  
アイテム



**特長** ●工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 ●コンテナを積み重ねて使用することができます。  
**材質** ●ポリプロピレン(PP) 製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効寸(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
761-6589	SKHL-03-BL	¥550	¥550	0.3	ブルー	89×92×55	72×66×47	50	50	3141(85)
342-4987	SK-HL1-RE	¥480	¥580	1.1	レッド	112×201×75	87×162×67	40	120	2769(98)
342-4979	SK-HL1-BL	¥480	¥580	1.1	ブルー	112×201×75	87×162×67	40	120	5187(88)
342-5002	SK-HL2-BL	¥857	¥1,050	2.5	ブルー	150×201×125	119×162×116	30	235	2805(63)
342-5011	SK-HL2-YE	¥857	¥1,050	2.5	イエロー	150×201×125	119×162×116	30	235	935(75)
356-2743	SK-HL5-BL	¥2,034	¥2,300	5.4	ブルー	143×401×140	112×330×128	20	465	5883(104)
342-4961	SK-HL10-BL	¥2,914	¥3,560	11.1	ブルー	225×402×175	184×330×161	20	750	3408(80)
★258-0609	80551000-GL802	¥5,470	¥5,470	19.3	ライトグレー	550×420×107	494×388×89	10	1045	-
342-4995	SK-HL20-BL	¥5,426	¥6,650	24	ブルー	450×402×175	401×330×161	10	1280	710(62)

☎商品のお問い合わせ:06-6268-3535 <http://www.sanko-kk.co.jp/>