

ミスミ

熱収縮チューブ(難燃・薄肉)



難燃 UL CSA

在庫品



**ココが特長** 収縮後の肉厚が0.3mm以下の柔軟性の高いチューブ  
 ●収縮後の肉厚が0.3mm以下と非常に薄いため、高い柔軟性を持っています。  
 ●難燃性のチューブです。



●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。  
 ●外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

基本特性

材質	放射性架橋ポリオレフィン
収縮温度	90℃以上
内径収縮率	50%以上
使用可能温度	-55~125℃
連続使用温度範囲	-30~125℃
UL規格	UL224/ E85381, VW-1
CSA規格	VW-1



1パック単位 20本入



Order 注文例

型番  
NAV4-1.5-CUTPACK-500

型番	色	パック入数	収縮前サイズ (mm)			収縮後サイズ (mm)			重量 (g/m)	¥通常単価 1~9パック
			内径 (最小値)	内径 (最大値)	肉厚 (最小値)	内径 (最小値)	内径 (最大値)	肉厚 (最小値)		
NAV4-1.5-CUTPACK-500	黒	500mm × 20本	1.9±0.25	0.75	0.25	1.1	WEBでご確認 お願いします。			
NAV4-2-CUTPACK-500			2.3±0.25	1.00	0.25	1.2				
NAV4-3-CUTPACK-500			3.3±0.25	1.50	0.25	2.2				
NAV4-4-CUTPACK-500			4.4±0.25	2.00	0.25	2.8				
NAV4-5-CUTPACK-500			5.5±0.25	2.50	0.25	3.5				
NAV4-6-CUTPACK-500			6.5±0.4	3.00	0.28	4.4				
NAV4-8-CUTPACK-500			8.5±0.4	4.00	0.28	5.7				
NAV4-10-CUTPACK-500			10.5±0.5	5.00	0.28	6.3				

\*ご注文数量によって出荷日が変わる場合がありますので、ご注意ください。

- 汎用チューブ
- 編組チューブ
- スパイラルチューブ
- シート型チューブ
- 熱収縮チューブ

ミスミ

熱収縮チューブ(難燃・薄肉・カットサービス)



**ココが特長** 難燃・薄肉タイプ熱収縮チューブのカットパック  
 ●NAV4シリーズをカットし、パック化した商品です。

1~3パックまで

5 日日出荷



●パック入り個数は価格表の最上段をご確認ください。  
 ●カット長は1個当たりのチューブの長さをあらし、同じ長さでカットしたチューブを詰め込んだ個数をパック個数としております。  
 ●ご注文時には必ず「CUTPACK」の文字を入力願います。



1パック単位 100~2,000個入

型番	¥通常単価 カット長 (mm) / パック単価												
	5	6	7	8	9	10	15	20	25	30	40	50	100
バック入数	2,000個	1,670個	1,430個	1,250個	1,120個	1,000個	670個	500個	400個	340個	250個	200個	100個
NAV4-1.5													
NAV4-2													
NAV4-3													
NAV4-4													
NAV4-5													
NAV4-6													
NAV4-8													
NAV4-10													

WEBでご確認  
お願いします。

※カット長ごとの公差は カット長(〜10mm)まで±0.5mm、カット長(11~20mm)まで-0.5~1mm、カット長(21~30mm)までは±1mm、カット長(31~60mm)までは-0.5~1mm、カット長(61mm~)は±5%になります。  
 ※パック個数はパック内に梱包されている収縮チューブ個数を表します。  
 ※カット長はカットされたチューブの長さを表示します。  
 ※パック内に梱包される熱収縮チューブの総長は約10mです。



Order 注文例  
 型番 NAV4-1.5 - CUTPACK - カット長 (mm) 20

※ご注文時には必ず「CUTPACK」の文字を入力願います。

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。  
 ●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、  
 VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合料金を取ります

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。  
 ●他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。